

BEARINGS WITH HOUSINGS -INLAY BEARING WITH RETAINING RING TYPE-

ベアリングホルダセット

ーインロー止め輪付タイプー





Type			材質	表面処理	付属品
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ	ベアリングホルダ	ホルダ	止め輪
BGRRB BGRR BARR SBARR SBGRR	BGSRB BGSRR BASR SBASR SBGSR	BGCRB BGCRR BACR SBACR SBGCR	スチール	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	ばね用鋼
			*ステンレス	2000系 アルミ合金 白アルマイト処理 SUS304	SUS304

- *ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
- *ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

軸受け精度 JIS B 1514 0級

63/15/



取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

Type	型式	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	T1	S	l1	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	M (並目) (d2)	d1	H1
(ラウンドタイプ)	BGRRB BGRR BARR SBARR SBGRR	623	ZZ 両シールド	3	10	+0.015	4	33	16	9	7			7	14	許容差	24	27	24		M4 (3.3)	6.5	3.4
		624		4	13		5	35	18	10	8			9	17	-0.006 -0.024	26	28	26				
		605		14		+0.018	5	36	20	10	8			10	18		26	30	26				
		625		5	16	0	5	38	22	10	8			12	20		28	31	28				
		606		6	17		6	39	23	11	9			13	21		29	32	29				
		626		6	19		6	41	25	11	9			15	24		31	34	31				
		698		19			6	41	25	11	9			15	24	-0.007	31	34	31				
		608		22			7	45	29	12	10			18	27	-0.028	35	36	35				
		628		24			8	47	32	13	11			20	30		37	37	37				
		6800		19			5	41	25	10	8			15	24		31	34	31		M5 (4.3)	8	4.4
(スクエアタイプ)	BGSRRB BGSRR BASR SBASR SBGSR	6900	ZZ 両シールド	22		+0.021	6	45	29	11	9			19	27		35	36	35				
		6000		26		0	8	50	34	13	11			22	32	-0.009	40	39	40				
		6200		30			9	54	38	14	12			24	36	-0.034	44	42	44				
		6801		21			5	44	29	10	8			17	26	-0.007	34	35	34				
		6901		24			6	48	31	11	9			21	30	-0.028	38	38	38				
		6001		28			8	52	36	13	11			24	34	-0.009	42	40	42				
		6201		32		+0.025	10	56	40	15	13			26	38	-0.034	46	43	46				
		6802		24			5	47	32	10	8			20	30	-0.034	37	37	37				
		6902		28		0	7	57	37	12	10			25	35		45	45	45				
		6002		32		+0.025	9	60	40	14	12			28	38		48	46	48				
(コンパクトタイプ)	BGCRB BGCRR BACR SBACR SBGCR	6202	ZZ 両シールド	35		0	11	64	44	17	15			29	42		52	49	52				
		6903		30		+0.021	7	60	38	12	10			27	36	-0.009	48	46	48				
		6003		35			10	66	44	16	14			31	42	-0.034	54	50	54				
		6203		40			12	72	50	18	16			34	48		60	54	60				
		6804		32			7	60	40	12	10			28	38		48	46	38	29			
		6904		37		+0.025	9	69	47	15	13			34	45		56	54	51	24			
		6004		42		0	12	77	54	18	16			36	50	-0.034	64	59	56	32			
		6204		47			14	81	58	20	18			40	54	-0.048	68	62	59	34			
		6805		37			7	69	47	13	11			34	45	-0.009	56	54	51	24			
		6905		42			9	77	54	15	13			36	50	-0.034	64	59	56	32			
		6005	ZZ 両シールド	47		+0.030	12	88	58	18	16			41	54	-0.010	72	67	63	36			
		6205		52		0	15	94	64	22	20			45	60	-0.040	78	72	68	39			
		6806		42		+0.025	7	77	54	13	11			36	50	-0.034	64	59	56	32			
		6906		47		0	9	88	58	15	13			41	54		72	67	63	36			
		6006		55			13	96	66	20	18			48	62	-0.010	80	73	70	40			
		6206		62			16	104	74	23	21			55	70	-0.040	88	79	77	44			
		6007		72		+0.030	14			21	19												
		6207		72		0	17	126	88	26	23			64	84	-0.012	105	95	92	51			
		6008		68			15	114	82	23	21			60	78	-0.040	96	86	80	54			
		6208		80			18	134	96	27	24			74	92	-0.012	113	102	98	56			
		6010	ZZ 両シールド	16			25	22								-0.047							
		6210		90		+0.035	20	147	110	31	28			4	83	106	126		104	72			

適用サイズは価格表でご確認ください。

- *1 VV (非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。
- *2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。



注文例



価格

型式

Type

ベアリング

シール

BGRR 6000 ZZ

BGCR 6903 DD

●ホルダ材質S45C相当・2000系アルミ合金

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~19 20~34 35~50 51~99 100~150 151~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 20% 25%	
出荷日	通常 +1日 +5日 +8日	お見積もり

●SBGRR・SBGSR・SBGCR (ホルダ材質SUS304)

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~34 35~50 51~99 100~150 151~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 20% 25%	
出荷日	通常 +6日 +9日	お見積もり

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ベアリング 品番	シール	¥基準単価														
		ラウンドタイプ					スクエアタイプ					コンパクトタイプ				
		BGRRB	BGRR	BARR	SBARR	SBGRR	BGSRB	BGSR	BASR	SBASR	SBGSR	BGCRB	BGCR	BACR	SBACR	SBGCR
623	ZZ (×1.0) VV (×1.1) DD (×1.1)	1,170	1,290	1,430	—	—	1,320	1,460	1,630	—	—	1,260	1,410	1,570	—	—
624		1,170	1,290	1,450	—	—	1,320	1,460	1,630	—	—	1,270	1,420	1,580	—	—
605		1,190	1,330	1,470	—	—	1,350	1,500	1,660	—	—	1,300	1,440	1,600	—	—
625		1,230	1,360	1,540	—	—	1,400	1,550	1,740	—	—	1,350	1,490	1,660	—	—
606		1,280	1,430	1,550	1,840	2,130	1,440	1,610	1,750	2,020	3,550	1,390	1,540	1,680	1,950	3,420
626		1,320	1,460	1,610	1,930	2,190	1,490	1,650	1,810	2,140	3,660	1,430	1,590	1,740	2,060	3,520
698		1,520	1,690	1,940	2,480	2,610	1,730	1,910	2,180	2,730	4,330	1,650	1,830	2,100	2,640	4,140
608		1,360	1,520	1,620	2,020	2,250	1,550	1,720	1,820	2,220	3,730	1,490	1,650	1,760	2,150	3,630
628		1,380	1,540	1,760	2,250	2,370	1,570	1,740	1,980	2,480	3,940	1,500	1,660	1,910	2,400	3,760
6800		1,800	2,000	2,240	2,650	3,080	2,020	2,260	2,510	2,940	3,450	1,960	2,180	2,390	2,820	3,310
6900		1,640	1,820	2,040	2,410	2,800	1,840	2,050	2,280	2,670	3,140	1,780	1,980	2,170	2,560	3,010
6000		1,430	1,590	1,780	2,270	2,560	1,620	1,810	2,000	2,550	2,890	1,560	1,730	1,920	2,420	2,780
6200		1,460	1,620	1,900	2,430	2,610	1,640	1,820	2,150	2,700	2,960	1,590	1,760	2,070	2,600	2,830
6801		1,850	2,060	2,340	2,730	3,180	2,070	2,290	2,620	3,010	3,550	1,990	2,210	2,520	2,900	3,440
6901		1,680	1,870	2,130	2,480	2,890	1,880	2,080	2,380	2,740	3,230	1,810	2,010	2,290	2,640	3,130
6001		1,470	1,630	1,900	2,400	2,660	1,670	1,850	2,150	2,660	3,000	1,600	1,780	2,070	2,570	2,890
6201		1,510	1,670	1,930	2,480	2,800	1,700	1,890	2,190	2,740	3,170	1,630	1,810	2,090	2,630	3,050
6802		1,980	2,200	2,540	2,990	3,540	2,200	2,440	2,840	3,300	3,980	2,130	2,380	2,730	3,200	3,840
6902		1,800	2,000	2,310	2,720	3,220	2,000	2,220	2,580	3,000	3,620	1,940	2,160	2,480	2,910	3,490
6002		1,590	1,770	2,000	2,600	2,990	1,810	2,000	2,240	2,890	3,390	1,730	1,920	2,160	2,790	3,260
6202		1,620	1,810	2,080	2,720	3,090	1,830	2,040	2,350	2,980	3,490	1,760	1,960	2,260	2,890	3,350
6903		2,050	2,160	2,500	3,080	4,120	2,320	2,440	2,820	3,450	4,280	2,240	2,360	2,660	3,060	4,160
6003		1,870	1,970	2,260	3,320	3,870	2,110	2,220	2,560	3,690	4,350	2,030	2,140	2,360	3,300	3,910
6203		1,930	2,030	2,320	3,430	3,930	2,160	2,270	2,620	3,790	4,420	2,190	2,300	2,420	3,410	3,980
6804		2,410	2,530	2,870	3,530	4,610	2,680	2,830	3,220	3,890	5,140	2,600	2,730	3,080	3,760	5,010
6904		2,190	2,300	2,610	3,450	4,190	2,440	2,570	2,930	3,540	4,850	2,360	2,650	2,800	3,610	4,610
6004		1,910	2,010	2,320	3,140	3,940	2,160	2,270	2,620	3,460	4,460	2,080	2,190	2,530	3,340	4,280
6204		1,950	2,050	2,400	3,330	4,190	2,200	2,320	2,730	3,670	4,730	2,120	2,230	2,610	3,550	4,550
6805		2,200	2,310	—	—	—	2,490	2,620	—	—	—	2,380	2,500	—	—	—
6905		2,100	2,210	—	—	—	2,370	2,500	—	—	—	2,270	2,380	—	—	—
6005		1,970	2,070	—	—	—	2,210	2,330	—	—	—	2,140	2,250	—	—	—
6205		2,000	2,100	—	—	—	2,260	2,380	—	—	—	2,160	2,270	—	—	—
6806	2,620	2,760	—	—	—	2,960	3,110	—	—	—	2,850	3,000	—	—	—	
6906	2,500	2,640	—	—	—	2,820	2,970	—	—	—	2,720	2,870	—	—	—	
6006	2,340	2,460	—	—	—	2,650	2,790	—	—	—	2,550	2,680	—	—	—	
6206	2,380	2,510	—	—	—	2,690	2,830	—	—	—	2,590	2,730	—	—	—	
6007	2,840	2,990	—	—	—	3,200	3,370	—	—	—	3,100	3,260	—	—	—	
6207	6,590	6,940	—	—	—	7,410	7,800	—	—	—	7,150	7,530	—	—	—	
6008	3,370	3,550	—	—	—	3,790	3,990	—	—	—	3,660	3,850	—	—	—	
6208	7,340	7,730	—	—	—	8,250	8,690	—	—	—	7,970	8,380	—	—	—	
6010	7,550	7,950	—	—	—	—	—	—	—	—	8,200	8,620	—	—	—	
6210	8,970	9,440	—	—	—	—	—	—	—	—	9,740	10,240	—	—	—	