

BEARINGS WITH HOUSINGS -GUIDE-

# 角型ベアリングホルダセット ー概要ー


## ■ベアリングホルダ形状選択表

- ・角型ベアリングホルダは、精度0級のベアリングと、ベアリング穴H7精度を保証したハウジングのセット品です。図面作図や部品発注の手間が省けます。
- ・シングルタイプとダブルタイプの大きく2種類があります(一部形状除く)。ダブルタイプは比較的大きな荷重を受けるのに適しています。

基本形状	商品写真	締結方法	特長	掲載ページ	
				シングル	ダブル
T型 アルミ押出品			<ul style="list-style-type: none"> <li>・最も安価なアルミ材押出し商品です</li> <li>・従来の鉄製のT型切削品に比べて、最大30%プライスダウンしています。</li> <li>・コーナーがR形状になっているため、安全性とデザイン性が向上しています。</li> </ul>	P.990	
T型			<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付に安定性があります。</li> <li>・前後にスペースがない箇所に適しています。</li> <li>・位置決め精度が必要な場合は位置決めベアリングホルダセットが適しています。</li> <li>・クリームルーム等での用途では低発塵グリース封入のホルダセットが適しています。</li> </ul>	スタandard P.991・993  位置決め P.1001  低発塵グリース P.1003	スタandard P.995・997 ショートダブル P.999 位置決め P.1002  低発塵グリース タイプ P.1004
L型			<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイドにスペースが無い場合に適しています。</li> </ul>	P.1000	
ボトムマウント			<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレートの下側から取り付けるタイプです。前後・サイド共にスペースが無い場合に適しています。</li> </ul>	P.1005	P.1006
ブロック			<ul style="list-style-type: none"> <li>・前後にスペースが無い場合に適しています。</li> </ul>	P.1007	P.1008
正面取付			<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付面のスペースがない時や取付ピッチを小さくしたい場合に適しています。</li> <li>・肩当タイプは高さ精度±0.02も保証しています。</li> </ul>	スタandard P.1009  肩当タイプ P.1010	


## ■ベアリングホルダ使用例

### ・T型シングル



カムを利用したリンク機構の例です。上の例ではT型シングルタイプを使用することで前後のスペースを抑えています。

### ・ボトムマウント



上のように前後左右ともにスペースが限られる場合はボトムマウントタイプでプレート底面からの締結が有効です。

BEARINGS WITH HOUSINGS -T-SHAPED EXTRUDED ALUMINUM TYPE-

# ベアリングホルダセット ーT型押し加工品ー

●CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder

■特長: アルミ合金の押し加工品のため、従来の鉄製のT型切削品に比べて最大30%プライスダウンしています。ラウンド形状のためC面取りが不要で安全性が向上しています。

RoHS10

Type	材質		表面処理	付属品
	ベアリング	ホルダ	ホルダ	止め輪
C-BGHKA	スチール	アルミ合金	白アルマイト処理	ばね用鋼

Ⓜベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式	Type	ベアリング品番	h選択	d	H	L1	d1	L	L2	T	S	dh	DH7	B	R	使用ベアリング				
																基本定格荷重		許容回転数 rpm(参考)	基準単価	
																Cr(動) kN	Cor(静) kN			
C-BGHKA	608ZZ	20	20	8	35	41	5.5	53	29	12	10	18	22	7	11	3.35	1.4	32000	1,470	
			25		40															
			30		45															
	6900ZZ	20	30	20	10	35	41	5.5	53	29	12	10	19	22	6	11	2.7	1.27	30000	1,570
				30		45														
				40		55														
	6000ZZ	20	30	20	10	37	46	5.5	58	34	15	10	22	26	8	13	4.55	1.96	29000	1,550
				30		47														
				40		57														
	6200ZZ	20	30	20	10	40	54	6.5	68	40	15	10	24	30	9	16	5.1	2.39	25000	1,520
				30		50														
				40		60														
6901ZZ	20	30	20	12	37	46	5.5	58	34	12	10	21	24	6	13	2.89	1.46	27000	1,720	
			30		47															
			40		57															
6001ZZ	20	30	20	12	40	54	6.5	68	40	15	10	24	28	8	16	5.1	2.39	26000	1,720	
			30		50															
			40		60															
6201ZZ	20	30	20	12	40	54	6.5	68	40	16	10	26	32	10	16	6.1	2.75	22000	1,690	
			30		50															
			40		60															
6902ZZ	20	30	20	15	50	54	6.5	68	40	12	15	25	28	7	16	3.65	2	24000	1,840	
			30		60															
			40		70															
6002ZZ	20	30	20	15	50	54	6.5	68	40	15	15	28	32	9	16	5.6	2.83	22000	1,830	
			30		60															
			40		70															

Order 注文例: 型式  ベアリング  - h

Delivery 出荷日:  在庫品 翌日出荷  P.133  
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

### ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常				お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

