

BUTYL RUBBER SHEETS

ブチルゴムシート

ブチルゴムは耐候性に優れ、耐薬品性、耐ガス透過性にも優れた素材です。耐油性、耐炎性は劣ります。
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。



A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色	精度基準	
シール無	シール付	シール無	シール付				T公差	A・B公差
RBRM	RBRMA	RBRMF	RBRMFA	ブチルゴム (IIR)	ショアA65	黒 白	T	公差
RBWM	RBWMA	RBWMF	RBWMFA				1~3	±0.3
							5	±0.4
							10	±0.6
							15~30	+2.0 -0.5
								201~300 ±1.0
								301~500 ±1.5
								501~1000 ±5.0

①シールの厚さは0.14~0.2mmです。②特性P433
 ③接着力データはP482 (ADTR) 参照
 ④シール付タイプは自重で粘着テープをはがれる場合があります。
 仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。
 ⑤ゴムの特性として、経年や保管場所によって黄変します。
 特に白ゴムは黒ゴムと比較して黄変が目立ってしまう点をご了承の上ご利用ください。

①カタログ規格外品はこちら P.137 ② CADデータフォルダ名 : 38_Urethanes

■A寸固定-正方形タイプ

Type	¥基準単価							
	シール無		シール付		シール無		シール付	
	RBRM	RBRMA	RBWM	RBWMA				
A	300	500	300	500	300	500	300	500
T	1	2	3	5	10	15	20	30
	590	1,230	730	1,520	640	1,330	690	1,420
	810	1,850	1,000	2,280	880	2,000	940	2,140
	1,010	2,410	1,240	2,970	1,090	2,600	1,170	2,790
	1,460	3,670	1,800	4,520	1,580	3,960	1,690	4,240
	2,730	7,150	3,360	8,800	2,940	7,700	3,150	8,250
	3,990	10,620	4,910	13,070	-	-	-	-
	5,250	14,100	6,460	17,360	5,650	15,190	6,060	16,270
	7,780	21,030	9,580	25,880	8,380	22,650	8,980	24,270

■A寸固定-帯状タイプ

型式	¥基準単価									
	A									
Type	T	3	5	10	20	30	40	50	80	100
ショアA65 黒 RBRM (x1.0) RBRMA (x1.2)	1	170	170	180	200	220	230	250	290	320
	2	170	180	190	220	250	270	290	370	420
	3	180	180	200	240	270	300	330	440	500
	5	180	200	230	280	340	390	450	620	730
	10	200	230	280	390	510	620	730	1,070	1,290
ショアA65 白 RBWM (x1.0) RBWMA (x1.2)	1	170	170	180	200	220	230	250	290	320
	2	170	180	190	220	250	270	290	370	420
	3	180	180	200	240	270	300	330	440	500
	5	180	200	230	280	340	390	450	620	730
	10	200	230	280	390	510	620	730	1,070	1,290

①材質によりご選択可能な板厚が変わります。規格表をご確認ください。

■A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ

型式	Type	T	A	¥基準単価				
				B				
ショアA65 黒 RBRMF (x1.0) RBRMFA (x1.3)	1	10	10~100	200	-	-	-	-
			101~200	240	310	-	-	
			201~300	270	380	520	-	
			301~400	310	450	630	760	
			401~500	340	500	730	890	1,010
ショアA65 白 RBWMF (x1.3) RBWMFA (x1.4)	2	15	10~100	220	-	-	-	-
			101~200	280	390	-	-	
			201~300	340	490	710	-	
			301~400	390	600	870	1,040	
			401~500	450	710	980	1,240	1,490
()素材係数	3	20	10~100	240	-	-	-	-
			101~200	320	470	-	-	
			201~300	400	610	880	-	
			301~400	470	750	1,040	1,310	
			401~500	550	890	1,250	1,590	1,940
()素材係数	5	30	10~100	290	-	-	-	-
			101~200	420	660	-	-	
			201~300	550	890	1,250	-	
			301~400	680	1,080	1,590	2,050	
			401~500	810	1,310	1,940	2,510	3,090

型式	Type	T	A	¥基準単価				
				B				
ショアA65 黒 RBRMF (x1.0) RBRMFA (x1.3)	10	15	10~100	420	-	-	-	-
			101~200	660	1,080	-	-	
			201~300	890	1,540	2,290	-	
			301~400	1,080	2,000	2,970	3,900	
			401~500	1,310	2,450	3,660	4,820	6,170
ショアA65 白 RBWMF (x1.3) RBWMFA (x1.4)	15	20	10~100	530	-	-	-	-
			101~200	890	1,540	-	-	
			201~300	1,170	2,170	3,230	-	
			301~400	1,500	2,840	4,230	5,750	
			401~500	1,830	3,510	5,230	7,140	8,860
()素材係数	30	30	10~100	660	-	-	-	-
			101~200	1,080	2,000	-	-	
			201~300	1,500	2,840	4,370	-	
			301~400	1,940	3,730	5,750	7,600	
			401~500	2,390	4,780	7,140	9,440	11,750
()素材係数	30	30	10~100	890	-	-	-	-
			101~200	1,540	2,920	-	-	
			201~300	2,170	4,180	6,450	-	
			301~400	2,840	5,510	8,520	11,290	
			401~500	3,510	7,090	10,600	14,050	17,510

①材質によりご選択可能な板厚が変わります。規格表をご確認ください。

②A・B寸501以上は Web 金額はWOSにてご確認ください。

■穴加工料金

穴加工付	ボルト呼び	
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
1H	100	150
2H	200	250
3H	300	350
4H	400	500
6H	600	750


(例) 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
 RBRMF4H10 - 200 - 180 - F160 - G140 - Z3 のとき
 (標準タイプ) + (穴加工料金) = (穴加工タイプ)
 1,080 + 500 = 1,580円

Alteration 追加加工 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC) CCA・CCB・CCC・CCDは 5 日目出荷
 RBRMF4H5 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30


Alterations	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定	コーナーカット
Code	XC		YC
Spec.	XC=指定の1mm単位 ①5≤XC≤486 ②穴数、穴径により選択できるXC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。		YC=指定の1mm単位 ①5≤YC≤486 ②穴数、穴径により選択できるYC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。
¥/1Code	400		200/コーナー

穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11



■A・B寸指定-穴加工付タイプ



■A寸固定-正方形タイプ

Type	型式						A		
	T						選択		
ショアA65 黒 RBRM (シール無) RBRMA (シール付)	1	2	3	5	10	15	20	30	300
	1	2	3	5	10	20	30		
ショアA65 白 RBWM (シール無) RBWMA (シール付)	1	2	3	5	10	20	30	500	
	1	2	3	5	10	20	30		

■A寸固定-帯状タイプ

Type	型式					A
	T					選択
ショアA65 黒 RBRM (シール無) RBRMA (シール付)	1	2	3	5	10	3 5 10 20 30 40
	1	2	3	5	10	50 80 100
ショアA65 白 RBWM (シール無) RBWMA (シール付)	1	2	3	5	10	
	1	2	3	5	10	

①全長は500mmになります。

■A・B寸指定-標準タイプ

型式	Type	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)	
			A	B
ショアA65 黒 RBRMF (シール無) RBRMFA (シール付)	1	1	10	10
	2	2		
	3	3	1000	1000
	5	5		
ショアA65 白 RBEWF (シール無) RBEWFA (シール付)	10	10	15	15
	15	-		
	20	20	500	500
	30	30		

■A・B寸指定-穴加工付タイプ

型式	Type	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)		穴加工付タイプのみ		ボルト呼び径選択			
				A	B	F	G	N 通し穴	Z ザグリ穴		
ショアA65 黒 RBRMF (シール無) RBRMFA (シール付)	1H	2H	3H	4H	6H	1	1	5~495 (1Hタイプ)	5~495 (1H・2H・3Hタイプ)	3	-
						2	2				
						3	3				
						5	-				
						10	-				
ショアA65 白 RBEWF (シール無) RBEWFA (シール付)	1H	2H	3H	4H	6H	10	10	9~491 (2H・4Hタイプ)	9~491 (4H・6Hタイプ)	4	-
						15	-				
						20	-				
						30	-				
						500	500				
()	3	4	5	6	8	10	10	9~245 (3H・6Hタイプ)	-	5	6
						15	15				
						20	20				
						30	30				
						500	500				

①穴数、穴径により選択できるF・G寸が異なります。加工条件(ページ上部)もご確認の上、ご選定ください。

Order 注文例 ●A寸固定-正方形タイプ・帯状タイプ
 注文例 型式 - A
 RBRM5 - 300

Price 価格 ●数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133
 数量区分 標準対応 個別対応
 小口 大口
 数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
 値引率 標準単価 5% 10% 20% お見積り
 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
 (例) 型式 - A - B のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 RBRMFA10 - 500 - 400 のとき 4,820 × 1.3 = 6,266 → 単価6,260円

●A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ
 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
 RBRMF10 - 110 - 65
 RBRMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

●下記以外
 3 日目出荷 ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134
 ※3本以上で1明細行当たり一律810円

●A・B寸指定-標準タイプ (B≥501)
 5 日目出荷 ※ストック対応不可

③総重量が30kgを超える場合、原則的に車上渡しとなります。お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておられませんので、ご了承ください。