


規格追加 赤文字表示

ROUND GLASS PLATES ガラスプレート丸


■平滑性に優れたゆがみの少ないフロート透明ガラス、優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮する耐熱ガラス(テンパックスフロート®)、同じ厚さの単板ガラスに比べ、3~5倍の静的強度を持つよう熱処理をした強化処理ガラスをご用意しました。

■耐熱性・強度に優れた耐熱結晶化ガラスもご用意しております。20φ~1mm単位で指定できます。 **①カタログ規格外品はこちら P.137**



No.	フリー指定タイプ	定寸タイプ	材質	耐熱温度	
				連続使用	最高使用
①	FGLMF	GLMF	フロート透明ガラス(青板ガラス)	80度	-
②	FGLMH	GLMH	耐熱ガラス(テンパックスフロート®)	230度	500度
③	FGLMK	GLMK	強化処理ガラス	180度	200度
④	FGLMR		耐熱結晶化ガラス(ネクストリーマ®)	700度	850度

①耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。
②第一種、第二種圧力容器や高圧ガス特定設備には使用できません。



全周面取りC0.3~1.0

T公差

Type	T寸法	公差
GLMF GLMK FGLMR FGLMH FGLMK	3・3.3・5・6 8・10 12・15	±0.3 ±0.6 ±0.8
GLMH FGLMH	3.3・5・6.5 8・*10・12.2 15	±0.2 ±0.3 ±0.4

フリー指定タイプ

型式	T	D 選択	
FGLMF (フロート透明ガラス)	3	20~300	
	5		
	8		
	10		
	12		
FGLMH (耐熱ガラス)	3.3		
	5		
	6.5		
	8		
	*10		
FGLMK (強化処理ガラス)	3.3	101~300	
	5		
	6		
	8		
	10		
FGLMR (耐熱結晶化ガラス)	3		20~300
	5		

定寸タイプ

型式	D 選択	T 選択
GLMF (フロート透明ガラス)	50・65・80・95	3
	130	5
	50・65・80	3.3
GLMH (耐熱ガラス)	95・110	5
	110・130	10
	50・65・80	3
GLMK (強化処理ガラス)	80・95・110・130	5
	110・130・160・185	8

①上記D寸法はJISフランジ規格：B2290-1998のOリング用溝に準じています。
*耐真空圧に対して強度を保証するものではありません。



■定寸タイプ
在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■フリー指定タイプ (FGLMF・FGLMH・FGLMR)

3 日日出荷

■フリー指定タイプ (FGLMK)

7 日日出荷

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~20
値引率	基準単価	5%	10% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

定寸タイプ

型式	D	T	¥基準単価
GLMF (フロート透明ガラス)	50	3	2,690
	65		2,780
	80		2,900
	95		3,020
	130		3,400
GLMH (耐熱ガラス)	50	3.3	2,940
	65		3,150
	80		3,480
	95		4,100
	110		4,730
	110		6,640
	130		7,470
GLMK (強化処理ガラス)	50	5	3,000
	65		3,400
	80		3,480
	80		4,030
	95		4,120
	110		4,330
	110		4,500
	110		5,050
	130		5,100
	160		5,950
185	6,290		



Order 注文例
型式 - D - T
GLMH - 95 - 5
型式 - D
FGLMF3 - 100



Price 価格

フリー指定タイプ


型式	T	¥基準単価				
		D 指定1mm単位				
FGLMF (フロート透明ガラス)	3	2,800	3,000	3,200	3,400	3,800
	5	3,000	3,200	3,400	3,600	4,000
	8	3,200	3,700	4,260	4,780	6,130
	10	3,600	4,300	4,880	5,120	6,830
	12	3,920	4,700	5,590	6,040	7,990
FGLMH (耐熱ガラス)	3.3	2,960	3,960	4,890	6,480	7,130
	5	3,270	4,410	5,500	6,600	8,900
	6.5	3,500	4,920	6,720	9,210	15,190
	8	3,670	5,740	8,010	13,120	19,320
	*10	3,960	6,750	12,380	19,170	20,280
FGLMK (強化処理ガラス)	3	3,460	4,980	6,770	8,900	13,290
	5	3,890	5,410	7,650	9,900	15,690



MIRROR PLATE ミラープレート

ガラスタイプ/アクリルタイプ


■ワークなどを確認する鏡をガラス・アクリル2種類で提供。取付穴は通し穴・皿穴から選べます。 **①カタログ規格外品はこちら P.137**



シール無しタイプ	シール付タイプ	材質	耐熱温度
MRG	MRGA	ガラス	80度
MRA	MRAA	アクリル	50度


①耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。

鏡の構造図




特殊膜 銅 銀

標準タイプ




①A≧B 全周面取りC0.3~1.0

穴加工付タイプ



①穴端部からガラス端部まで5mm以上あけてください。
②MRAとMRAAのF寸公差は±1.0となります。

穴加工詳細



標準タイプ

型式	T	指定1mm単位
MRG (ガラスミラー)	3	10~300
MRA (アクリルミラー)	3	10~300

ガラスミラーとアクリルミラーの特性比較

	重さ	傷つきにくさ	割れ	耐熱性	耐薬品性
ガラスミラー	重い(比重2.5)	○	割れやすい	80度	○
アクリルミラー	軽量(比重1.2)	×	割れにくい	50度	×

穴加工付タイプ

型式	T	穴数	指定1mm単位	ボルト呼び径選択
MRG (ガラスミラー)	3	2H 4H	10~300	5
MRA (アクリルミラー)	3	2H 4H	10~300	3



Order 注文例
型式 - A - B
MRG3 - 250 - 100



Delivery 出荷日
ガラスミラー 3 日日出荷
アクリルミラー・穴加工付タイプ 5 日日出荷



Price 価格
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~4 5~9 10~20 21~
値引率 基準単価 5% 10% お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ガラスミラー

型式	T	A 指定1mm単位	¥基準単価				
			B 指定1mm単位				
MRG シール無し	3	10~50	1,440	-	-	-	-
		51~100	1,680	1,920	-	-	-
		101~150	1,730	2,040	2,400	-	-
		151~200	1,800	2,160	2,600	2,880	-
		201~300	1,920	2,280	2,750	3,000	3,500
MRGA シール付き	3	10~50	1,720	-	-	-	-
		51~100	2,010	2,300	-	-	-
		101~150	2,070	2,440	2,880	-	-
		151~200	2,160	2,590	3,120	3,450	-
		201~300	2,300	2,730	3,300	3,600	4,200

アクリルミラー

型式	T	A 指定1mm単位	¥基準単価				
			B 指定1mm単位				
MRA シール無し	3	10~50	1,940	-	-	-	-
		51~100	2,260	2,590	-	-	-
		101~150	2,330	2,750	3,240	-	-
		151~200	2,430	2,910	3,510	3,880	-
		201~300	2,590	3,070	3,710	4,200	4,900
MRAA シール付き	3	10~50	2,320	-	-	-	-
		51~100	2,710	3,100	-	-	-
		101~150	2,790	3,300	3,880	-	-
		151~200	2,910	3,490	4,210	4,650	-
		201~300	3,100	3,750	4,450	5,040	5,880

穴加工費

穴加工付タイプ	¥穴加工費	
	N(通し穴)	P(皿穴)
2H	900	1,000
4H	1,800	2,000


①穴加工付タイプは標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - F - G - ボルト呼び
MRG4H3 - 200 - 180 - F160 - G140 - N5
(標準タイプ) + (穴加工費) = (穴加工タイプ)
単価 + 単価 = 単価
2,880 + 1,800 = 4,680円




Example 使用例

シール付きタイプのシールについて



設置の際に取り扱いやすいように、両面テープはミラーより一回り小さいサイズをご用意しています。(約5mm~10mm)
シールはミラーにつけずに出荷します。シール厚みは2mmです。
①サイズによっては自重により落下のおそれがあります。シールのみでの取付は避けるようにしてください。
②水がかかる場所等のご使用は、鏡の汚れ・くもりにつながりますので避けるようにしてください。



画像処理装置の間接光の角度調整用として