


新商品
BIT INSERT
ビットインサート
 -スタンダードタイプ-



型式		M(ねじ径) × ピッチ	D ₁	D ₂	L (長さ)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50 51~500	
Type	No.							
MBIS ビットインサート	2-3-2	M2×0.4	3.0	3.3	2.0	60	40	36
	2-3-3		3.0	3.3	3.0			
	2-3-4		3.0	3.3	4.0	50	33	30
	2-3-6		3.0	3.3	6.0			
	2-3-8		3.0	3.3	8.0	120	80	72
	2-3.5-3		3.5	3.8	3.0	50	33	30
	2-4-6		4.0	4.3	6.0	120	80	72
	2-4-7		4.0	4.3	7.0	50	33	30
	3-4.5-2	4.5	4.8	2.0				
	3-4.5-3	4.5	4.8	3.0	37	25	22	
	3-4.5-4	4.5	4.8	4.0				
	3-4.5-4.8	4.5	4.8	4.8	50	33	30	
	3-4.5-5	4.5	4.8	5.0				
	3-4.5-6	4.5	4.8	6.0	37	25	22	
	3-4.5-7	4.5	4.8	7.0	60	40	36	
	3-4.5-8	4.5	4.8	8.0				
	3-5-4	5.0	5.3	4.0	120	80	72	
	3-5-5	5.0	5.3	5.0	60	40	36	
3-5-6	5.0	5.3	6.0					
3-5.5-4	5.5	5.8	4.0	120	80	72		

型式		M(ねじ径) × ピッチ	D ₁	D ₂	L (長さ)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50 51~500	
Type	No.							
MBIS ビットインサート	4-5.5-3	M4×0.7	5.5	5.8	3.0			
	4-5.5-4		5.5	5.8	4.0			
	4-5.5-5		5.5	5.8	5.0			
	4-5.5-5.8		5.5	5.8	5.8	60	40	36
	4-5.5-6		5.5	5.8	6.0			
	4-5.5-7		5.5	5.8	7.0			
	4-5.5-8		5.5	5.8	8.0			
	4-5.5-9		5.5	5.8	9.0	67	44	40
	4-6-6	6.0	6.3	6.0				
	4-6-8	6.0	6.3	8.0	75	50	45	
	4-6.5-6	6.5	6.8	6.0				
	4-6.5-7	6.5	6.8	7.0	120	80	72	
	5-6.5-8	6.5	6.8	8.0	75	50	45	
	5-8-5	8.0	8.3	5.0	120	80	72	
	5-8-9	8.0	8.3	9.0				
	6-8-6	8.0	8.3	6.0	100	67	60	
	6-8-9	8.0	8.3	9.0				
	6-8-13	8.0	8.3	13.0	120	80	72	
8-11-13	8.0	8.3	13.0	200	133	120		

Order 注文例
 型式 MBIS2-3-3



Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 *ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~50	51~500
値引率	基準単価	33%	40%
出荷日	通常		お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■圧入時の注意点

① インサート圧入時には相手ボス一番上から力が掛かるため、外径を太く割れないようにしてください。
 ② 太くできない場合、熱圧入で割れを防ぐことができます。
 ③ インサートに傷が付かないようポンチや板などあてがいがいい、上からハンマーなどで叩いて挿入してください。
 ※参考加熱温度：200~250℃を推奨しております。



■参考強度

相手樹脂	強度	M3	M4	M5	M6
		MBIS3-4.5-7	MBIS4-5.5-9	MBIS5-6.5-8	MBIS6-8-9
ABS	トルク(N・m)	1.8	2.5	4.2	5.1
	引張り(N)	559	765	1177	1765
ポリル	トルク(N・m)	1.9	3.0	5.0	6.8
	引張り(N)	618	981	1471	1765
ポリカーボネート	トルク(N・m)	2.0	3.0	5.2	6.4
	引張り(N)	883	1177	1520	1814

小物部品
マグネット