

# NON-STAINING CHLOROPRENE RUBBER SHEETS

## 非汚染性クロロプレンゴムシート



CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■クロロプレンゴムは、機械的強度が高く、耐アルカリ性能に優れた素材です。接触による汚染を極力抑えた非汚染性タイプもご用意しました。  
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。  
 ◎ゴムパッキング加工品はP.499参照、ゴムブロックはP.466参照






| A寸固定タイプ |       | A・B寸指定タイプ |        | 材質                   | 硬度     | 色   |
|---------|-------|-----------|--------|----------------------|--------|-----|
| シール無    | シール付  | シール無      | シール付   |                      |        |     |
| RBOM    | RBOMA | RBOMF     | RBOMFA | 非汚染性<br>クロロプレンゴム(CR) | ショアA60 | グレー |

| T公差   |              | A・B公差   |      |
|-------|--------------|---------|------|
| T     | 公差           | A・B     | 公差   |
| 1~3   | ±0.3         | 200以下   | ±0.5 |
| 5     | ±0.4         | 201~300 | ±1.0 |
| 10    | ±0.6         | 301~500 | ±1.5 |
| 15~30 | +2.0<br>-0.5 |         |      |

- ◎シールの厚さは0.14~0.2mmです。◎接着力データはP.482 (ADTR) 参照
- ◎特性P.433
- ◎シール付タイプは自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。
- ◎ゴムの特性として、経年や保管場所によって黄変します。

| ボルト呼び径 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8  | 10   |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| d      | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9  | 12   |
| d1     | 6.5 | 8   | 9.5 | 11  | 14 | 17.5 |
| h      | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9  | 11   |



| 型式            | Type | T   | A 選択 |
|---------------|------|-----|------|
| シール無<br>RBOM  | 1    | 300 |      |
|               | 2    | 500 |      |
|               | 3    | 500 |      |
| シール付<br>RBOMA | 10   | 300 |      |
|               | 15   | 300 |      |
|               | 20   | 300 |      |
| 30            |      |     |      |

| 型式            | Type | T  | A 選択 |
|---------------|------|----|------|
| シール無<br>RBOM  | 1    | 3  |      |
|               | 2    | 10 |      |
|               | 3    | 20 |      |
| シール付<br>RBOMA | 3    | 30 |      |
|               | 4    | 40 |      |
|               | 5    | 50 |      |
| 8             | 80   |    |      |
| 10            | 100  |    |      |

| 型式             | Type | T      | 指定1mm単位 |        |
|----------------|------|--------|---------|--------|
|                |      |        | A       | B      |
| シール無<br>RBOMF  | 1    | 10~500 | 10~500  | 10~500 |
|                | 2    |        |         |        |
|                | 3    |        |         |        |
|                | 5    |        |         |        |
|                | 10   |        |         |        |
| シール付<br>RBOMFA | 15   | 15~300 | 15~300  |        |
|                | 20   |        |         |        |
|                | 30   |        |         |        |

◎全長は500mmになります。

| 型式             | 呼び | T  | 指定1mm単位 (A ≥ B ≥ T) |                     | 指定0.5mm単位           |                        | ボルト呼び径選択 |         |         |
|----------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|
|                |    |    | A                   | B                   | F                   | G                      | N(通し穴)   | Z(ザグリ穴) |         |
| シール無<br>RBOMF  | 1H | 1  | 10~500              | 10~500              | 5~495<br>(1Hタイプ)    | 5~495<br>(1H・2H・3Hタイプ) | 3        | —       |         |
|                | 2H | 2  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 3H | 3  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 4H | 4  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 5H | 5  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 6H | 6  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
| シール付<br>RBOMFA | 1H | 3  | 15~300              | 15~300              | 9~491<br>(2H・4Hタイプ) | 9~491<br>(4H・6Hタイプ)    | 4        | —       |         |
|                | 2H | 4  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 3H | 5  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 4H | 6  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 5H | 7  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                | 6H | 8  |                     |                     |                     |                        |          | —       |         |
|                |    | 10 |                     |                     | 9~245<br>(3H・6Hタイプ) |                        | 5        | 3 4     |         |
|                |    | 15 |                     |                     | 5~295<br>(1Hタイプ)    | 5~295<br>(1H・2H・3Hタイプ) | 10       | 4       | 4 5 6 8 |
|                |    | 20 |                     |                     | 9~291<br>(2H・4Hタイプ) | 9~291<br>(4H・6Hタイプ)    |          | 4 5 6 8 |         |
| 30             |    |    |                     | 9~145<br>(3H・6Hタイプ) |                     | 4 5 6 8 10             |          |         |         |

◎穴数、穴径により選択できるF・G寸が異なります。加工条件(ページ上部)もご確認の上、ご選定ください。

Order 注文例

● A寸固定-正方形タイプ・帯状タイプ  
 型式 [ ] - [A]  
 RBOM10 - 500

● A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ  
 型式 [ ] - [A] - [B] - [F] - [G] - [ボルト呼び径]  
 RBOMF10 - 110 - 65  
 RBOMF4H15 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Delivery 出荷日 2 日 目 出荷

在庫 A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律810円

| 数量区分 | 標準対応 |       |       |       | 大口     |         | 個別対応 |
|------|------|-------|-------|-------|--------|---------|------|
|      | 1~9  | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~100 | 101~200 | 大口   |
| 数量   | 5%   | 10%   | 10%   | 20%   | 20%    | 20%     | お見積り |
| 値引率  | 基準単価 | 通常    |       |       | +2日    | +7日     |      |
| 出荷日  |      |       |       |       |        |         |      |

◎この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)  
 (例) 型式 [ ] - [A] - [B] のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価  
 RBOMFA10 - 500 - 400 9,610 × 1.1 = 10,571 ⇒ 単価10,570円

| 型式                   | Type | ¥基準単価  |        |
|----------------------|------|--------|--------|
|                      |      | A      | 500    |
| シール無<br>RBOM (x1.0)  | 1    | 1,440  | 3,690  |
|                      | 2    | 1,720  | 4,450  |
|                      | 3    | 2,180  | 5,710  |
|                      | 5    | 2,980  | 7,930  |
|                      | 10   | 4,550  | 12,260 |
| シール付<br>RBOMA (x1.1) | 15   | 9,040  | —      |
|                      | 20   | 11,680 | —      |
|                      | 30   | 16,670 | —      |
| ( ) 素材係数             |      |        |        |

| 型式                  | Type | ¥基準単価 |     |     |     |     |       |       |       |       |
|---------------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                     |      | A     | 3   | 5   | 10  | 20  | 30    | 40    | 50    | 80    |
| シール無<br>RBOM (x1.0) | 1    | 190   | 200 | 230 | 300 | 360 | 430   | 500   | 690   | 820   |
|                     | 2    | 190   | 210 | 240 | 320 | 410 | 490   | 570   | 800   | 960   |
|                     | 3    | 200   | 220 | 270 | 370 | 480 | 580   | 680   | 990   | 1,200 |
|                     | 5    | 220   | 230 | 310 | 450 | 600 | 740   | 880   | 1,320 | 1,610 |
|                     | 10   | 270   | 310 | 390 | 610 | 850 | 1,060 | 1,290 | 1,960 | 2,410 |
| ( ) 素材係数            |      |       |     |     |     |     |       |       |       |       |

| 型式                    | Type | T       | ¥基準単価  |         |         |         |         |   |   |
|-----------------------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|
|                       |      |         | A      | B       |         |         |         |   |   |
|                       |      |         | 10~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 |   |   |
| シール無<br>RBOMF (x1.0)  | 1    | 10~100  | 330    | —       | —       | —       | —       | — | — |
|                       |      | 101~200 | 490    | 790     | —       | —       | —       | — | — |
|                       |      | 201~300 | 640    | 1,060   | 1,490   | —       | —       | — | — |
|                       |      | 301~400 | 800    | 1,300   | 1,920   | 2,480   | —       | — | — |
|                       |      | 401~500 | 960    | 1,580   | 2,340   | 3,040   | 3,740   | — | — |
|                       | 2    | 10~100  | 360    | —       | —       | —       | —       | — | — |
|                       |      | 101~200 | 550    | 900     | —       | —       | —       | — | — |
|                       |      | 201~300 | 750    | 1,240   | 1,760   | —       | —       | — | — |
|                       |      | 301~400 | 940    | 1,540   | 2,280   | 2,960   | —       | — | — |
|                       |      | 401~500 | 1,130  | 1,880   | 2,790   | 3,650   | 4,500   | — | — |
| シール付<br>RBOMFA (x1.1) | 3    | 10~100  | 420    | —       | —       | —       | —       | — |   |
|                       |      | 101~200 | 670    | 1,090   | —       | —       | —       | — |   |
|                       |      | 201~300 | 910    | 1,490   | 2,210   | —       | —       | — |   |
|                       |      | 301~400 | 1,160  | 1,940   | 2,880   | 3,770   | —       | — |   |
|                       |      | 401~500 | 1,410  | 2,390   | 3,550   | 4,650   | 5,760   | — |   |
|                       | 5    | 10~100  | 520    | —       | —       | —       | —       | — |   |
|                       |      | 101~200 | 840    | 1,400   | —       | —       | —       | — |   |
|                       |      | 201~300 | 1,130  | 2,030   | 3,020   | —       | —       | — |   |
|                       |      | 301~400 | 1,360  | 2,580   | 3,830   | 5,030   | —       | — |   |
|                       |      | 401~500 | 1,670  | 3,180   | 4,740   | 6,240   | 7,750   | — |   |
| ( ) 素材係数              |      |         |        |         |         |         |         |   |   |

| 穴加工付 | ボルト呼び          |
|------|----------------|
| Type | N(通し穴) Z(ザグリ穴) |
| 1H   | 100 150        |
| 2H   | 200 250        |
| 3H   | 300 350        |
| 4H   | 400 500        |
| 6H   | 600 750        |

(例) 型式 [ ] - [A] - [B] - [F] - [G] - [ボルト呼び径] のとき  
 RBOMF4H10 - 200 - 180 - F160 - G140 - Z3  
 (標準タイプ) + (穴加工) = (穴加工タイプ)  
 2,100 + 500 = 2,600円

Alteration 追加加工

型式 [ ] - [A] - [B] - [F] - [G] - [ボルト呼び径] - (XC・YC)  
 RBOMF4H5 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30

CCA・CCB・CCC・CCDは 5 日 目 出荷

| Alterations | 穴位置を左端面より指定  | 穴位置を下端面より指定 | コーナーカット  |
|-------------|--|-------------|--|
|             |  |             |  |
| Code        | XC   |             | YC   |
| Spec.       | XC=指定1mm単位<br>◎5 ≤ XC ≤ 486<br>(T15以上は286まで)<br>◎穴数、穴径により選択できるXC・F・G寸が異なります。<br>規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。 |             | YC=指定1mm単位<br>◎5 ≤ YC ≤ 486<br>(T15以上は286まで)<br>◎穴数、穴径により選択できるYC・F・G寸が異なります。<br>規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。 |
| ¥/1Code     | 400  |             | 400  |

任意のコーナーカットをすることができます。  
 5 ≤ コーナーカット ≤ 10 (1mm単位指定)  
 ◎50 ≤ A/B  
 ◎シール付は、シール面が下で指定ください。  
 (例) A・DのコーナーカットをC5でカットする場合…CCA5-CCD5  
 ◎A・B寸指定タイプのみ適用  
 ◎穴加工付タイプは選択できません。  
 ◎T15・20・30を選択できません。

38 ウレタン・ゴム  
 スポンジ・フェルト