

PLASTIC CIRCULAR PLATES RESIN BLOCKS 樹脂円形プレート/樹脂ブロック



□: 値下げ価格
□: 新価格
□: スライド値引変更

◎カタログ規格外品はこちら P.137





Type	材質	色
ENJEP	エポキシガラス	スタンダード 緑色
ENJBL	ペークライト(紙系)	自然色
ENJBB		黒色
ENJBS		自然色
ENJPA	ペークライト(布系)	自然色
ENJPB		白色
ENJPC	ポリアセタル	スタンダード 白色
ENJBB		黒色
ENJPA	導電性	黄色
ENJMA		黒色
ENJMW	スタンダード	アイボリー
ENJMS		紫色
ENJMC	摺動	黒色
ENJMD		黒色
ENJMA	MCナイロン	導電性CDR2 黒色
ENJMD		導電性CDR6 黒色
ENJMA	導電性CDR9 黒色	導電性CDR9 黒色
ENJMP		耐候 黒灰色

◎ENJBPB・ENJPTCはWeb掲載となりました。

Type	材質	色
ENJUP	超高分子量	スタンダード 乳白色
ENJUPC	ポリエチレン	導電性 黒色
ENJPT	ふっ素樹脂	スタンダード 白色
ENJPK	PEEK	スタンダード 灰褐色
ENJPKC		導電性 黒色
ENJPBT	PBT	スタンダード 白色
ENJPPS	PPS	スタンダード 自然色
ENJPMS		耐摩耗・摺動 青色
ENJABS	ABS	スタンダード 自然色

◎*T寸公差は各材質の該当ページをご確認ください。
◎特性 P.999~1001



◎標準タイプ ◎素材係数にご注意ください。

型式 Type (素材係数)	T	指定1mm単位		¥基準単価						
		D	V	D50~100	D101~150	D151~200	D201~250	D251~300	D301~350	D351~400
ENJEP (x1.0)	5	50~400	0~50 (V≤D-10)	2,960	5,290	8,680	12,550	15,400	24,050	26,010
	10			3,880	6,720	9,720	14,630	16,860	31,580	36,110
	15			4,340	7,080	11,620	18,630	21,790	38,070	44,410
ENJBL (x1.0) ENJBB (x1.0) ENJBS (x1.8)	5			1,340	2,120	3,270	4,950	6,230	9,180	10,160
	10			1,420	2,390	3,630	5,310	6,710	10,940	12,690
	15			1,500	2,570	3,980	6,360	8,150	12,940	14,930
ENJPA (x1.0) ENJPB (x1.0) ENJPAC* (x7.0)	5(6)			1,610	2,740	4,250	6,900	8,630	14,850	17,920
	(9) 10			1,170	1,740	2,480	3,630	4,540	6,480	8,580
	(12) 15			1,310	2,040	2,750	4,060	5,070	7,140	10,420
ENJMA (x1.0) ENJMW (x1.0) ENJMS (x2.3)	5			1,460	2,320	3,200	4,780	5,840	8,430	13,470
	10			1,600	2,610	3,770	5,790	7,140	10,370	17,140
	15			1,190	1,810	2,500	3,740	4,620	6,850	9,390
ENJUP (x1.0) ENJUPC (x1.1) (T≥10)	5			1,330	2,090	2,910	4,440	5,590	7,970	11,750
	10			1,530	2,370	3,480	5,270	6,720	9,460	15,270
	15			1,670	2,640	4,030	6,240	7,710	11,800	19,360
ENJPT (x1.0)	5	1,270	2,070	3,100	4,780	6,150	10,220	13,440		
	10	1,360	2,350	3,540	5,570	7,190	12,620	17,020		
	15	1,420	2,570	3,890	6,190	8,070	14,690	20,160		
ENJPK (x1.0) ENJPKC* (x3.0)	5	1,500	2,740	4,420	7,080	9,100	17,090	24,640		
	10	1,770	4,010	7,100	9,900	12,830	18,470	23,640		
	15	2,800	6,020	10,770	19,380	24,310	32,080	37,270		
ENJPBT (x1.0)	5	3,220	9,900	19,600	29,500	41,810	58,330	69,090		
	10	4,300	11,850	24,770	40,930	51,130	70,970	83,640		
	15	5,980	11,240	20,640	40,110	55,180	79,940	98,050		
ENJPPS (x1.0) ENJPMS (x5.0)	5	10,470	19,180	33,990	60,220	107,830	157,820	172,440		
	10	14,080	29,230	60,700	98,550	167,120	236,790	270,730		
	15	2,990	5,200	10,600	14,400	19,500	24,380	25,330		
ENJABS (x1.0)	5	3,800	6,600	13,600	18,400	24,910	30,700	33,770		
	10	4,800	8,190	16,590	22,400	32,140	41,530	48,960		
	15	5,170	9,900	14,650	23,050	34,610	45,690	55,460		
ENJMC (x2.4) ENJMDA (x1.3) ENJMEA (x1.8) (T≥10) ENJMP (x1.2)	5	6,250	10,980	18,950	28,420	42,380	56,380	66,910		
	10	7,330	14,210	23,260	34,890	52,110	69,020	83,820		
	15	7,630	15,290	24,380	37,060	58,410	76,920	100,300		
ENJMA (x1.0) ENJMW (x1.0) ENJMS (x2.3)	5	1,150	1,680	2,300	3,270	4,160	5,590	6,720		
	10	1,420	2,120	3,720	5,130	7,660	9,260	10,310		
	15	1,590	2,480	4,420	6,020	9,580	11,500	12,990		
ENJMA (x1.0) ENJMDA (x1.3) ENJMEA (x1.8) (T≥10) ENJMP (x1.2)	5	1,760	3,180	5,310	7,430	11,980	13,900	15,680		

*ENJPACはT6・9・12・19から選択してください。 ◎この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります(1円単位は切捨)。
*ENJPMSはT10・20のみ選択可能です。 (例) 型式 - D - V のとき (表中価格) × (素材係数) = 標準タイプ単価
*ENJPKCはT10・16のみ選択可能です。 ENJMDA5 - 150 - 50 1,810 × 1.3 = 2,353円 → 単価2,350円

穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	T	指定1mm単位				穴加工付ボルト呼び径選択				
			D	V	P.C.D	通し穴 N	ザグリ穴 Z	ネジインサート M		L	
ENJEP	2H 3H 4H	5	50~400	0~50 (V≤D-10)	20~390**	3 4 5 6 8 10	-	3 4	-	-	-
		10					4 5 6	3 4 5 6	-	-	
		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8	-	-	
ENJBL ENJBB ENJBS	5	-					3 4	-	-		
	10	4 5 6					3 4 5 6 8	-	-		
	15	4 5 6 8					3 4 5 6 8 10	-	-		
ENJPA ENJPB ENJPAC*	5	-					3 4	-	-		
	10	4 5 6					3 4 5 6 8	-	-		
	15	4 5 6 8					3 4 5 6 8 10	-	-		
ENJMA ENJMW ENJMS	5	-					3 4	-	-		
	10	4 5 6					3 4 5 6 8	-	-		
	15	4 5 6 8					3 4 5 6 8 10	-	-		
ENJUP ENJUPC (T≥10)	5	-					3 4	-	-		
	10	4 5 6					3 4 5 6 8	-	-		
	15	4 5 6 8					3 4 5 6 8 10	-	-		
ENJPK ENJPKC*	5	-	3 4	-	-						
	10	4 5 6	3 4 5 6 8	-	-						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	-	-						
ENJPBT	5	-	3 4	-	-						
	10	4 5 6	3 4 5 6 8	-	-						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	-	-						
ENJPPS ENJPMS	5	-	3 4	-	-						
	10	4 5 6	3 4 5 6 8	-	-						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	-	-						
ENJABS	5	-	3 4	-	-						
	10	4 5 6	3 4 5 6 8	-	-						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	-	-						

◎穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
*ENJPACはT6・9・12・19から選択してください。
*ENJPMSはT10・20のみ選択可能です。
*ENJPKCはT10・16のみ選択可能です。
*1 V+5+d(d1)≤P.C.D≤D-5-d(d1)(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)

◎穴加工費

穴加工付 Type	ボルト呼び		
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H	360	480	750
3H	480	720	1,120
4H	720	960	1,490

◎穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工費を加えた金額になります。

◎標準タイプ

型式 - D - V

ENJBL5 - 300 - 50

◎穴加工付タイプ

型式 - D - V - P.C.D - ボルト呼び - L

ENJEP3H5 - 200 - 20 - 100 - N4

ENJMA2H5 - 300 - 50 - 150 - M4 - L4

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

◎数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応				
	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	5%	10%	18%	28%	お見積り	5%	10%	18%	28%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂ブロック

Type	材質	グレード/色
PAAB	ポリアセタル	スタンダード/白色
MCAB	MCナイロン	スタンダード/青色
MCDB	MCナイロン	導電性(MC501 CDR6)/黒色

◎精度基準

PAAB ●A・B・Cの寸法公差
MCAB A・B・C 30 50 100
MCDB ±0.5 ±0.5 ±0.75

Order 注文例: 型式 PAAB50 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工: 型式 (AC・BC・CC) PAAB-50 AC-AC46-BC40 3 日日出荷

Alterations: A寸法変更, B寸法変更, C寸法変更

Type	¥基準単価	
型式	A(=B=C)	MCDB
PAAB	30 650	690
MCAB	50 2,420	2,730
	100 11,230	12,880
MCDB	30 -	1,100
	50 -	2,580

45 透明樹脂