

FOLDING PULLS / MALE SCREW TYPE PULLS / SIDE PUTABLE PULLS / T-SHAPED PULLS

折りたたみ式取手/丸棒取手おねじタイプ/サイド取付取手/T型取手おねじタイプ

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

WELDED PULLS PULLS WITH SPRING

STAINLESS ROTARY PULLS

溶接取手/スプリング付取手/ステンレス回転取手

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更


CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■折りたたみ式取手



RoHS10


UWAFN



M材質	S表面処理	A付属品
SUM22L	クロムメッキ	ワッシャ(SUS304)2コ ナット(SUS304) 2コ

型式 Type	L	L1	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価
UWAFN	100	118	500	133	2,890
	120	138		156	2,980
	180	198		225	3,280

Example
使用例



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~50	51~
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■おねじタイプ




RoHS10

Type

M材質	S表面処理
SUM22L又はSUM24L	クロムメッキ
SUS304	バフ研磨



Example
使用例



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~50	51~
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■サイド取付取手




RoHS10

Type

M材質	S表面処理
SUS304相当	バフ研磨



Example
使用例



Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~50	51~
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■T型取手



RoHS10

おねじタイプ
TSPM



*緩み防止の為、高さ0.2ミリの突起がつきます。

M材質	S表面処理
取手部 ガラス繊維強化ナイロン (つや消し黒)	—
ねじ部 SS400 (インサート)	三価クロメート

型式 Type	D	M	L 選択	d	参考質量 (g)	¥基準 単価
おねじタイプ TSPM	50	4	10	11	30	660
		5	15		32	680
		6	20		34	700
	80	6	15	16	53	820
		8	20		65	840
		10	25		69	880

Order
注文例

型式 - M - L
TSPM50 - 4 - 10

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■溶接取手




RoHS10

UWANW



Example
使用例



■特長

めねじがない為、溶接による空気膨張による吹き飛びがございません。

◎生材の為、防錆油を塗布しております。

材質 SS400

型式 Type	D	L	質量 (g)	¥基準 単価
UWANW	10	80	83	250
		100	95	250
		120	109	260

Order
注文例

型式 - L
UWANW10 - 100

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

Price
価格

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~50	51~
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■スプリング付取手



RoHS10

UWUASP
UWUASPS



持ち手部から手をはなすと、スプリング機能により図面の状態になります。

Type	M材質	S表面処理
UWUASP	SPCC	クロムメッキ
UWUASPS	SUS304	—

型式 Type	L	質量 (g)	¥基準 単価
UWUASP UWUASPS (ステンレス)	102	158	450
		750	750

Order
注文例

型式
UWUASP102

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

Price
価格

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~34
大口	35~100	101~
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ステンレス回転取手




RoHS10

UWAKS



パネル取付穴寸法



材質 SUS304

型式 Type	L	W	L1	S	J	D	T	t	A	L2	質量 (g)	¥基準 単価
UWAKS	76	24	90	52	12	32	36	1	11	60	49	670
	94		110	64	12	38	42	1	11	74	59	710
	115	25	135	90	12.2	50	55	1.2	12	102	88	780

Order
注文例

型式
UWAKS94

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

Price
価格

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~19	20~34
大口	35~49	50~100
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%
基準単価	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。