

CASTERS WITH LEVEL ADJUSTERS

アジャスタ付キャスタ

—軽荷重— 中荷重— 一体型タイプ—

価格改訂

●:値下げ価格
■:新価格
□:スライド価格変更



CADデータフォルダ名: 47_Casters

規格追加
赤文字表示

CASTERS WITH LEVEL ADJUSTERS

アジャスタ付キャスタ

—重荷重—

価格改訂

●:値下げ価格
■:新価格
□:スライド価格変更



CADデータフォルダ名: 47_Casters





Type	本体		車輪	アジャスタ		ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	旋回部	車輪部	
CMAF	SPHC	黒色クロメート	フェノール	ネオプレンゴム	有	有	

キャスタ旋回固定方法
①のナットを上側プレートに突きあたるまで引き上げます。
②①を行った後プレート上面からピンを打込むとキャスタの旋回が固定できます。

据付方法
① アジャスタ調整ボルトを下げて任意の高さに調整します。
② ①のナットを引き上げて固定します。
(ピンの推奨寸法)

D50 φ6 全長20
65 φ8 全長25
75 φ8 全長35
●ピンは付属していません。



型式		車輪材質	B	H	F	A	S1	S2	d1	d2	t	E1	E2	r1	r2	許容荷重 (N)	¥基準単価				
Type	D																P	F	M	U	D
CMAF	50	F (フェノール)	28	68	110	90	5	5	8.5	6.2	2.3	25	35	53	61	1500	3,410				
	65		36	92	144	125	10	10	10.5	8.2	3.2	25	49	61	75	2000	4,550				
	75		36	106								28	69			2100	5,000				

Order 注文例: 型式 CMAF65 - 車輪材質 F

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133


Price 価格: ●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Type	本体		車輪	アジャスタ		ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理	旋回部	車輪部
CMAS	SPHC	三価クロメート		SS400	三価クロメート	有	有
CMASS	SUS304	-	強化ナイロン	SUS304	-		



型式		車輪材質	H	ℓ	d	E	r	許容荷重 (N)	¥基準単価	
Type	D								CMAS	CMASS
CMAS CMASS	50	F (強化ナイロン)	74	19.6	11	46	73	2500	2,000	6,990
	65		95	18.8		51	84		2,390	9,200

Order 注文例: 型式 CMAS65 - 車輪材質 F

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133


Price 価格: ●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Type	本体		車輪	アジャスタ	ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	旋回部	車輪部
CGAN	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック フェノール(黒) MCナイロン *導電性MCナイロン アルミホイルウレタン(紺)	本体:SS400 ラバー:ネオプレンゴム	有	有



- <アジャスタの固定順序>**
- ボルトを本体(装置)底面に接触するまで上げます。(ナット3を保持した状態で)
 - ナット1にてボルトを固定します。
 - ナット3にてアジャスタフトの高さを調整します。
 - ナット2にてアジャスタフトを固定します。
- アジャスタ取付部をキャスタ本体と一体成型していますので耐久性に優れています。

型式		車輪材質	H	S1	S2	r	ナット1			ナット2			ナット3			許容荷重 (N)	¥基準単価				
Type	D						サイズ(二面幅)	高さ	サイズ(二面幅)	高さ	サイズ(二面幅)	高さ	P	F	M		U	D			
CGAN	65	P (強化プラスチック) F (フェノール) M (MCナイロン) U (ナイロンホイルウレタン) D (導電性MCナイロン)	92	10	8	56	M12	19	4	M16	24	5	M16	24	28	3000	4,400	3,165	5,360	2,845	8,320
	75		106	15	10	61	M12	19	4	M16	24	5	M16	24	34	4000	4,530	3,710	6,000	2,980	8,990

Order 注文例: 型式 CGAN75 - 車輪材質 P

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133


Price 価格: ●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Type	本体		車輪	アジャスタ	ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	旋回部	車輪部
CLAN CLAM	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック MCナイロン	ネオプレンゴム	有	有



- (アジャスタの固定順序)**
- ボルト1: 本体(装置)底面に軽く届くまで上げます
 - ナット1: ボルト1を固定させるナット
 - ナット2: アジャスタフトを固定させるナット
 - ナット3: レベル用ナット

型式		車輪材質	B	H	S1	S2	許容荷重 (N)	¥基準単価		
Type	D							CLAN	CLAM	
CLAN CLAM	65	F	40	39	92	10	8	2942	5,070	6,130
	75		40	39	106	15	10	3923	5,310	7,500

Order 注文例: 型式 CLAN65

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格: ●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~19	20~34	35~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47
キャスタ
ハンパット