

# STAY CANOPY STAYS ステー/天蓋用ステー

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls

### ■ステー STYF

RoHS 10

型式	H	最小長 L Min	最大長 L Max	質量 (g)	最大保持荷重 N (kgf)/1本	¥基準単価
STYF	129	133	195	125	147(15)	1,550
	166	170	270	147		1,650

● 本体およびブラケットは左右どちらでも使用できます。

Order 注文例: STYF166

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	5% 10% 18%	お見積り

● 取付注意事項

- 扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、この場合、閉扉時のLmin寸法は伸縮最小寸法より大きくなります。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります)
- 2本使用して使用しますと左右の作動が同調しない場合があります。

### ■天蓋用ステー STYT

RoHS 10

型式	左右	質量 (g)	¥基準単価
STYT	L(左用)	66	750
	R(右用)		750

● 図面は左用となります。

Order 注文例: STYTL

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	5% 10% 18%	お見積り

### ■小型天蓋用ステー STYTM

RoHS 10

型式	左右	L	A	引張荷重 (kgf/1本)	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
STYTM	L(左用)	106	53	20	172	163	20~50
	R(右用)						
STYTM	L(左用)	134	67	31	196	186	20~50
	R(右用)						

● 図面は左用となります。

Order 注文例: STYTMR134

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~50	51~
大口	通常	お見積り

# ONE TOUCH CANOPY STAYS ROTARY STAYS SPRING STAYS キャッチ機構付ステー/ロータリーステー/スプリングステー

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls

### ■キャッチ機構付ステー STYC

RoHS 10

No.	部品名	M材質	S表面処理
①	本体	鋼	クロムメッキ
②	ワッシャ	ポリアミド	-
③	鉸	黄銅	すず・コバルト合金メッキ

● 扉の質量によってはキャッチ機構が効かない場合があります。

カチッと音がし、キャッチ機構により固定されます。手で両端を持って強く閉じようとする程度で解除されます。ロックし固定するような機構ではありません。● 図面は左用となります。

Order 注文例: STYCR

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	5% 10% 18%	お見積り

### ■ロータリーステー STYR

RoHS 10

型式	左右	L	(L1)	W1	W2	t1	t2	質量 (g)	¥基準単価
STYR	L(左用)	150	105	28	23	1.5	10.5	75	877
	R(右用)								
STYR	L(左用)	198	153	28	23	1.5	10.5	85	931
	R(右用)								
STYR	L(左用)	277	231	30	24	2	11	120	1,078
	R(右用)								

● 図面は右用となります。

Order 注文例: STYRL150

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	5% 10% 18%	お見積り

### ■スプリングステー STYSP

RoHS 10

型式	H	最大長 L Max	最小長 L Min	ストローク	A	質量 (g)	ステー反力N (kgf)		¥基準単価
STYSP	170	222	172	50	10	145	31(3.2)	68(7.0)	2,100
	238	335	250	85	20	185	37(3.8)	83(8.5)	2,800
	269	380	280	100	19	205	35(3.6)	83(8.5)	3,300

● 本製品は2本で使用してください。(1本使い不可)

Order 注文例: STYSP170

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	5% 10% 18%	お見積り

### ■特長

スプリングの作用により、開閉は所定位置で自動ストップします。余分なストローク・操作を必要としません。

● 取付例は蝶番の回転中心からの寸法です。

● 閉扉時のLmin寸法は収縮時寸法Lminより大きな様な寸法としてください。(小さい時は蝶番・ステーを破損する場合があります)

● 図面は左用となります。

Order 注文例: STYSP170

Price 価格

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Type	扉質量 (kg)	開扉角度	L max	A	Y
STYSP170 (左右2本使用)	2.4以下	90	58	235.9	
	2.6以下	85	63	240.4	
	3.0以下	75	75	251.5	
STYSP238 (左右2本使用)	2.9以下	90	90	334.5	
	3.1以下	85	335	97	351.4
	3.6以下	75	115	368.1	
STYSP269 (左右2本使用)	3.1以下	90	103	386.9	
	3.3以下	85	111	394.6	
	3.9以下	75	131	413.7	

49 取手・蝶番