




# 配管マニホールド

## -1方向 めねじタイプ-



# 配管マニホールド

## -2方向180°・90°タイプ/90°専用ソケット-



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**  
◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**  
◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds



●溶接による若干のひずみがあります。連携してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。  
ねじ部 JIS B0203 R(PT) (最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)  $\checkmark$  (25/)

■使用可能流体  
水・空気

\*図面は連数3のときのものです。  $\checkmark$  (25/)

\*No.50Aのソケット部はSS400となります。

Type	固定タイプ		指定タイプ		材質	S表面処理
	T1タイプ	T2タイプ	T1タイプ	T2タイプ		
両端おねじ	SGM	SGMS	SGMF	—	SGP*	三価クロメート
	SUMH	—	SUMHF	SUMHSF	SUS304TP	—
片端おねじ	SGMA	SGMSA	SGMAF	—	SGP*	三価クロメート
片端めねじ	SUMHA	SUMHH	SUMHAF	SUMHHF	SUS304TP	—
両端めねじ	SGMM	—	SGMFM	—	SGP*	三価クロメート
	SUMHM	—	SUMHFM	—	SUS304TP	—

両端おねじ  
片端おねじ・片端めねじ

両端めねじ

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T1	T2
1(1/8)	15	19	21.7
2(1/4)	20	25	28.4
3(3/8)	25	29	33.4
4(1/2)	30	37	39.9
6(3/4)	35	42	—
8(1)	42	58	—

■両端おねじタイプ、片端おねじ・片端めねじタイプ

型式		No.	H (穴数選択)	P・S・Q		d1	d2	d3	d			
固定タイプ	指定タイプ			固定タイプ	指定タイプ 1mm単位	Rc(PT)	R(PT)	Rc(PT)	D	材質:SGP	材質:SUS	
T1タイプ SGM	T2タイプ SGMS	15A	2	35	35(45)~150	1/8	—	1/2	1/2	21.7	16.1	16.1
T1タイプ SUMH	T2タイプ SUMHSF	20A	3	35	35(45)~150	1/4	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4
T1タイプ SGMA	T2タイプ SGMAF	25A	4	40	40(50)~150	3/8	1/4	1	1	34	27.6	27.2
T1タイプ SUMHA	T2タイプ SUMHHF	32A	5	50	50(60)~150	1/2	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5
		40A	6	60	60(70)~150	3/4	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2
		50A	6	100	100~150	1	—	2	—	60.5	52.9	—

●片端おねじ・片端めねじP・S・Q指定タイプの場合、Q(めねじ側)のみ最小指定寸法は、( )数値になります。  
●P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。●No.50AはSGM・SGMFのみとなります。

■両端めねじタイプ

型式		No.	H (穴数選択)	P・S・Q		d1	d2	d		
固定タイプ	指定タイプ			固定タイプ	指定タイプ 1mm単位	Rc(PT)	Rc(PT)	D	材質:SGP	材質:SUS
T1タイプ SGMM	T1タイプ SGMFM	15A	2	45	35(45)~150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1
		20A	3	45	35(45)~150	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4
		25A	4	50	40(50)~150	3/8	1	34	27.6	27.2
		32A	5	60	50(60)~150	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5
		40A	6	70	60(70)~150	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2

●P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。●P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小寸法は、( )数値となります。

Order 注文書

型式 - H(穴数) - P - S - Q

SUMH32A - 3  
SGMAF32A - 4 - P70 - S60 - Q70  
SUMHM20A - 3

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●SGM・SGMF

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準値	5%
出荷日	通常	+3日

●SGM・SGMF以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準値	5%
出荷日	通常	お見積り

Delivery 出荷日

●P・S・Q指定タイプ(No.15A~40A)  
●P・S・Q固定タイプ(No.50Aのみ)

3 日日出荷

5 日日出荷

8 日日出荷

送料 送料

●P・S・Q固定タイプ(No.50Aのみ)

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

No.	¥基準単価																			
	固定タイプ								指定タイプ											
	本体部材質:SGP				本体部材質:SUS304TP				本体部材質:SGP				本体部材質:SUS304TP							
15A	2,090	2,600	3,190	3,830	4,410	3,340	4,310	5,400	6,530	7,560	3,030	3,790	4,600	5,440	6,220	4,050	5,190	6,390	7,610	8,740
20A	2,310	2,920	3,560	4,230	4,880	3,620	4,720	5,860	7,050	8,150	3,450	4,340	5,250	6,170	7,060	4,550	5,860	7,160	8,480	9,730
25A	2,630	3,300	3,990	4,700	5,370	4,200	5,430	6,710	7,980	9,200	3,790	4,610	5,550	6,470	7,360	5,320	6,800	8,290	9,750	11,150
32A	3,180	4,070	4,820	5,620	6,410	5,110	6,620	8,180	9,710	11,200	4,540	5,580	6,620	7,680	8,710	6,390	8,180	9,970	11,710	13,380
40A	3,390	4,330	5,280	6,220	7,130	5,680	7,530	9,380	11,240	13,020	4,930	6,240	7,000	8,170	9,300	7,330	9,500	11,640	13,740	15,770
50A	9,100	12,070	14,980	17,630	20,650	—	—	—	—	—	11,870	14,850	17,680	20,690	24,120	—	—	—	—	—

2-1315 ●No.50AはSGM・SGMFのみとなります。両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。

■2方向180°タイプ

Type	材質	S表面処理
固定タイプ SGMMD	SGP	三価クロメート
指定タイプ SUMMD	SUS304TP	—

ねじ部 JIS B0203 R(PT) (最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

■使用可能流体  
水・空気

\*図面は連数3を選択時のものです。

RoHS 10

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T
1(1/8)	15	21.7
2(1/4)	20	28.4
3(3/8)	25	33.4
4(1/2)	30	39.9

型式	Type	No.	H (連数選択)	P・S・Q	d1 Rc(PT)	d3 Rc(PT)	D	d	¥基準単価															
									SGMMD						SUMMD									
固定タイプ	指定タイプ	20A	2	45	35(45)~150	1/8	3/4	27.2	21.4	3,060	3,870	4,660	5,730	6,860	4,240	5,500	7,460	8,930	10,030	6,100	7,830	10,140	12,000	13,490
		25A	3	50	40(50)~150	1/4	1	34	27.2	3,720	4,700	5,760	6,790	7,810	5,370	7,060	8,910	10,580	12,320	7,540	9,760	12,070	14,200	16,350
		32A	4	60	50(60)~150	3/8	1 1/4	42.7	35.5	4,430	5,860	6,860	8,140	9,280	5,900	8,370	10,570	12,560	14,820	8,500	11,540	14,270	16,780	19,500
		40A	6	70	60(70)~150	1/2	1 1/2	48.6	41.2	5,000	6,460	8,090	9,530	10,840	7,880	10,640	13,360	16,170	18,890	10,940	14,400	17,750	21,150	24,430

●P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。●P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値となります。

■2方向90°タイプ

Type	材質	S表面処理
両端おねじ SGMLF	SGP	三価クロメート
両端めねじ SUMMLF	SUS304TP	—

ねじ部 JIS B0203 R(PT) (最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

■使用可能流体  
水・空気

\*図面は連数3を選択時のものです。

RoHS 10

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T
1(1/8)	15	21.7
2(1/4)	20	28.4
3(3/8)	25	33.4
4(1/2)	30	39.9

型式	Type	No.	H (連数選択)	P・S・Q	d1 Rc(PT)	d2 R(PT)	d3 Rc(PT)	D	d	¥基準単価											
										本体部材質:SGP						本体部材質:SUS304TP					
両端おねじ	両端めねじ	20A	2	35(45)~150	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4	3,000	3,840	4,670	5,330	6,280	4,550	5,870	7,580	9,040	10,170	
		25A	3	40(50)~150	1/4	1	1	34	27.6	27.2	3,420	4,250	5,090	6,090	7,000	5,380	7,390	9,520	10,820	12,250	
		32A	4	50(60)~150	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5	4,040	4,930	5,970	7,210	8,000	6,250	8,740	10,840	12,910	14,280	
		40A	6	60(70)~150	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2	4,590	5,840	6,670	8,340	9,670	8,170	10,820	13,420	15,520	18,080	

●両端めねじの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値になります。  
●P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。

■90°専用ソケット

Type	材質	S表面処理
SGSKK	S20C	亜鉛メッキ
SUSKK	SUS304	—

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

RoHS 10

型式	Type	No.	T Rc(PT)	V	L	D	d	H	¥基準単価	
									SGSKK	SUSKK
		1	1/8	15	14	14	8.5	8.1	540	580
		2	1/4	20	18	19	11.5	11.4	570	890
		3	3/8	25	20.5	24	14.5	12	680	1,090
		4	1/2	30	24.5	29	16.5	15.6	850	1,430

●SGSKKは溶接時にメッキを取る必要はありません。

Order 注文書

型式 - H(穴数) - P - S - Q

SUMLF32A - 3 - P50 - S50 - Q50  
SGSKK1

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●180°P・S・Q固定タイプ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~10
値引率	基準値	5%
出荷日	通常	+3日

Delivery 出荷日

●90°専用ソケット

●180°P・S・Q指定タイプ

5 日日出荷

送料 送料

●180°P・S・Q指定タイプ

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●SGSKK以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~20
値引率	基準値	20%
出荷日	通常	お見積り

2-1316 ●No.50AはSGM・SGMFのみとなります。両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。