


DESIGN PULLS PHENOL PULLS デザイン取手/フェノール取手

価格改訂


: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■デザイン取手 UWSY

■特長: 美観と握りやすさを意図した商品です。



材質 SUS304相当
表面処理 ハフ研磨

型式 Type	L	L1	H	h	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準 単価
UWSY	100	138	42	27	500	351	1,180
	150	190	44	29		448	1,810

Order 注文例: 型式 UWSY100


Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■フェノール取手 UPCFN



材質
取手部 フェノール樹脂
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	L	L1	M	H	質量 (g)	許容荷重 (N)	¥基準 単価
UPCFN	90	110	6	50	90	1100	930
	114	132			105	1100	980
	120	142			140	700	1,120
	140	162	8		155	600	1,250
	160	182			170	600	1,350
	180	202			200	500	1,430
200	222	210	470	1,590			

Order 注文例: 型式 UPCFN114

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

NONMETAL・T-SHAPED PULLS 非金属・T型取手


価格改訂

: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■ナイロンタイプ UPFN



材質
取手部 ガラス繊維強化ナイロン6
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	A	L	取手色	L1	H	h	M (並目)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 B(黒) W(白) M(オレンジ) R(赤)
UPFN	26	105	B(黒)	121	37	29	6	500	55	640
		110	W(白)	133	40	32			60	660
		117	M(オレンジ)						62	710

Order 注文例: 型式 UPFN26 - L 105 - 取手色 B


Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■プレート用 HHDS, HHDSW, HHDSA, HHDS




材質
HHDS ポリカーボネイト(黒)
HHDSW ポリカーボネイト(白)
HHDSA ADC12
HHDS SUS304相当

表面処理
HHDS -
HHDSW -
HHDSA 耐酸洗剤処理
HHDS ハフ研磨

型式 Type	L	L1	H	h	A	質量 (g)				¥基準単価			
HHDS HHDSW HHDSA HHDS	90	110	32	24	13	HHDS	HHDSW	HHDSA	HHDS	HHDS	HHDSW	HHDSA	HHDS
	104	127	37	27.7	16	17	43	90	135	215	460	960	
	122	149	43.3	32.5	19	25	65	150	237	260	480	1,150	
						42	102	220	256	280	550	1,480	

※パネル取付用のため、許容荷重はありません。

■ゴムタイプ UGFN




材質
取手部 EPDMゴム(つや消し黒)
ねじ部 黄銅(インサート)

型式 Type	L	L1	質量 (g)	¥基準 単価
UGFN (ゴムタイプ)	40	50	10	490
	53	63	12	540
	70	80	15	550

※測定困難なため許容荷重の表記はありません。

■T型 TSPF



材質
取手部 ガラス繊維強化ナイロン
(つや消し黒)
ねじ部 SS400(インサート) 三価クロメート

型式 Type	D	M	Lf	d	質量 (g)	¥基準 単価
TSPF	50	3	20	11	26	720
		4			28	740
		5			30	760
		5			46	930
	80	6	25	16	50	950
		6			56	970
		8				
		8				

Order 注文例: 型式 HHDS90 UGFN70 TSPF50 - 4

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

49
取手・
蝶番