



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE

低圧用ねじ込み継手

一同径タイプ・異径タイプ

ユニオン

Type	材質	S表面処理
SGPPU	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPU	SCS13A	-

RoHS10

クロス

Type	材質	S表面処理
SGPCS	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTCS	SCS13A	-

RoHS10

フランジ

Type	材質	S表面処理
SGPFR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTFR	SCS13A	-

RoHS10

3方向エルボ

Type	材質	S表面処理
SGSTL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ

RoHS10

プッシング

Type	材質	S表面処理
SGPPB	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPB	SCS13A	-

RoHS10

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPU				SUTPU				SGPPU		SUTPU	
				B1	(L)	(A)	B	B1	(L)	(A)	B	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
SGPPU SUTPU	6A	1/8	15	30	13	25	14	30	13	25	610	450	990	940	
	8A	1/4	19	33.5	13.5	31	18	33.5	13.5	31	560	530	990	940	
	10A	3/8	23	38	16	37	22	37.5	16	37	560	530	1,020	970	
	15A	1/2	27	41	17	42	26	40.5	17	42	470	450	1,170	1,110	
	20A	3/4	33	51	18.5	49	32	42.5	17	50	570	540	1,370	1,150	
25A	1	41	54	20	59	41	51	20	59	780	740	2,090	1,980		

*B1部の形状 SUTPU6A・8A=2面割 SUTPU10A・15A=6角 SUTPU20A・25A=8角 SGPPUは全て8角
 ■特長 ナットを回して外すことができるため、管自体を回さなく取外しが可能な継手です。

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPCS		SUTCS		SGPCS		SUTCS	
				(D)	L	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
SGPCS SUTCS	8A	1/4	19	19	22	19	740	670	1,190	1,070	
	10A	3/8	23	23	26	23	740	670	1,220	1,100	
	15A	1/2	27	27	30	27	660	590	1,260	1,130	
	20A	3/4	33	32	36	32	680	610	1,760	1,180	
	25A	1	41	38	44	38	1,090	980	2,910	2,610	

型式	Type	No.	Rc (PT)	D	(T)	(t)	(B)	(f)	(g)	P.C.D.	d	適用	¥基準単価	¥スライド単価
												ホルト径	1~9コ	10~30コ
SGPFR	15A	1/2	95	18	12	38	1	51	70	15	M12	530	480	
	20A	3/4	100	19	14	42	1	56	75	15	M12	580	520	
	25A	1	125	23	14	49	1	67	90	19	M16	830	750	
	32A	1 1/4	135	25	16	64	2	76	100	19	M16	1,020	920	
	40A	1 1/2	140	25	16	68	2	81	105	19	M16	1,130	1,020	
50A	2	155	29	16	82	2	96	120	19	M16	1,400	1,260		

型式	Type	No.	Rc (PT)	D	(T)	(t)	(B)	P.C.D.	d	適用	¥基準単価	¥スライド単価
										ホルト径	1~9コ	10~30コ
SUTFR	15A	1/2	95	16	12	30	70	15	M12	1,180	1,020	
	20A	3/4	100	20	14	36	75	15	M12	1,330	1,170	
	25A	1	125	20	14	44	90	19	M16	2,060	1,820	
	32A	1 1/4	135	22	16	53	100	19	M16	2,700	2,410	
	40A	1 1/2	140	24	16	60	105	19	M16	2,640	2,400	
50A	2	155	24	16	73	120	19	M16	3,090	2,740		

型式	Type	No.	Rc (PT)	(D)	A	¥基準単価	¥スライド単価
						1~9コ	10~30コ
SGSTL	15A	1/2	27	27	830	830	
	20A	3/4	33	32	1,110	940	
	25A	1	41	38	1,440	1,220	

型式	Type	No.	Rc (PT)	R (PT)	L	B	SGPPB		SUTPB	
							¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPPB SUTPB	12	1/8	1/4	17	17	230	200	250	180	
	13	1/8	3/8	18	21	210	200	250	180	
	14	1/8	1/2	21	26	320	240	290	230	
	23	1/4	3/8	18	21	220	200	250	180	
	24	1/4	1/2	21	26	210	170	310	230	
	26	1/4	3/4	24	32	240	200	430	350	
	28	1/4	1	27	38	320	250	660	570	
	34	3/8	1/2	21	26	210	180	290	230	
	36	3/8	3/4	24	32	210	170	430	350	
	38	3/8	1	27	38	290	260	630	570	
	46	1/2	3/4	24	32	210	170	430	350	
	48	1/2	1	27	38	280	230	660	570	
	68	3/4	1	27	38	280	230	660	570	
	610	3/4	1 1/4	30	46	460	410	910	590	
	810	1	1 1/4	30	46	460	410	1,060	780	
	812	1	1 1/2	32	54	550	500	970	880	
1012	1 1/4	1 1/2	32	54	550	500	1,090	910		
1016	1 1/4	2	36	63	760	680	1,510	1,280		
1216	1 1/2	2	36	63	760	680	1,590	1,360		

※No.1016,1216は、B部が8角になります。それ以外はすべて6角です。

異径ニップル

Type	材質	S表面処理
STUNPS	SCS13A	-
STUNPSS	SCS14A	-

RoHS10

異径エルボ

Type	材質	S表面処理
SGPED	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTED	SCS13A	-

RoHS10

異径チーズ

Type	材質	S表面処理
SGPPTD	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPTD	SCS13A	-

RoHS10

異径ソケット

Type	材質	S表面処理
SGPSD	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTSD	SCS13A	-

RoHS10

継手使用条件

流体状態	最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油	1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水	1.4
120℃以下の静流水	2.0

型式	Type	No.	R (PT)	STUNPS				STUNPSS				¥基準単価	STUNPS	¥基準単価	STUNPSS						
				T1	T2	B	(L)	(A)	(a)	(L)	(A)	(a)	(L)	(A)	(a)	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ		
STUNPS STUNPSS	12	1/4	1/8	17	33	10	12	11	7	5	16	28	8	12	8	7.5	380	300	850	770	
	13	3/8	1/8	21	34	10	13	11	9	5	19	29	8	13	8	11	5	380	300	850	770
	23	3/8	1/4	21	35	10	13	12	9	7	19	33	8	13	12	11	7.5	380	300	850	770
	24	1/2	1/4	26	38	10	16	12	13	7	24	36	8	16	12	14.5	7.5	530	430	1,100	990
	34	1/2	3/8	26	39	10	16	13	13	9	24	37	8	16	13	14.5	11	540	460	1,100	990
	36	3/4	3/8	32	42	11	18	13	16	9	29	39	8	18	13	20	11	710	590	1,450	1,300
	46	3/4	1/2	32	45	11	18	16	16	13	29	42	8	18	16	20	14.5	670	590	1,450	1,300
	48	1	1/2	38	48	12	20	16	22	13	36	45	8	21	16	25.5	14.5	970	870	1,930	1,660
68	1	3/4	38	50	12	20	18	22	16	36	47	8	21	18	25.5	20	970	870	1,930	1,660	

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPED				SUTED				¥基準単価	SGPED	¥基準単価	SUTED				
				T1	T2	(D)	(L)	(D)	(L)	(D)	(L)	(D)	(L)	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ		
SGPED SUTED	24	1/4	1/2	19	27	33.5	37.5	24	24	22	30	35	39	24	24	240	190	600	530
	34	3/8	1/2	23	27	36.5	39.5	26	25	26	30	39	40	25	26	250	190	600	500
	36	3/4	3/4	23	33	39.5	44.5	28	28	26	36	41	46	28	28	190	140	870	820
	46	1/2	3/4	27	33	43.5	45.5	29	30	30	36	44	48	29	29	190	140	870	820
	48	1/2	1	27	41	45.5	53.5	33	32	30	34	44	55	32	33	350	300	1,210	1,150
68	3/4	1	33	41	50.5	55.5	35	34	36	44	52	57	35	34	350	300	1,210	1,150	

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPTD			SUTPTD			¥基準単価	SGPPTD	¥基準単価	SUTPTD
				T1	T2	(L)	A	B	(L)	A	B	1~9コ	10~30コ
SGPPTD SUTPTD	24	1/4	1/2	37.5	24	24	39	24	24	340	310	730	650
	34	3/8	1/2	38.5	26	25	40	26	25	340	310	730	650
	36	3/8	3/4	44.5	28	28	46	28	28	260	230	1,060	950
	46	1/2	3/4	46.5	29	30	48	29	30	260	230	1,060	950