

**GRIP PULLS**    **PULLS WITH PLATE**    **OVAL PULLS**

**丸棒グリップ取手/プレート付丸棒取手/長円グリップ取手**

価格改訂

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URL  
http://fa.misumi.jp

外止め

■ 値下げ価格  
■ 新価格  
■ スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls

**ALUMINUM PULLS**    **PLATE PULLS**

**アルミ取手/板金取手**

価格改訂

外止め

■ 値下げ価格  
■ 新価格  
■ スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 49\_Pulls

**丸棒グリップ取手**

Type	材質	表面処理
UWASN	SS400	クロムメッキ
UWASNB	SS400	四三酸化鉄皮膜
UWANSS	SUS304相当	バフ研磨

型式	L	L1	L2	参考許容荷重 (N)			¥基準単価		
				UWASN	UWASNB	UWANSS	UWASN	UWASNB	UWANSS
UWASN	110	130	80	11000	9000	1,700	1,650	1,690	
UWASN	120	140	90	5800	7800	1,850	1,690	1,840	
UWASN	125	145	95	5700	7400	1,800	1,690	1,780	
UWASN	160	180	130	7400	8200	1,990	1,800	1,860	
UWASN	200	220	170	3600	10300	2,080	1,850	1,950	
UWASN	250	270	220	6700	8400	2,390	2,250	2,230	

**プレート付丸棒取手**

Type	材質	表面処理	付属品		ねじ
			台座	UWANG	
UWANG	SUM22L	クロムメッキ	亜鉛ダイカスト	静電塗装(シルバー)	SHFBS5-12
UWANGSG	SUS304	バフ研磨	-	-	M SUS304相当2本

台座部は任意の位置に回転可能です。

※ 荷時は、取手本体から台座部を取り外した状態です。

型式	L	P	L1	許容荷重 (N)	¥基準単価	
					UWANG	UWANGSG
UWANG	80	104	119.5	2000	600	790
UWANG	100	124	139.5		600	800
UWANG	110	134	149.5		610	810
UWANG	120	144	159.5		610	820
UWANG	125	149	164.5		610	830
UWANG	160	184	199.5		660	880
UWANG	200	224	239.5		680	950
UWANG	250	274	289.5		800	980

**長円グリップ取手**

Type	材質	表面処理
USAST	SS400	クロムメッキ
USASTS	SUS304	バフ研磨

型式	L	L1	L2	参考許容荷重 (N)		質量 (g)	¥基準単価	
				USAST	USASTS		USAST	USASTS
USAST	110	130	78	7100	9500	126	1,750	2,150
USAST	120	140	88	7400	7900	133	1,900	2,180
USAST	125	145	93	5700	8400	137	1,900	2,180
USAST	160	180	128	8900	9000	160	2,090	2,350
USAST	200	220	168	8300	8800	188	2,150	2,350
USAST	250	270	218	6800	8100	224	2,550	2,790

Order 注文例    型式    Delivery 出荷日    在庫品    翌日出荷 P.133    Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量を超えはWOSIにてご確認ください。

**アルミ取手**

Type	材質	表面処理
① UADL	アルミ合金	バレル研磨
② UADR		静電塗装(つや消し黒)
③ UADLA		バフ研磨
④ UADEL		アルマイト処理
⑤ UADS	SUS304	サンドブラスト

● L寸固定    ● L・F寸指定

型式	L	L1	H	h	許容荷重 (N)	¥基準単価				
						UADL	UADR	UADLA	UADEL	UADS
UADL	100	114	47	30	1200	1,300	1,430	-	-	2,860
UADR	116	130	53	36	1200	1,430	1,600	1,450	1,650	3,450
UADLA	132	146	55	38	800	1,520	1,690	1,550	1,750	3,550
UADEL	150	164	67	50	600	1,570	1,730	-	-	3,620
UADS	164	178	67	40	600	1,620	1,780	1,680	2,100	3,740
UADS	196	210	57	40	390	1,800	2,020	1,890	2,200	4,110

● 取手L寸固定タイプ    ● 取手L・F寸指定タイプ

在庫品    翌日出荷 P.133    8 日目出荷

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量を超えはWOSIにてご確認ください。

**アルミ取手**

Type	材質	表面処理
① HHDF	アルミニウム合金	静電塗装(つや消し黒)
② HHDFL	アルミニウム合金	バレル研磨
③ HH DFA	アルミニウム合金	バフ研磨

型式	A	質量 (g)	L	L1	H	h	R	C	¥基準単価		
									HHDF	HHDFL	HH DFA
HHDF	19	64	90	107	41	29	5.3	9	1,360	980	1,200
HHDFL	20	110	93.5	112	44	31	6.5	10.5	1,390	1,090	1,300
HH DFA	26	250	130	149	57	40	8.5	13.3	1,540	1,250	1,450

**板金取手**

Type	材質	表面処理
UWDSU	SS400	クロムメッキ
UWDSUS	SUS304	バフ研磨

型式	L	L1	R	d	N	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価	
								UWDSU	UWDSUS
UWDSU	80	96	20	8	5.5	400	61	500	650
UWDSU	100	116	23	8	5.5	380	70	530	700
UWDSU	150	170	30	10	6.5	160	93	600	890

**板金コの字取手**

型式	L	L1	質量 (g)	¥基準単価	
				UWASUS	UWSUSD
UWASUS	68	98	105	530	650
UWASUS	100	130	120	605	730
UWASUS	110	140	130	640	770
UWASUS	120	150	135	650	790
UWASUS	150	180	155	740	890
UWASUS	188	218	185	750	950
UWASUS	238	268	215	880	990
UWASUS	288	318	235	990	1,060

Order 注文例    型式    Delivery 出荷日    在庫品    翌日出荷 P.133    Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~9	10~14	15~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

※表示数量を超えはWOSIにてご確認ください。

49  
取手・蝶番  
パーツ