

COPPER PIPES / COUPLINGS FOR COPPER PIPES

銅管/銅管用継手

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■銅管

Type	材質	規格
DKE	リン脱酸銅(C1220)	JIS H: 3300

RoHS10

型式	Type	D	L 指定1mm単位	t	¥基準単価					
					L10 ~100	L101 ~200	L201 ~400	L401 ~600	L601 ~800	L801 ~1000
DKE	3	4	10~250	1	330	420	590	—	—	—
	4	330	420		590	680	—	—	—	
	5	380	480		690	800	—	—	—	
	6	420	530		750	880	—	—	—	
	8	440	580		830	980	1,220	1,450	—	
	10	480	610		860	1,020	1,250	1,480	—	
DKE	12	530	690	970	1,150	1,420	1,680	—		
	14	580	780	1,180	1,580	1,980	2,380	—		
	15	620	830	1,270	1,700	2,130	2,570	—		
	16	700	970	1,500	2,030	2,570	3,100	—		
	18	780	1,080	1,680	2,280	2,880	3,480	—		

■D寸・L寸公差

以上	以下	D	L
3	6	±0.1	±0.1
7	30	±0.2	±0.2
31	120	±0.3	±0.3
121	400	±0.5	±0.5
401	1000	±0.8	±0.8

■C寸法

以上	以下	C
D3	D12(D12.7)	0.3
D14	D16	0.5

Order 注文例: 型式 - L
DKE10 - 300

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

■銅管用継手 - おねじコネクター

DKPT

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	T R(PT) 選択	T R(PT)	約L	L1	L2	T1 G(PF)	対辺 本体 ナット	¥基準単価
4	2	1/4	32	6	12	1/8	14	12	410	
	1	1/8	28	5	9	1/8	12	12	330	
5	2	1/4	32	6	12	1/8	14	12	410	
	1	1/8	28	5	9	1/8	12	12	340	
6	2	1/4	32	6	12	1/8	14	12	410	
	1	1/8	33	6	9	1/4	14	16	440	
8	2	1/4	36	6	12	1/4	16	16	520	
	3	3/8	39	8	13	1/4	19	16	520	
10	2	1/4	40	8	12	3/8	19	19	570	
	3	3/8	41	8	13	3/8	19	19	570	
12	2	1/4	46	10	16	3/8	22	19	680	
	3	3/8	47	10	13	1/2	22	24	790	
14	2	1/4	50	10	16	1/2	24	24	850	
	3	3/8	48	10	13	1/2	22	24	1,050	
15	2	1/4	51	10	16	1/2	24	24	1,030	
	3	3/8	50	10	13	5/8	24	27	1,060	
16	2	1/4	54	11	16	5/8	27	27	1,250	
	3	3/8	50	10	13	5/8	24	27	960	
16	2	1/4	54	11	16	5/8	27	27	1,250	

■銅管用継手 - おねじエルボコネクター

DKLPT

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	T R(PT) 選択	T R(PT)	L1	約L2	T1 G(PF)	対辺 本体 ナット	¥基準単価
4	2	1/4	25	27	1/8	16	12	810	
	1	1/8	20	25	1/8	12	12	660	
5	2	1/4	25	27	1/8	16	12	810	
	1	1/8	20	25	1/8	12	12	660	
6	2	1/4	25	27	1/8	16	12	810	
	1	1/8	22	31	1/4	16	16	780	
8	2	1/4	25	31	1/4	16	16	780	
	3	3/8	28	33	1/4	19	16	1,190	
10	2	1/4	27	35	3/8	19	19	1,240	
	3	3/8	28	35	3/8	19	19	1,260	
12	2	1/4	30	42	1/2	24	24	1,320	
	3	3/8	31	42	1/2	24	24	1,610	
14	2	1/4	34	42	1/2	24	24	1,620	
	3	3/8	31	43	1/2	24	24	1,590	
15	2	1/4	34	43	1/2	24	24	1,730	
	3	3/8	31	45	5/8	24	27	1,950	
16	2	1/4	34	45	5/8	24	27	2,290	
	3	3/8	31	45	5/8	24	27	2,150	
16	2	1/4	34	45	5/8	24	27	2,580	

Order 注文例: 型式 - T
DKPT8 - 2

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

継手仕様

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~29
値引率	基準単価	5%
	30~50	51~
	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Example 使用例

継手仕様

使用流体	エア・水・工業油
常用使用圧力	3.5MPa
最高使用圧力	7.0MPa
使用温度範囲	-20~150°C(凍結なきこと)

COUPLINGS FOR COPPER PIPES

銅管用継手

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■銅管用継手 - ユニオン

DKUS

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	(L)	L1	(L2)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
							本体	ナット	
DKUS	3	33	5	14.0	1/8	12	12	530	
	4	33	5	14.0	1/8	12	12	530	
	5	33	5	14.0	1/8	12	12	530	
	6	41	6	17.5	1/4	16	16	700	
	8	41	6	17.5	1/4	16	16	710	
	10	48	8	20.0	3/8	19	19	880	
	12	58	10	24.0	1/2	24	24	1,290	
	14	60	10	25.0	1/2	24	24	1,500	
	15	65	11	27.0	5/8	27	27	1,870	
	16	65	11	27.0	5/8	27	27	1,880	

■銅管用継手 - ユニオンエルボ

DKUE

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	(L)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
					本体	ナット	
DKUE	3	25	1/8	12	12	820	
	4	25	1/8	12	12	820	
	5	25	1/8	12	12	820	
	6	31	1/4	16	16	990	
	8	31	1/4	16	16	1,000	
	10	35	3/8	19	19	1,510	
	12	42	1/2	24	24	2,050	
	14	43	1/2	24	24	2,260	
	15	45	5/8	24	27	2,950	
	16	45	5/8	24	27	2,960	

■銅管用継手 - ユニオンティー

DKUT

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	(L)	(L1)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
						本体	ナット	
DKUT	3	50	25	1/8	12	12	1,120	
	4	50	25	1/8	12	12	1,120	
	5	50	25	1/8	12	12	1,130	
	6	62	31	1/4	16	16	1,400	
	8	62	31	1/4	16	16	1,410	
	10	70	35	3/8	19	19	1,980	
12	84	42	1/2	24	24	2,960		

■銅管用継手 - おねじティー

DKUPT

RoHS10

リング付属(型式: DKRG) 材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	T R(PT) 選択	T R(PT)	(L)	(L1)	L2	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
									本体	ナット	
DKUPT	4	1	1/8	50	25	20	1/8	12	12	970	
			1/4	54	27	25	1/8	16	12	1,200	
	5	1	1/8	50	25	20	1/8	12	12	970	
			1/4	54	27	25	1/8	16	12	1,200	
	6	1	1/8	62	31	22	1/4	16	16	1,190	
			1/4	62	31	25	1/4	16	16	1,190	
	8	1	1/8	66	33	28	1/4	19	16	1,590	
			3/8	66	33	28	1/4	19	16	1,170	
	10	1	1/8	62	31	22	1/4	16	16	1,200	
			3/8	66	33	28	1/4	19	16	1,730	
	12	1	1/8	70	35	28	3/8	19	19	1,720	
			3/8	70	35	28	3/8	19	19	1,730	
14	1	1/8	76	38	34	3/8	24	19	2,510		
		3/8	84	42	31	1/2	24	24	2,540		
16	1	1/2	84	42	34	1/2	24	24	2,550		

■銅管用継手 - 付け替え用リング

DKRG

RoHS10

材質: 黄銅

型式	Type	適用管外径D	D1	L	¥基準単価	
					1~9コ	10~20コ
DKRG	3	5	5	250	150	
	4	6	5	250	150	
	5	7	5.5	280	170	
	6	8.5	7	310	190	
	8	10.5	7.5	330	200	
	10	12.5	8.5	350	210	
	12	15	10	370	220	
	14	17	11	390	230	
	15	18	11.5	420	250	
	16	19	12	450	270	

Order 注文例: 型式 - T
DKUS3 DKUPT8 - 2

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

継手仕様

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~29
値引率	基準単価	5%
	30~50	51~
	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ピンリングジョイント

DKPRJ

RoHS10

材質: 黄銅

型式	Type	d1	d2	D	L	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価	
----	------	----	----	---	---	----	----	-------	---------	--