

新商品

TORQUE HINGE HIGH TORQUE TYPE

トルク蝶番 高トルクタイプ/モーション蝶番

MOTION HINGE

新商品

HINGE HIGH DURABILITY TYPE / SLIP-JOINT HINGE FOR HEAVY-DUTY ALL STAINLESS TYPE

スプリング蝶番 高耐久タイプ/重量用ハタ蝶番 オールステンレスタイプ

■高トルクタイプ

HHPTH

使用範囲 約180°
可動範囲 約90°
可動範囲は理論値となります。詳細は現物でご確認ください。

部品名	M材質
ブラケット	SUS304
シャフト	SUS303
プラグ	ポリアセタール/ブラック
ワッシャー	ポリアセタール/ブラック

型式		*定格トルク		質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50
Type	No.	N・m	kgf・cm			
HHPTH	2	2	20.3	65	1,230	1,130
	3	3	30.5	100	1,490	1,370
	4	4.5	45.8	160	2,200	2,020

*初期トルクは±25%になります。
*定格トルクは1個の値です。

■使用上の注意

- 扉(蓋)1枚に対して、2個使用してください。
- 2個の蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
- 油、 그리스等が付着する場所や屋外では使用しないでください。
- 連続して開閉する場所では使用しないでください。

■モーション蝶番

HHPTV

4-φ3.4穴φ7.2ざり 深さ2.2

M材質 ポリアセタール

型式		内部ユニット	定格トルク*		質量 (g)	¥基準価格 1~20コ
Type	No. 本体色		N・m	kgf・cm		
HHPTV	OP	B	自開式スプリングユニット	0~0.06	0~0.64	18 870
	CL	(黒色)	自開式スプリングユニット	0~0.06	0~0.64	
	T	W	トルクユニット	0.15±0.05	1.53±0.51	19 780
	HT	(アイボリー)		0.35±0.1	3.57±1.04	

*スプリング仕様は、バネ力を調整することが可能です。調整方法・注意点は下記を参照ください。

■スプリングユニット調整方法

・自開式ユニットの場合

①ギア状の突起のかけが外れるまで押し込む。
② 30° 回す。
③ 抜く

六角棒スパナ 二面幅: 3

蓋を閉め、手を放した時に蓋がスムーズに開くことを確認し調整してください。
30度回転する毎にトルクは0.0153N・mずつ増加します。回転数は4回転を限度としてください。

■スプリング蝶番

HHSPT

自由位置 90°
トルク位置 90°

部品名	M材質	S表面処理
本体	SUS304	バレル研磨
カラー	SUS303	-
振りばね	SUS304	-
軸	SUS303	-

型式		P	定格トルク		*許容荷重		質量 (g)	¥基準価格 1~20コ
Type	L		cN・m	kgf・cm	kg	N		
HHSPT	32	18	4.7	0.48	4	39	20	560
	50	32	8.9	0.91	6	59	30	660
	60	40	14	1.43			38	700

*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例 **型式 HHSPT32**

Delivery 出荷日 **在庫品 翌日出荷 P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ハタ蝶番

HNZSL (穴なし 左勝手用) **HNZSR** (穴なし 右勝手用)

HNZSHL (穴あり 左勝手用) **HNZSHR** (穴あり 右勝手用)

(写真は右勝手用)

M材質 SUS304

部品名	M材質	S表面処理
羽根	SUS304	ヘアライン仕上
ピン		
儀星		素地
リング		

穴ありタイプのリング仕上はバレル研磨となります。

型式		No.	許容荷重		質量 (g)	¥基準価格 1~20コ
Type	勝手		N	kgf		
HNZSL (穴なし)	L (左勝手用)	154	1961	200	1020	6,880
	R (右勝手用)	204	2177	222	1540	8,090
HNZSH (穴あり)	L (左勝手用)	154	1960	200	1020	7,480
	R (右勝手用)	204	2180	222	1540	8,690

*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例 **型式 HNZSL154**

Delivery 出荷日 **在庫品 翌日出荷 P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

49 取手・蝶番