

**BLOCK TERMINALS**  
**油圧・水圧用ブロックターミナル**  
 縦貫通穴タイプ

2日目納期短縮

ステンレス・めっき品  
 脱脂洗浄サービス  
 対応商品詳細は下記URL  
<http://famisumi.jp>

テーパーねじの推奨締付トルク・貫通穴情報詳細はP.1280をご確認ください。  
 型式の前に「G-」をつけること「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。  
 ◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

Type		ピッチ(P) 固定			ピッチ(P) 指定			材質	表面処理	最高使用圧力
20角	30×35角	50角	60角	20角	30×35角	50角				
BTSB	BTS	BTSFL	BTSL	BTSP	BTSFLP	—	一般構造用銅 三価クロメート 無電解ニッケルメッキ	—	20.6MPa≒210kgf/cm <sup>2</sup> 以下	
BTSBM	BTSM	BTSFLM	—	—	—	—				
BTSBR	BTSR	BTSFLR	—	BTSBRP	BTSRP	BTSFLRP	SUS304	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下	
—	BTSS	—	—	—	—	—	SUS316	—		
—	BTSC	—	—	—	—	—	黄銅	—	—	

※BTSSP(SUS316、30×35角、ピッチ指定)は、インターネット掲載商品となりました。

●取付穴基本形状

取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	*4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

\*SUS304のみd1寸法は4.3になります。  
 ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)  
 JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 互換性有  
 ANSI/ASME B1.20.1-1983(NPT)

●取付穴形状変更  
 通し穴 (NA)    タップ穴 (T)    ザグリタップ穴 (ZT)

\*図面は連数3を選択時のものです。R・Sのねじ合計の数は6となります。  
 ◎取付穴形状は自由にお選び頂けます。  
 ◎取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

<L寸法の計算方法>  
 例: BTSP3---P35 の場合、L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×20=110

型式	Rc(PT),NPT選択	ピッチP		ピッチ数	R・S 総ねじ数	A	B	E	X	Y	取付穴 M
Type	R・S	固定タイプ	指定タイプ	N							
(20角)	1 (1/8)	25	15~50	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	20	20	20	7.5	10	M5	
(30×35角)	1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8)	35	25~50	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	30	35	20	7.5	17.5	M6	
(50角)	2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4)	60	35~60 40~60	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12	50	50	30	7.5	25	M8	
(60角)	6 (3/4) 8 (1)	60	—	0 2 1 4 2 6 3 8	60	60	40	10	30	M8	

◎型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTS) 注文方法は注文例をご確認ください。  
 ◎R・Sは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nで指定ください。 ◎ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。  
 ◎ピッチを指定する場合は継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 ◎連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20角の場合を除く) ◎SUS316・黄銅は6連までです。

◎注文例

型式: Type 取付穴形状変更 連数 R S P

BTS NA 4 R3 S2  
 BTSFLP NA 4 R4 S3 P50  
 G-BTSFLP NA 4 R4 S3 P50 (Gねじ)

◎数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% 20%	お見積り
出荷日	通常 +3日 +7日	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
 ◎標準対応大口はストック対応なし。

◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

連数	ピッチ(P) 固定 ¥基準単価				ピッチ(P) 指定 ¥基準単価								
	20角		30×35角		50角		60角						
1	1,680	1,720	2,300	1,880	1,920	2,750	3,760	2,230	3,640	3,680	4,590	4,520	—
2	1,970	2,010	2,800	2,170	2,210	3,170	4,350	2,580	4,020	4,060	5,630	5,050	3,000
3	2,360	2,400	3,280	2,560	2,600	3,680	5,120	3,040	4,740	4,780	6,840	5,970	3,440
4	2,460	2,500	3,800	2,660	2,700	3,760	5,320	3,160	5,180	5,220	8,450	6,650	4,200
5	2,540	2,570	4,340	2,740	2,770	3,980	5,470	3,260	5,450	5,490	9,780	—	4,740
6	2,820	2,860	5,050	3,020	3,060	4,310	5,710	3,400	5,860	5,900	10,980	—	5,450
7	3,200	3,200	5,590	3,410	3,410	4,860	—	—	—	—	—	—	5,900
8	3,370	3,370	5,970	3,520	3,520	5,210	—	—	—	—	—	—	6,270

**BLOCK TERMINALS**  
**エア用ブロックターミナル**  
 縦貫通穴タイプ

大口対応 BIG ORDER

テーパーねじの推奨締付トルク・貫通穴情報詳細はP.1280をご確認ください。  
 型式の前に「G-」をつけること「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。  
 ◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

Type		ピッチ(P) 固定			ピッチ(P) 指定			材質	表面処理	最高使用圧力
15角	20角	25角	35角	20角	25角	35角				
BTANSA	BTANC	BTA	BTANL	BTANCP	BTAP	BTANLP	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下	
BTANCA	BTANCA	BTAA	BTANLA	BTANCAP	—	—				

●取付穴基本形状

取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M4	4.3	—	—	—	—	—
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)  
 JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 互換性有  
 ANSI/ASME B1.20.1-1983(NPT)

●取付穴形状変更  
 通し穴 (NA)    タップ穴 (T)    ザグリタップ穴 (ZT)

\*図面は連数3を選択時のものです。R・Sのねじ合計の数は6となります。  
 ◎取付穴形状は自由にお選び頂けます。  
 ◎取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。  
 但し、15角・20角で指定しない場合は、通し穴になります。

<L寸法の計算方法>  
 例: BTAP3---P35 の場合、L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×20=110

型式	Rc(PT),NPT,M(並目)選択	ピッチP		ピッチ数	R・S 総ねじ数	A	B	E	X	Y	取付穴 M
Type	R・S	固定タイプ	指定タイプ	N							
(15角)	M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5)	—	—	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	15	—	—	—	—	—	M4
(20角)	1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5)	—	15~50	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	20	20	20	5	10	M5	
(25角)	1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)	25	20~60 25~60	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	25	25	20	7.5	12.5	M5	
(35角)	2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)	—	35~60	0 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 16	35	35	25	7.5	17.5	M6	

◎型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTA) 注文方法は注文例をご確認ください。  
 ◎R・Sは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nで指定ください。 ◎ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。  
 ◎連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角・20角の場合を除く) ◎ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。

◎注文例

型式: Type 取付穴形状変更 連数 R S P

BTA T 3 R1 S2  
 BTAP ZT 4 R2 S2 P50  
 G-BTAP ZT 4 R2 S2 P50 (Gねじ)

◎数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% 20%	お見積り
出荷日	通常 +3日 +7日	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
 ◎標準対応大口はストック対応なし。

連数	ピッチ(P) 固定 ¥基準単価				ピッチ(P) 指定 ¥基準単価			
	15角		20角		25角		35角	
1	3,390	3,480	1,710	2,290	2,010	2,310	—	—
2	3,610	3,590	3,720	1,860	2,440	2,220	2,560	4,000
3	3,930	3,910	4,040	2,330	2,910	2,770	3,190	4,360
4	4,140	4,120	4,270	2,480	3,070	2,790	3,210	4,590
5	4,460	4,440	4,600	2,640	3,220	3,200	3,690	4,950
6	4,670	4,660	4,820	2,850	3,530	3,460	3,990	5,180
7	5,010	5,040	5,480	3,290	4,080	3,700	4,390	5,580
8	5,190	5,340	5,920	3,550	4,240	3,920	4,680	5,920