

HYDRAULIC RUBBER HOSES

油圧用ゴムホース

—簡易かしめタイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51
管・継手
ホース・バルブ


■簡易かしめタイプ



HOKT

(ホース本体)


■ホース	
材質	使用温度範囲
耐油性合成ゴム 補強層:ワイヤーブレード :スバイラルワイヤー	-40°C~93°C
■かしめ金具形状	
材質	表面処理
S25C	三価クロメート



■かしめ金具形状


HOKTA

(A形状)




HOKTB

(B形状)




HOKTC

(C形状)



HOKTD

(D形状)



■ホース寸法表

ホース呼び内径	内径	外径	HOKT		
			最小曲げ半径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)
6	6.4	14.7	85	20.7	82.7
7	7.9	17.1	100	15.5	62.0
12	12.7	23.4	140	12.1	48.3
15	15.9	27.4	165	10.3	41.4

■かしめ金具寸法表

ホース呼び内径	R (PT) G (PF)	HOKTA (A形状)			HOKTB (B形状)			HOKTC (C形状)				HOKTD (D形状)			
		X (二面幅)	D	(L)	X (二面幅)	D	(L)	X (二面幅)	Y (二面幅)	D	(L)	X (二面幅)	Y (二面幅)	D	(L)
6	1/4	17	32	52	17	32	52	17	19	37	57	17	19	37	57
7	3/8	19	36	59	19	36	59	19	22	41	64	19	22	41	64
12	1/2	22	43	76	22	43	76	22	27	47	80	22	27	47	80
15	3/4	30	48	88	30	48	88	30	36	53	93	30	36	53	93

型式 Type	ホース呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	ホース単価/m ¥基準単価
HOKT	6	0.3~10.0	6,250
	7		8,540
	12		7,770
	15		11,380

型式 Type	ホース呼び内径	¥基準単価	
		HOKTA HOKTC	HOKTB HOKTD
HOKTA HOKTB HOKTC HOKTD	6	2,610	3,530
	7	2,690	3,690
	12	3,920	5,000
	15	6,210	7,920




■特長

・機械に合わせて長さを決定し、アッセンブリすることができます。


■使用上の注意

・お客様組付けのため、PL法(製造物責任法)には適用されません。アッセンブリ後の不具合については当社では責任を負いかねますのでご注意ください。


■アッセンブリ手順 (注) ホースの切断長は、金具付ホース長さから両端金具のD寸法を差し引いた長さになります。




①ホースを軸方向と直角に切断します。切断は金属材料切断機などを使用し、切断後ホース内面の切断屑などを、きれいに取り除いてください。



②ソケットを万力にはさみ、ホースを差し込み、時計の針と反対の方向に廻しながら完全に奥までねじ込んだ後、1/4回転戻します。



③ニップル外面とホース内面にアッセンブリ潤滑油をつけます。



④ニップルを時計の針と同じ方向に廻しながらソケットにねじ込み、ニップルの6角とソケットのスキマが0.2~1.0mmになるようにします。

Order 注文例 型式 HOKT12 HOKTA12 - ホース長さ 1.8

Delivery 出荷日 3 日 目 出 荷

在庫状況 ストック T 当日出荷 1,000円/本 正午迄
ストック A 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄

●ホース (注) ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●かしめ金具 在庫品 翌日出荷 P133
(注) ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (注) 1円未満切り捨て P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20
割引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

(注) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。