

MANIFOLD ALUMINUM FRAMES



MANIFOLDS WITH A MAGNET

アルミフレーム・マニホールド/マグネット付マニホールド

PIPE MANIFOLDS

パイプマニホールド

一両端めねじ/片端めねじ・片端めねじ/両端めねじタイプ



CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

テーパおねじの推奨締め付けトルクは、P.1280をご参照ください。

■アルミフレーム・マニホールド

RoHS10

**HFBM**

※A~E穴は中心のφ10.9穴まで繋がっています。しかし反対側まで貫通していません。  
※A~EのあとにBをつけるとそのタップは反対からタップ加工します。  
(例) A15 AB15

溝はアルミフレーム30mm角と同じサイズ(P.613参照)

材質 A6063-T5  
表面処理 アルマイト処理

型式		H (加工数)	L 指定1mm単位	A・B・C・D・E 指定1mm単位	Q・R Rc (PT) 選択	d Rc (PT)	¥基準単価/m	穴加工基準単価	
Type	No.							A・B・C・D・E	Q・R
HFBM	1	0H~5H	50~1000	5~995	0(タップ加工無し) 2(1/4)	1/8 1/4	3,650	400/穴	400/穴 ※Rc (PT) 選択時
	2								

※加工数1H~5HとA~E、AB~EBの合計数をあわせてください。(加工数0のときは0H)

型式 HFBM2 - 5H - 180 A30 B60 - C90 - D120 E150 - Q2 - R2

5 日日出荷 3 日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134  
 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■マグネット付マニホールド

MGM

RoHS10

(最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

ネオジム磁石(ニッケルメッキ)

材質 S45C  
表面処理 無電解ニッケルメッキ  
耐熱温度: 80℃

型式		P Rc (PT), M	H	H1	P.C.D	D1	t	d	d1	h	吸着力 N {kgf}	表面磁束密度 ガウス(G)	¥基準単価
Type	D												
MGM	32	M5	15	8	22	16.5	3.0	4.5	8.0	4.5	49.0 { 5 }	3300~3600	3,950
	40	1/8	20	11	28	18.5	3.0	4.5	8.0	4.5	98.1 { 10 }	3400~3600	4,680
	50	1/4	25	14	36	23.0	3.0	5.5	9.5	4.5	196.1 { 20 }	3400~3600	5,460

Order 注文例 MGM32  
 Delivery 出荷日 3 日日出荷  
 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

テーパおねじの推奨締め付けトルクは、P.1280をご参照ください。

RoHS10

●両端めねじタイプ

L = (H-1) × P + S + Q ≤ 700

1方向

2方向90°

2方向180°

●片端めねじ・片端めねじタイプ

L = (H-1) × P + S + Q ≤ 700

1方向

2方向90°

2方向90°

d1 Rc (PT) ねじ部端面は面取り処理がされています。

型式	No.	側面タップ 穴数H	ピッチP 1mm単位	S・Q 1mm単位	d1 Rc (PT)	d2 R/Rc (PT)	D	d
(両端めねじ) 1方向 PMF PMFS	1 1S	*1~12	30~50	35~80	1/8	1 1/4	48.6	34.4
						1/2	27.2	16.2
2方向90° PMFL PMFSL	2	*1~12	30~50	35~80	1/4	1 1/4	48.6	34.4
						M5	1/2	27.2
2方向180° PMFT PMFST	5							

\*側面タップ穴数Hを1指定の場合、ピッチPは指定不要です。②2方向タイプ(90°&180°)は、側面タップ穴の数は、H×2になります。

Order 注文例  
 Delivery 出荷日 3 日日出荷  
 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日		通常	+7日		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

No.	¥基準単価																							
	1方向タイプ								2方向タイプ(90°&180°)															
	本体部材質: STPT370				本体部材質: SUS304TP				本体部材質: STPT370				本体部材質: SUS304TP											
1	H1・2	H3・4	H5・6	H7・8	H9・10	H11・12	H1・2	H3・4	H5・6	H7・8	H9・10	H11・12	H1・2	H3・4	H5・6	H7・8	H9・10	H11・12	H1・2	H3・4	H5・6	H7・8	H9・10	H11・12
1S	2,400	3,170	4,480	5,250	6,610	7,420	5,800	6,670	10,420	11,310	15,100	17,050	2,950	4,380	6,300	7,730	8,980	10,980	6,850	8,570	13,240	15,010	17,410	19,410
2	2,060	2,930	4,420	5,090	6,560	7,120	4,440	5,240	8,710	9,230	12,460	13,360	2,490	4,080	6,010	7,010	8,860	10,260	5,510	7,410	11,390	12,360	16,020	17,760
5	1,960	2,640	4,110	4,660	6,120	6,690	4,380	5,070	8,430	8,860	11,980	12,770	2,360	3,700	5,430	6,260	7,920	9,100	5,380	7,040	10,810	11,610	15,090	16,610

50 マニホールド