

AIR BLOW NOZZLES

エアブローノズル

パイプノズル/ブロー用銅管/取付プレート付ノズル

CADデータフォルダ名: 54_Nozzles

パイプノズル

Type	おねじ	めねじ	材質
ストレート	PNZC	PNMC	銅管 (C1220T)
	PNZS	PNMS	SUS304

ストレータイプ

$$L = (H-1) \times P + S + Q + 2 \leq 300$$

おねじタイプ

$$L = (H-1) \times P + S + Q + L_2 + L_3 + 2 \leq 300$$

めねじタイプ

$$L = (H-1) \times P + S + Q + 25 \leq 300$$

①ロー付熱のため、本体が変色することがあります。
②図面は穴列数4のときのものです。

③おねじタイプ/めねじタイプをご使用の際は任意の角度にブローさせるためにノズルジョイント (P.1536) のご使用をお奨めします。

ストレータイプ

型式 Type	D	H 穴列数	P 指定1mm単位	N (穴径) 選択			S・Q 指定1mm単位	PNZC ¥基準単価				PNZS ¥基準単価			
				1.0	1.5	2.0		H1~9	H10~20	H1~9	H10~20				
PNZC	6	1~20	5~30	1.0	1.5	2.0	15~50	1,400	1,800	1,720	2,100	1,410	1,820	1,930	2,300
PNZS	8							1,510	1,910	2,110	2,470				
	10														

④H穴列数=1のとき、P(ピッチ)は指定不要です。

おねじタイプ・めねじタイプ

型式 Type	D	H 穴列数	P 指定1mm単位	N (穴径) 選択			S・Q 指定1mm単位	R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	C	PNMC・PNRC ¥基準単価				PNMS・PNRS ¥基準単価						
				H1~9	H10~20	H1~9										H10~20	H1~9	H10~20								
PNMC	6	1~20	5~30	1.0	1.5	2.0	15~50	1/8	12	6	9	14	10	4	13.8	2,730	2,930	2,900	3,160	1,180	1,650	1,900				
PNRC	8																						2,890	3,150	3,250	3,490
PNMS	10																						3,000	3,280	3,430	3,750

④H穴列数=1のとき、P(ピッチ)は指定不要です。

ブロー用銅管

Type	おねじタイプ	めねじタイプ	材質
ストレー	先端絞り付	ストレー	本体
	DKNZP	DKNZF	パイプ
	DKNZN	DKNZFN	先端絞り
			C3604
			なまし銅管 (C1220T-0)
			C3604

①ロー付熱のため、本体が変色することがあります。
②なまし銅管タイプは若干の曲がりがあります。

ストレータイプ

型式 Type	D	L 選択	R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	C	DKNZP ¥基準単価				DKNZN ¥基準単価			
											L50~250	L251~500	L50~250	L251~500				
DKNZP	6	100 200 300 500	1/8	12	6	9	14	10	4	13.8	1,170	1,360	1,850	2,180	1,050	1,180	1,650	1,900
DKNZN	8										1,250	1,430	1,950	2,310	1,120	1,240	1,730	2,020
DKNZFN	10										1,350	1,540	2,090	2,450	1,210	1,330	1,850	2,140

先端絞り付タイプ

型式 Type	D	L 指定1mm単位	先端絞り穴径 N選択			R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	C	DKNZP ¥基準単価		DKNZN ¥基準単価	
			1.0	1.5	2.0									L50~250	L251~500		
DKNZP	6	50~500	1.0	1.5	2.0	1/8	12	6	9	14	10	4	13.8	1,780	1,910	1,740	1,850
DKNZN	8													1,890	2,010	1,890	2,050
	10													2,100	2,250	2,100	2,310

取付プレート付ノズル
1穴タイプ・2穴タイプ

Type	穴数	パイプ	本体	プレート	材質
PLNZS	1穴				SUS304
PLNZC	2穴	C1220T	C3604	SUS304	

①ロー付熱のため、本体が変色することがあります。

型式 Type	D	L 指定1mm単位	t	¥基準単価			
				L50~150	L151~300	L301~450	L451~300
PLNZS	3	100~300	0.5	1,730	2,160		
PLNZC	4	50~300	0.5	1,770	2,150		
	6		1.0	1,850	2,230		

パイプノズル

Order 注文例

型式 - H(穴列数) - P - N - S - Q

PNZC8 - 10 - P10 - N1.5 - S15 - Q15
PNMS10 - 1 - N1.0 - S20 - Q20

ブロー用銅管

型式 - L - N

DKNZFN8 - 300
DKNZP8 - 200 - N1.0

取付プレート付ノズル

型式 - L

PLNZC6 - 150

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	9%	10%	18%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

STEEL PIPE NOZZLES

鋼管ノズル

両端おねじ・めねじタイプ/片端おねじ・片端めねじタイプ

CADデータフォルダ名: 54_Nozzles

両端おねじタイプ

Type	S・Q固定	S・Q指定	材質	S表面処理	付属品
SGPPN	—	FSGPPN	SGPW	亜鉛メッキ	キャップ (FCMB270・溶融亜鉛メッキ) 1個
SUTPN	—	FSUTPN	SUS304TP	—	キャップ (SUS304) 1個

片端おねじ・片端めねじタイプ

Type	S・Q固定	S・Q指定	材質	S表面処理	付属品
SGPPW	—	FSGPPW	SGPW	亜鉛メッキ	テーパースクリー洗みプラグ (SCM435, 四三酸化鉄皮膜) 1個
SUTPW	—	FSUTPW	SUS304TP	—	テーパースクリー洗みプラグ (SUSXM7) 1個

両端めねじタイプ

Type	S・Q固定	S・Q指定	材質	S表面処理	付属品
SGPPF	—	FSGPPF	SGPW	亜鉛メッキ	テーパースクリー洗みプラグ (SCM435, 四三酸化鉄皮膜) 1個
SUTPF	—	FSUTPF	SUS304TP	—	テーパースクリー洗みプラグ (SUSXM7) 1個

①おねじ部にはシールテープを巻いて出荷します。
②おねじ部には表面処理していません。*ねじ加工時に締付によるキズが付くことがあります。
③めねじ部について過度な締付を行うと、ねじ部が変形する可能性があります。シールテープ等で十分に気密性をもたせ、増締め操作は手締め完了後、一周程度を目安としてください。

S・Q固定タイプ

型式 Type	No.	H 穴数	P 指定5mm単位	N (穴径) 指定0.5mm単位	R (PT) Rc (PT)	S・Q	D	両端おねじタイプ付属品:キャップ寸法			
								(A)	(B)		
SGPPN	1	2~94	5~30	1.5~3.0	1/8	15	10.5	—	5.7	18	14
SUTPN	2				1/4	20	13.8	9.2	7.8	22	15
SGPPW	3				3/8	17.3	12.7	10.9	27	18	
SUTPW	4				1/2	25	21.7	16.1	16.1	31	20

S・Q指定タイプ

型式 Type	No.	H 穴数	P 指定5mm単位	N (穴径) 指定0.5mm単位	S 指定1mm単位	Q 指定1mm単位	R (PT) Rc (PT)	D	両端おねじタイプ付属品:キャップ寸法			
									(A)	(B)		
FSGPPN	1	2~94	5~30	1.5~3.0	15~200	15~200	1/8	10.5	—	5.7	18	14
FSUTPN	2				20~200	20~200	1/4	13.8	9.2	7.8	22	15
FSGPPW	3				25~200	25~200	3/8	17.3	12.7	10.9	27	18
FSUTPW	4				25~200	25~200	1/2	21.7	16.1	16.1	31	20

Order 注文例

型式 - H(穴数) - P - N - S - Q

SUTPN3 - 30 - P10 - N1.5
FSUTPW2 - 40 - P5 - N2.0 - S50 - Q80

Delivery 出荷日

3 日日出荷


③3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~50
値引率	基準単価	5%	10%

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



No.	SGPPN・SGPPF ¥基準単価				SUTPN・SUTPF ¥基準単価				SGPPW ¥基準単価				SUTPW ¥基準単価			
	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94
1	—	—	—	—	2,260	3,210	4,060	4,920	—	—	—	—	2,070	2,970	3,780	4,590
2	1,820	2,770	3,620	4,480	2,680	3,630	4,480	5,330	1,520	2,420	3,220	4,040	2,580	3,480	4,290	5,100
3	1,860	2,820	3,670	4,520	2,930	3,880	4,730	5,590	1,570	2,480	3,280	4,090	2,890	3,790	4,600	5,410
4	2,020	2,980	3,830	4,680	3,470	4,420	5,270	6,130	1,700	2,600	3,410	4,220	3,570	4,470	5,280	6,090

No.	FSGPPN・FSGPPW ¥基準単価				FSUTPN・FSUTFW ¥基準単価				FSUTPW ¥基準単価			
	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94	H2~25	H26~50	H51~75	H76~94
1	—	—	—	—	2,660	3,910	5,020	6,150	3,600	4,720	5,850	—
2	2,270	3,520	4,640	5,770	3,050	4,300	5,420	6,540	2,860	4,110	5,230	6,360
3	2,320	3,570	4,690	5,810	3,290	4,540	5,660	6,780	3,170	4,420	5,540	6,670
4	2,370	3,620	4,740	5,870	3,860	5,110	6,230	7,350	3,850	5,100	6,220	7,340

54
ノズル