

DUST COLLECTING NOZZLES


集塵ノズル

CADデータフォルダ名: 54_Nozzles



Type	材質	耐熱温度
SJNZJ	PE	70℃

■特長: ノズルで除塵したゴミを集塵する、集塵ノズルです。
: 吐用途でもご使用可能です。
: 帯電防止の為、幅広い環境でご使用いただけます。



型式	No.	D	A	B	L	¥基本単価		¥スライド単価	
						1~4コ	5~39	40~99	100~200
SJNZJ	1	50	70	120	120	2,500	2,230	1,700	1,060
	2		70	200	150	2,800	2,490	1,900	1,190
	3	65	100	200	170	3,000	2,670	2,030	1,270


Order注文例: 型式 SJNZJ1

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	大口
出荷日	通常	お見積り

■差圧特性表 吸引





■差圧特性表 吐出




■集塵ノズル測定位置

8	2	5
7	1	4
9	3	6

Alteration追加加工: 型式 SJNZJ1 - (KFJ・KLB) 3 日日出荷

Alterations	フランジ加工	L字ブラケット取付加工																			
																					
Code	KFJ	KLB																			
Spec.	固定用のフランジを加工します。リベット留めでフランジを固定しています。 [指定方法] KFJ ☺出荷日が3日目となります。	固定用のL字ブラケットを取り付けます。リベット留めでブラケットを固定しています。 [指定方法] KLB ☺出荷日が3日目となります。																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>D1</th> <th>P.C.D</th> <th>D</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SJNZJ1</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>56.2</td> <td>50.2</td> </tr> <tr> <td>SJNZJ2</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>56.2</td> <td>50.2</td> </tr> <tr> <td>SJNZJ3</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>71.2</td> <td>65.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	D1	P.C.D	D	d	SJNZJ1	80	70	56.2	50.2	SJNZJ2	80	70	56.2	50.2	SJNZJ3	100	90	71.2	65.2
型式	D1	P.C.D	D	d																	
SJNZJ1	80	70	56.2	50.2																	
SJNZJ2	80	70	56.2	50.2																	
SJNZJ3	100	90	71.2	65.2																	
¥/1Code	600	600																			



NOZZLE FIXING JOINTS

ノズルジョイント

価格改訂



□: 値下げ価格
□: 新価格
□: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 54_Nozzles

■ノズルジョイント

Type	材質	最高使用圧力
オス・メスタイプ	SUS303	1.0MPa
メス・メスタイプ		

■特長: 任意の場所へのブローに適した自在タイプのジョイントです。キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。角度調整可能範囲は50°です。

型式	No.	R/Rc (PT)		(L)	d	二面幅 H	重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
		T1	T2					1~4コ	5~10		
オス・メスタイプ NJMS	1-1	1/8	1/8	32	5.5	22	80	4,350	3,630		
	1-2	1/8	1/4	36	8	22	90	5,250	4,480		
	2-2	1/4	1/4	41	8	29	170	5,400	4,630		
	2-3	1/4	3/8	43	11	29	190	5,950	5,150		
	3-3	3/8	3/8	49	11	35	290	6,600	5,770		

型式	No.	Rc (PT)		(L)	二面幅 H	重量 (g)	¥基準単価		¥スライド単価	
		T1	T2				1~4コ	5~10		
メス・メスタイプ NJFS	1-1	1/8	1/8	24	22	65	4,350	3,630		
	1-2	1/8	1/4	24	22	65	5,250	4,480		
	2-2	1/4	1/4	30	29	140	5,400	4,630		
	2-3	1/4	3/8	30	29	140	5,950	5,150		
	3-3	3/8	3/8	35	35	240	6,600	5,770		

Order注文例: 型式 NJMS1-2

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	大口
出荷日	通常	お見積り

■ノズルジョイント

Type	材質	最高使用圧力
オス・メスタイプ	PP樹脂	1.0MPa
NJMP		

■特長: 任意の場所へのブローに適した自在タイプのジョイントです。キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。角度調整可能範囲は50°です。


型式	No.	R/Rc (PT)		L	¥基準単価		¥スライド単価	
		T1	T2		1~4コ	5~9	10~30	
オス・メスタイプ NJMP	1-1	1/8	1/8	34.5	950	920	860	
	1-2	1/8	1/4					
	2-2	1/4	1/4					

Order注文例: 型式 NJMP1-2

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~30	大口
出荷日	通常	お見積り



54 ノズル