

RESIN COLLARS -STANDARD TYPE-

樹脂カラー
-標準タイプ-


2日目納期短縮
出荷

価格改訂

大口対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 33_Washers



寸法選択タイプ	寸法フリー指定タイプ	材質	色
CLJJ	FCLJJ	ポリアセタール	白
CLJK	FCLJK		黒
CLJM	FCLJM	MCナイロン	青
CLJW	FCLJW	スタンダードグレード	アイボリー
CLJD	FCLJD	MCナイロン	黒
CLJT	FCLJT	導電性グレード	紙系 自然色 布系 自然色
CLJB	FCLJB	ベークライト	自然色
CLJN	FCLJN	フッ素樹脂	白
CLJF	FCLJF	PEEK	灰
CLJP	FCLJP		緑
CLJE	FCLJE	エポキシガラス	

◎材質特性 P.173

■寸法選択タイプ

型式	D 選択	L 0.5mm 単位	¥基準単価									
			CLJJ CLJK	CLJM CLJW	CLJD	CLJB	CLJN	CLJT	CLJF	CLJP	CLJE	
2	(4) 5 6 8 10 11 12	10.0~25.0	200	220	440	180	280	420	590	1,350	420	
		25.5~30.0	240	260	520	210	410	500	760	1,910	520	
4	(6) 8 10 11 12 13 14 15 16 20	10.0~25.0	200	220	440	180	280	420	1,320	2,670	570	
		25.5~50.0	240	260	520	210	410	500	1,620	4,550	660	
6	8 10 11 12 13 14 15 16 20 25	10.0~25.0	210	250	500	190	400	480	1,720	3,600	1,400	
		25.5~50.0	260	290	610	240	440	580	2,180	6,070	1,640	
8	10 11 12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	260	280	570	240	430	530	2,300	4,010	1,820	
		25.5~50.0	290	320	660	270	480	630	2,670	6,650	2,040	
10	12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	330	390	790	310	540	740	3,130	8,570	2,240	
		25.5~50.0	390	430	870	370	590	830	4,170	11,580	2,580	
12	15 16 20 25 30	10.0~25.0	280	310	650	260	470	620	3,690	8,200	2,390	
		25.5~50.0	480	510	770	460	660	740	5,550	12,340	3,590	
15	20 25 30	10.0~25.0	660	710	860	640	770	820	6,680	14,880	4,330	
		25.5~50.0	760	850	970	740	1,010	930	7,640	17,000	4,940	
20	30	10.0~25.0	320	360	680	300	540	640	4,240	9,420	2,740	
		25.5~50.0	680	720	940	640	940	900	7,760	17,260	5,020	
25	40 50	10.0~25.0	950	1,020	1,120	930	1,120	1,060	10,010	22,310	6,490	
		25.5~50.0	1,270	1,420	1,690	1,250	1,690	1,600	13,360	29,740	8,650	
30	(25) 30 (25)→V20のみ	10.0~25.0	310	360	710	290	510	680	4,240	9,350	2,740	
		25.5~50.0	520	570	950	500	720	910	6,320	14,070	4,110	
35	40 50	10.0~25.0	710	730	1,010	690	820	950	6,950	15,440	4,500	
		25.5~50.0	810	920	1,080	790	1,070	1,030	7,920	17,640	5,140	
40	50	10.0~25.0	360	400	720	320	600	690	4,400	9,780	2,860	
		25.5~50.0	740	790	1,200	710	1,040	1,150	8,070	17,900	5,230	
45	60	10.0~25.0	1,050	1,120	1,500	1,020	1,230	1,420	10,420	23,160	6,760	
		25.5~50.0	1,400	1,570	1,900	1,370	1,860	1,800	13,860	30,860	8,990	
50	70	10.0~25.0	330	390	940	310	540	900	4,020	8,930	2,600	
		25.5~50.0	580	610	1,490	550	760	1,410	6,070	13,450	3,910	
55	80	10.0~25.0	760	770	1,910	740	860	1,810	7,310	16,230	4,710	
		25.5~50.0	850	990	2,460	830	1,150	2,340	8,350	18,540	5,380	
60	90	10.0~25.0	390	430	800	360	650	750	4,620	10,270	2,990	
		25.5~50.0	810	860	1,320	770	1,140	1,260	8,490	18,830	5,460	
65	100	10.0~25.0	1,150	1,230	1,650	1,120	1,350	1,580	10,970	24,340	7,060	
		25.5~50.0	1,530	1,720	2,090	1,500	2,040	2,000	14,610	32,430	9,410	
70	110	10.0~25.0	500	550	1,040	470	850					
		25.5~50.0	1,130	1,200	1,850	1,080	1,590					
75	120	10.0~25.0	1,650	1,780	2,390	1,620	1,950					
		25.5~50.0	2,370	2,640	3,230	2,330	3,160					
80	130	10.0~25.0	390	430	1,050	370	590	990	4,380	9,760	2,820	
		25.5~50.0	660	730	1,820	640	880	1,730	6,600	14,700	4,250	
85	140	10.0~25.0	900	970	2,310	870	1,010	2,200	7,970	17,750	5,130	
		25.5~50.0	950	1,180	2,920	930	1,340	2,780	9,110	20,270	5,860	
90	150	10.0~25.0	420	480	870	400	720	830	5,040	11,220	3,250	
		25.5~50.0	880	950	1,460	850	1,250	1,380	9,240	20,590	5,940	
95	160	10.0~25.0	1,260	1,350	1,820	1,230	1,490	1,730	11,950	26,610	7,680	
		25.5~50.0	1,690	1,890	2,300	1,650	2,250	2,190	15,930	35,470	10,250	
100	170	10.0~25.0	540	610	1,140	510	940					
		25.5~50.0	1,240	1,320	2,040	1,190	1,750					
105	180	10.0~25.0	1,820	1,950	2,630	1,780	2,150					
		25.5~50.0	2,600	2,910	3,560	2,560	3,480					
110	190	10.0~25.0	470	520	960	430	800	920	5,280	11,760	3,430	
		25.5~50.0	970	1,050	1,600	940	1,380	1,520	9,680	21,560	6,290	
115	200	10.0~25.0	1,390	1,480	2,000	1,350	1,630	1,900	12,520	27,880	8,120	
		25.5~50.0	1,850	2,070	2,520	1,820	2,470	2,400	16,690	37,170	10,820	
120	210	10.0~25.0	600	680	1,250	570	1,030					
		25.5~50.0	1,360	1,460	2,240	1,310	1,930					
125	220	10.0~25.0	2,010	2,140	2,900	1,950	2,370					
		25.5~50.0	2,860	3,210	3,910	2,810	3,820					

◎価格表記の無いものは規格がありません。

■寸法フリー指定タイプ

型式	V V2.6以下 選択 V3.0以上 0.5mm単位	D D4~20 0.5mm単位 D21以上 1mm単位	L 0.5mm単位	¥基準単価									
				FCLJJ FCLJK	FCLJM FCLJW	FCLJD	FCLJB	FCLJN	FCLJT	FCLJF	FCLJP	FCLJE	
FCLJJ	0 (穴加工無し)	4.0~10 (0.5mm単位) D≤5・L≤50	10.0~25.0	290	300	750	240	320	570	770	1,530	520	
			25.5~50.0	360	390	970	300	400	720	1,030	2,040	630	
FCLJK	2.0 (0.5mm単位)	10.5~20 (0.5mm単位)	10.0~25.0	470	500	1,250	400	510	930	1,690	2,610	1,320	
			25.5~50.0	610	630	1,590	480	690	1,160	2,150	3,340	1,680	
FCLJM	2.6 L≤50.0 V≤D-2	21~30 (1mm単位)	10.0~25.0	380	410	1,040	280	420	760	1,090	2,200	980	
			25.5~50.0	550	600	1,490	400	630	1,080	1,580	3,500	1,420	
FCLJW	3.0~55.0 (0.5mm単位)	31~40 (1mm単位)	10.0~25.0	950	1,030	2,580	740	1,070	1,890	2,720	7,320	2,450	
			25.5~50.0	650	730	1,830	500	770	1,350	1,930	3,580	1,730	
FCLJD	3.0~50.0 V≤D-2	41~50 (1mm単位)	10.0~25.0	1,130	1,230	3,060	810	1,280	2,250	3,230	6,590	2,640	
			25.5~50.0	1,490	1,640	4,120	1,090	1,780	3,010	4,340	9,750	2,860	
FCLJT	3.0~50.0 V≤D-2	51~60 (1mm単位)	10.0~25.0	1,890	2,050	5,130	1,480	2,380	3,740	5,410	13,370	3,250	
			25.5~50.0	1,250	1,280	3,190	850	1,360	2,330	3,370	4,970	2,160	
FCLJB	3.0~50.0 V≤D-6	61~80 (1mm単位)	10.0~25.0	1,800	1,980	4,940	1,400	2,260	3,600	5,210	8,830	3,340	
			25.5~50.0	2,560	2,800	7,010	2,000	3,270	5,110	7,390	13,770	4,730	
FCLJN	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	81~100 (1mm単位)	10.0~25.0	2,930	3,220	8,030	2,660	4,360	6,580	8,460	17,350	5,430	
			25.5~50.0	1,380	1,500	3,770	1,250	2,020	2,740	4,760	6,700	3,160	
FCLJF	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	10.0~25.0 (0.5mm単位)	10.0~25.0	1,820	1,980	4,990	1,910	3,490	3,650	6,310	10,210	4,200	
			25.5~50.0	2,660	2,920	7,290	2,780	5,040	5,310	9,210	16,420	6,130	
FCLJP	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	75.5~100.0	10.0~25.0	3,300	3,630	9,080	3,460	6,330	6,120	10,620	20,830	7,070	
			25.5~50.0	2,480	2,820	7,060	2,580	4,860					
FCLJE	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	75.5~100.0	10.0~25.0	3,950	4,710	11,790	4,140	7,830					
			25.5~50.0	5,660	6,580	16,460	5,930	11,190					
FCLJE	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	75.5~100.0	10.0~25.0	6,580	7,560	18,910	6,900	12,590					
			25.5~50.0	3,570	3,980	9,950	3,740	7,060					
FCLJE	3.0~90.0 (0.5mm単位) V≤D-6	75.5~100.0	25.5~50.0	5,270	6,290	15,710	5,540	10,430					
			75.5~100.0	7,020	8,090	20,220	7,320	13,800					

加工条件 ◎L≤V×8 ◎価格表記の無いものは規格がありません。

Order 注文例: 型式 - V - D - L
FCLJB - V20 - D30 - L18.5

Price 価格

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

Alteration 追加加工

◎寸法選択タイプ: 型式 - D - L - (CC・WCC・AC...etc.)
CLJJ12 - 30 - 45 - AC10 - Q15

◎寸法フリー指定タイプ: 型式 - V(VM・VMA) - D - L - (CC・WCC・AC...etc.)
FCLJP - VM10 - D35 - L60 - CC2.5

◎材質: ベークライト・エポキシガラス・フッ素樹脂には適用できません。 ◎VKC・LKC以外の追加加工は、D10以上より適用となります。

●寸法選択タイプ・寸法フリー指定タイプ
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応 大口	
	小口	標準対応			大口		
数量	1~9	10~29	30~49	50~99	100~200	201~300	301~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	+5日					