


# SPECIAL STEEL PLATES 特殊鋼フリープレート -SKS3/SKD11/DC53-



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

型式	材質
PSKS3	SKS3
PSKD11	SKD11
PDC53	DC53

(フライス加工)

PSKS3F

PSKD11F

PDC53F

(ロータリー研磨)

PSKS3R

PSKD11R

PDC53R

Type	型式 板厚面仕上方法 (以下選択)	板厚公差 (以下選択)	A・B寸公差 (以下選択)	指定 0.5mm単位		
				A	B	T
PSKS3	F (フライス加工)	H P Q N M	P Q N M	20~500	20~300	5~35
PSKD11	R (ロータリー研磨)					
PDC53						

板厚面仕上方法 (以下選択)	板厚公差内容					A・B寸公差内容				
	H	P	Q	N	M	A・B寸条件	P	Q	N	M
F (フライス加工)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0	~255.5mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (ロータリー研磨)						255.5mm~	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

板厚面仕上方法 (以下選択)	板厚平行度 (100mmあたり)	平面度 (100mmあたり)			基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
		~T7.5	T8~T15.5	T16~T25.5		
F (フライス加工)	0.05	0.1	0.07	0.05	0.05	C0.2~0.5
R (ロータリー研磨)	0.012	0.05	0.03	0.015	0.012	

⚠サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

Order 注文例

型式:  -  -  -  -  -

Type: PSKS3 板厚面仕上: F 板厚公差: Q A・B寸公差: M - 255 - 155 - 18

Delivery 出荷日

•PSKS3F  •PSKD11F

•A (長さ) 300mm以下

**1** 日日出荷

☎ ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄 ☎ P.134

•PDC53F

**3** 日日出荷

☎ ストック A 早割 翌日出荷 800円/1本 細目 PM 3:00迄 ☎ P.134

☎ ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

☎ ストック A 早割は1明細行当たり一律300円

☎ ストック A は3本以上で1明細行当たり一律2,160円

•A (長さ) 300.5mm以上

**3** 日日出荷

☎ 21個以上は納期が変わる可能性があります。

•PSKS3R  •PSKD11R  •PDC53R

**3** 日日出荷

☎ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

☎ ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134

Alteration 追加加工

型式:  -  -  -  - (CSC・CBC・CCA...etc.)

PSKS3FNM - 300 - 200 - 20 - CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナークット
	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.1以下	面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.5~C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C ≦ $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 → CCA5~CCD5
¥/1Code	無料	無料	Spec.参照

Price 価格 WOSにてご確認ください。

■SKS3 SKD11はP.1809、DC53はP.1810に掲載しています。

型式	A	B	T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35		
PSKS3F (6面フライス)	20~50	20~25	5~35													
	50.5~75															
	75.5~100															
	100.5~250															
	25.5~50															
	50.5~75															
	75.5~100															
	100.5~200															
	200.5~500															
	40.5~50															
50.5~75																
75.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
60.5~75																
75.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
80.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
100.5~125																
125.5~200																
200.5~500																
125.5~150																
200.5~500																
150.5~200																
200.5~500																
160.5~200																
200.5~500																
200.5~500																
200.5~500																
250.5~500																

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35		
PSKS3R (側面フライス+板厚面ロータリー研磨)	20~50	20~25	5~35													
	50.5~75															
	75.5~100															
	100.5~250															
	25.5~50															
	50.5~75															
	75.5~100															
	100.5~200															
	200.5~500															
	40.5~50															
50.5~75																
75.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
60.5~75																
75.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
80.5~100																
100.5~200																
200.5~500																
100.5~125																
125.5~200																
200.5~500																
125.5~150																
200.5~500																
150.5~200																
200.5~500																
160.5~200																
200.5~500																
200.5~500																
200.5~500																
250.5~500																

Web 金額はWOSにてご確認ください。