



SUS430 FREE PLATES

# SUS430フリープレート

■SUS430の特長  
 耐食性に優れたフェライト系ステンレス。  
 磁性を持ち、加工時の反り対策にお奨めです。  
 焼入れ硬化性はありません。



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!



Type	板厚面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	指定0.5mm単位		
				A	B	T
PL	F (フライス加工)	P	P	20~500	20~200	5~30
	R (ロータリー研磨)	Q	Q			
	S (サーフェイス研磨)	N	N			

①サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認下さい。  
 ②フライス加工・ロータリー研磨品はA≧B、サーフェイス研磨品はA<B×3になるよう選択してください。

### ①板厚公差

板厚面仕上	P	Q	N	M
F (フライス加工)	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (ロータリー研磨)	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S (サーフェイス研磨)	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

### ②A・B寸公差

板厚面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F (フライス加工)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (ロータリー研磨)	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0
S (サーフェイス研磨)					

### ■精度基準

項目	板厚面仕上		
	F (フライス加工)	R (ロータリー研磨)	S (サーフェイス研磨)
板厚平行度 (100mmに対して)	0.05	0.012	0.012
平面度 (100mmに対して)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
T26~30	0.05	0.012	0.012
基準面直角度	100mmに対し0.015		
全周面取り	C0.2~C0.5		



Type	板厚面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PL	F	Q	M	255	155	18

- PLF□□  
**3** 日日出荷 急 ストック T 当日出荷 800円/1本 正午迄  
 ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134  
 ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円
  - PLR□□  
**3** 日日出荷 急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134  
 ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円
  - PLS□□  
**5** 日日出荷 急 ストック B 3日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134  
 ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円
- ◎21個以上は納期が変わる可能性があります。

### ■ステンレス材耐食性 (参考)

試験方法 複合腐食試験として JIS H 8502 サイクル試験方法に準拠  
 試験条件 ①塩水噴霧試験 (5%NaCl, 35°C) 2hr  
 ②乾燥 (60°C)  
 ③湿潤 (85%RH 50°C)  
 試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観を比較。

試験前	SUS430	SUS303	SUS304
48 H			
168 H			

Alteration 追加加工	型式	A	B	T	(CSC・CBC・CCA...etc.)
	PLRNM	300	155	20	CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナークット
	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Code	CSC	CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.1以下	面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.5~C1.0	任意のコーナーをカット 指定1mm≦1/1Code 1~5 200 6~10 250 11~20 450 1mm単位指定 21~30 600 31~40 700 41~50 800 [指定方法] (例)AとDのコーナーを C5でカットする場合... CCA5-CCD5
¥/1Code	無料	無料	Spec.参照

Price 価格 WOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	5.5~6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
				PLF□□ (6面フライス)	20~50	20~25						
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~250											
	250.5~350											
	25.5~50	25.5~40										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	40.5~50	40.5~60										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	60.5~75	60.5~80										
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	80.5~100	80.5~100										
	100.5~200											
	200.5~500											
	100.5~125	100.5~125										
	125.5~200											
	200.5~500											
	125.5~200	125.5~150										
	200.5~500											
	150.5~200	150.5~160										
	200.5~500											
	160.5~200	160.5~200										
	200.5~500											

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	5.5~6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
				PLR□□ (側面フライス 板厚面ロータリー研磨)	20~50	20~25						
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~250											
	250.5~350											
	25.5~50	25.5~40										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	40.5~50	40.5~60										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	80.5~100	80.5~100										
	100.5~200											
	200.5~500											
	100.5~125	100.5~125										
	125.5~200											
	200.5~500											
	125.5~200	125.5~150										
	200.5~500											
	150.5~200	150.5~160										
	200.5~500											
	160.5~200	160.5~200										
	200.5~500											

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	5.5~6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30
				PLS□□ (側面フライス 板厚面サーフェイス研磨)	20~50	20~25						
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	25.5~50	25.5~40										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	40.5~50	40.5~60										
	50.5~75											
	75.5~100											
	100.5~200											
	200.5~500											
	80.5~100	80.5~100										
	100.5~200											
	200.5~500											
	100.5~125	100.5~125										
	125.5~200	125.5~150										
	200.5~500											
	150.5~200	150.5~160										
	200.5~500											
	160.5~200	160.5~200										
	200.5~500											

Web 金額はWOSにてご確認ください。