



S50C A DIMENSION SPECIFIED PLATES -STANDARD SIZE / LARGE SIZE-

# S50C A寸フリープレート


ー標準サイズ/大サイズー



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!



型式	仕上げ方法	サイズ
SCA	側面フライス+板厚面ロータリー研磨	標準サイズ
SCG6F	6面フライス	大サイズ
SCG	側面フライス+板厚面ロータリー研磨	大サイズ



SCA SCG  
T<sub>±0.1</sub>

SCG6F  
T<sub>+0.3</sub>  
T<sub>+0.1</sub>

材質 S50C

型式	仕上方法	サイズ区分	A・B寸法公差 ~99mm 100~250 251~			板厚平行度 (100mmあたり)	平面度 (100mmあたり) ~T6 T8~15 T16~25 T28~				基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
			±0.2mm	±0.25	±0.4		0.012	0.05	0.03	0.015		
SCA	側面フライス 板厚面ロータリー研磨	標準サイズ				0.012	0.05	0.03	0.015	0.012	0.015	C0.5~C1.0
SCG6F	6面フライス	大サイズ				0.05	-	0.07	0.05	0.05		
SCG	側面フライス 板厚面ロータリー研磨					0.012	0.05	0.03	0.015	0.012		

■標準サイズ  
■側面フライス+板厚面ロータリー研磨

型式	A 1mm単位	T B	サイズ区分																					
			5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50									
SCA	25~ 50	25																						
	51~ 75																							
	76~100																							
	101~250	40																						
	30~ 50																							
	51~ 75																							
	76~100	60																						
	101~200																							
	201~500																							
	30~ 50	80																						
	51~ 75																							
	76~100																							
	101~200	100																						
	201~500																							
	30~ 50																							
	51~ 75	125																						
	76~100																							
	101~200																							
	126~200	150																						
	201~500																							
	101~200																							
	101~200	160																						
	201~500																							
	101~200																							
201~500	200																							
101~200																								
201~500																								
101~200	250																							
201~500																								
101~200																								
201~500	300																							
101~200																								
201~500																								

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式 - A - B - T  
SCA - 100 - 100 - 8

•SCA 3 日目出荷  
 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134  
 ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

•SCG6F 5 日目出荷  
 ストック B 3日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.134  
 ◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

◎21個以上は納期が変わる可能性があります。

Price WOSにてご確認ください。

■大サイズ  
■6面フライス

型式	A 1mm単位	T B	サイズ区分												
			10	12	13	15	16	20	22	25	30				
SCG6F	501~ 800	125													
	501~ 800	150													
	501~ 800	160													
	501~ 800	200													
	501~ 800	250													
	501~ 800	300													
	801~1200	350													
	351~ 800	400													
	801~1200	400													
	401~ 800	450													
	801~1200	450													
	451~ 800	500													
	801~1200	500													
	501~ 800	600													
	801~1200	600													
601~ 800	800														
801~1200	800														

■側面フライス+板厚面ロータリー研磨

型式	A 1mm単位	T B	サイズ区分												
			10	12	13	15	16	20	22	25	30				
SCG	501~ 800	125													
	501~ 800	150													
	501~ 800	160													
	501~ 800	200													
	501~ 800	250													
	501~ 800	300													
	801~1200	350													
	301~ 800	400													
	801~1200	400													
	401~ 800	450													
	801~1200	450													
	451~ 800	500													
	801~1200	500													
	501~ 800	600													
	801~1200	600													
601~ 800	800														
801~1200	800														

Web 金額はWOSにてご確認ください。

Web 金額はWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工 型式 - A - B - T - (BC・CNC・TC...etc.)  
SCA - 320 - 200 - 20 - BC195 - CNC

Alterations	幅(B寸法)変更	全周面取り変更	板厚変更	板厚公差変更	コーナーカット	
	Code	BC	CNC	TC	TKP TKM	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 SCA 26≤BC≤299 SCG(6F) 126≤BC≤799	面取り値を変更します。 C0.5~C1.0 → C0.1以下 SCA・SCGのみに適用	T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法(例) T=18→TC18 7≤TC≤49 SCAのみに適用	T寸法公差をプラス目に変更します。 T±0.1...T <sub>0</sub> <sup>+0.1</sup> SCA・SCGのみに適用	T寸法公差をマイナス目に変更します。 T±0.1...T <sub>0</sub> <sup>-0.1</sup> SCA・SCGのみに適用	任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤10 1mm単位指定 SCA・SCGのみに適用 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5
¥/1Code	800	800	2,000	800	500/1コーナー	