

PREHARDENED FREE PLATES

プリハードン鋼フリープレート

—G—STAR/PX5/NAK55—



材料屋24でミスマ型番・出荷日・価格を一発表示!

RoHS10

NAK55プレートは各面に対し直角度保証しているため、基準面シールはありません。

型式	材質	硬度
PG—STARF	G—STAR	33~37HRC
PPX5F	PX5	30~33HRC
PNAK55F	NAK55	37~43HRC

仕上げ	Type	型式		指定 0.5mm単位			板厚平行度 (100mmあたり)	平面度 (100mmあたり)			直角度 (100mmあたり)	全周面取り
		①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	A	B	T		~T7	T8~15	T16~		
6面フライス	PG—STARF PPX5F	P Q N M	P Q N M	50~500	20~200	5~40	0.05	0.1	0.07	0.05	0.015 (基準面のみ)	C0.2~0.5
	PNAK55F	P Q N M	P Q N M	50~300						0.015 (全面)		

④サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

P	Q	N	M
+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0

②A・B寸公差

Type	PG—STARF・PPX5F				PNAK55F				
	A・B寸法	P	Q	N	M	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0		+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0					

Order 注文例

型式: PG—STARF - A - B - T

Type: PG—STARF, 板厚公差: Q, A・B寸公差: M

PG—STARF Q M - 255 - 155 - 18

Delivery 出荷日

- PG—STARF・PPX5F: 3 日目出荷
- PNAK55F: 3 日目出荷

⑤注文締切: ⑥3本以上で1明細行当たり一律2,160円 PM 6:00迄 ⑦P.134

⑧3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⑨21個以上は納期が変わる可能性があります。

Alteration 追加加工

型式: PPX5FNN - A - B - T - (CSC・CBC)


PPX5FNN - 300 - 155 - 20 - CSC

Alterations	全周面取り変更	
	CSC	CBC
Code	CSC	CBC
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.1以下	面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.5~C1.0
¥/1Code	800	800

耐食性(参考)

材質	1% HNO ₃ 24h室温	蒸留水 24h室温
G—STAR	9.2g/m ² h	0g/m ² h
PX5	16.2g/m ² h	0.01g/m ² h
NAK55	18.2g/m ² h	0.01g/m ² h

G—STAR焼入・焼戻し温度



G—STARの特長


マルテンサイト系快削ステンレス鋼プリハードン鋼で耐食性が有り切削性に優れています。焼入れ焼戻しで高硬度化可能(1030℃焼入 硬度48HRC)です。

PX5の特長

SCM系のプリハードン鋼で切削性が良く靱性があります。

NAK55の特長

快削プリハードン鋼で切削性が極めて優れています。切削加工面が優れている為研削加工が容易です。



Price 価格 WOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	6	7・8	9・10	11・12	13~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40
PG—STARF□□	50~75	20~25												
	76~100													
	101~200													
	50~75	26~40												
	76~100													
	101~200													
	201~300	41~60												
	50~75													
	76~100													
	101~200	61~80												
	201~300													
	81~100													
	101~200	81~100												
	201~500													
	101~125													
	126~200	101~125												
	201~500													
	126~200													
	201~500	126~150												
	151~200													
201~500														
161~200	151~160													
201~500														
161~200														
201~500	161~200													
201~500														
201~500														

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	6	7・8	9・10	11・12	13~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40
PPX5F□□	50~75	20~25												
	76~100													
	101~200													
	50~75	26~40												
	76~100													
	101~200													
	201~300	41~60												
	50~75													
	76~100													
	101~200	61~80												
	201~300													
	81~100													
	101~200	81~100												
	201~500													
	101~125													
	126~200	101~125												
	201~500													
	126~200													
	201~500	126~150												
	151~200													
201~500														
161~200	151~160													
201~500														
161~200														
201~500	161~200													
201~500														
201~500														

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5	6	7・8	9・10	11・12	13~15	16~20	21~25	26~30	31~35	36~40
PNAK55F□□	50~75	20~25												
	76~100													
	101~200													
	50~75	26~40												
	76~100													
	101~200													
	201~300	41~60												
	50~75													
	76~100													
	101~200	61~80												
	201~300													
	81~100													
	101~200	81~100												
	201~300													
	101~125													
	126~200	101~125												
	201~300													
	126~200													
	201~300	126~150												
	151~200													
201~300														
161~200	151~160													
201~300														
161~200														
201~300	161~200													
201~300														
201~300														

Web 金額はWOSにてご確認ください。