

RESIN COLLARS -SHOULDER TYPE-

樹脂カラー
—ツバ付タイプ—

2日目納期短縮
出荷期短縮

プライスタウン
最大10%
値下げ価格


大口対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 33_Washers



寸法選択タイプ	寸法フリー指定タイプ	材質	色
CLJHJ	FCLJHJ	ポリアセタール	白
CLJHK	FCLJHK		黒
CLJHM	FCLJHM	MCナイロン	青
CLJHW	FCLJHW	スタンダードグレード	アイボリー
CLJHD	FCLJHD	MCナイロン 導電性グレード	黒
CLJHT	FCLJHT		紙系
CLJHB	FCLJHB	布系	自然色
CLJHN	FCLJHN	フッ素樹脂	白
CLJHF	FCLJHF	PEEK	灰
CLJHP	FCLJHP	エポキシガラス	緑
CLJHE	FCLJHE		



◎材質特性 P.173

■寸法選択タイプ

Type	V	D 選択	L 0.5mm 単位	¥基準単価																	
				CLJHJ CLJHK	CLJHM CLJHW	CLJHD	CLJHB	CLJHN	CLJHT	CLJHF	CLJHP	CLJHE									
2	3	(4) 5 6 8 10	10.0~25.0	280	310	750	260	510	750	1,350	3,600	1,030									
			25.5~30.0	310	330	810	290	530	810	2,490	4,970	2,090									
4	5	(6) 8 10 11 12 13 14 15 16 20 25	10.0~25.0	280	310	780	260	510	810	2,990	7,650	1,280									
			25.5~50.0	310	330	830	290	530	880	6,090	11,220	2,630									
6	8	10 11 12 13 14 15 16 20 25	10.0~25.0	310	330	810	290	530	810	2,990	7,650	1,600									
			25.5~50.0	330	360	880	310	560	880	6,090	11,220	3,070									
8	10	10 11 12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	350	380	920	330	580	920	4,030	8,840	2,490									
			25.5~50.0	380	400	980	360	600	980	7,800	13,150	4,700									
10	12	12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	410	450	1,090	390	650	1,090												
			25.5~50.0	410	450	1,090	390	650	1,090												
12	15	15 16 20 25 30	10.0~25.0	480	520	1,020	460	770	1,020	6,570	13,840	4,660									
			25.5~50.0	480	520	1,020	460	770	1,020	6,570	13,840	4,660									
15	20	20 25 30	10.0~25.0	500	540	1,300	480	740	1,300												
			25.5~50.0	500	540	1,300	480	740	1,300												
20	25	25 30 (25)~V20のみ	10.0~25.0	550	570	1,020	530	770	1,020	8,040	13,550	4,850									
			25.5~50.0	550	570	1,020	530	770	1,020	8,040	13,550	4,850									
25	30	30 (25)~V20のみ	10.0~25.0	620	650	1,100	600	850	1,100	4,720	10,360	2,930									
			25.5~50.0	620	650	1,100	600	850	1,100	4,720	10,360	2,930									
30	40	40 50	10.0~25.0	600	630	1,800	580	820	1,800	17,830	16,710	6,850									
			25.5~50.0	600	630	1,800	580	820	1,800	17,830	16,710	6,850									
40	60	60	10.0~25.0	640	670	1,890	580	870													
			25.5~50.0	640	670	1,890	580	870													
60	80	80	10.0~25.0	1,110	1,290	2,540	1,010	1,580													
			25.5~50.0	1,110	1,290	2,540	1,010	1,580													
80	100	100	10.0~25.0	1,310	1,440	2,840	1,220	1,720													
			25.5~50.0	1,310	1,440	2,840	1,220	1,720													
100	120	120	10.0~25.0	1,650	1,820	3,490	1,540	2,090													
			25.5~50.0	1,650	1,820	3,490	1,540	2,090													

◎CLJHT・CLJHF・CLJHP・CLJHEはH≤50

◎価格表記の無いものは規格がありません。

Order 注文例	型式	-	D	-	L
	CLJHM10	-	16	-	20.0

■寸法フリー指定タイプ

型式	V V2.6以下選択 V3.0以上0.5mm単位	D 0.5mm単位 D21以上1mm単位	H 0.5mm単位 H83以上1mm単位	T 1mm単位	L 0.5mm単位	¥基準単価									
						FCLJHJ FCLJHK	FCLJHM FCLJHW	FCLJHD	FCLJHT	FCLJHB	FCLJHN	FCLJHF	FCLJHP	FCLJHE	
FCLJHJ	0 (穴加工無し)	4.0~10 (0.5mm単位)	6.0~20 (0.5mm単位)	2~20	10.0~25.0	650	720	1,270	1,200	590	920	1,190	2,400	1,100	
						910	990	1,770	1,670	820	1,290	1,720	3,820	1,700	
FCLJHK	2.0	10.5~20 (0.5mm単位)	12.5~30 (0.5mm単位)	2~20	25.5~50.0	1,170	1,290	2,290	2,160	1,050	1,680				
						1,440	1,580	2,800	2,640	1,290	2,050				
FCLJHM	2.6	21~30 (1mm単位)	23~40 (0.5mm単位)	2~20	75.5~100.0	920	1,010	1,790	1,690	820	1,310	2,100	3,900	1,950	
						1,340	1,460	2,610	2,460	1,200	1,900	3,520	7,190	2,940	
FCLJHW	10.0 ≤ L ≤ 50.0 ...V ≤ D-2	31~40 (1mm単位)	33~50 (0.5mm単位)	2~20	10.0~25.0	1,740	1,910	3,390	3,190	1,570	2,490				
						2,160	2,370	4,200	3,950	1,940	3,080				
FCLJHD	3.0~58.0 (0.5mm単位)	41~50 (1mm単位)	43~60 (0.5mm単位)	L-T ≥ 1	25.5~50.0	1,210	1,330	2,370	2,230	1,090	1,720	3,670	5,410	3,380	
						1,740	1,950	3,440	3,240	1,590	2,520	5,680	9,620	5,330	
FCLJHT	10.0 ≤ L ≤ 50.0 ...V ≤ D-2	51~60 (1mm単位)	53~70 (0.5mm単位)	L-T ≥ 1	75.5~100.0	2,320	2,550	4,510	4,240	2,080	3,320				
						2,880	3,160	5,590	5,260	2,580	4,110				
FCLJHB	50.5 ≤ L ≤ 100 ...V ≤ D-6	61~80 (1mm単位)	63~90 (0.5mm単位)	L-T ≥ 1	10.0~25.0	1,530	1,690	3,000	2,820	1,380	2,200	4,320	6,100	4,050	
						2,250	2,470	4,370	4,110	2,010	3,200	5,720	9,290	5,600	
FCLJHN	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	25.5~50.0	3,640	4,000	10,000	7,270	3,270	5,210				
						4,500	4,950	12,380	9,020	4,040	6,420				
FCLJHF	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	75.5~100.0	2,320	2,550	6,390		2,080	3,320				
						3,340	3,680	9,180		3,000	4,770				
FCLJHP	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	10.0~25.0	4,370	4,810	12,040		3,940	6,250				
						5,400	5,940	14,870		4,860	7,600				
FCLJHE	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	25.5~50.0	3,980	4,520	11,310		3,800	7,450				
						5,480	6,320	15,820		5,340	10,540				
FCLJHE	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	75.5~100.0	7,180	8,210	20,540		7,030	13,980				
						8,720	9,760	24,400		8,550	16,960				
FCLJHE	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	10.0~25.0	6,660	7,050	17,640		6,410	12,540				
						8,030	8,580	21,460		7,690	14,960				
FCLJHE	58.5~90.0 V ≤ D-6	81~100 (1mm単位)	83~110 (1mm単位)	L-T ≥ 1	25.5~50.0	10,610	11,280	28,210		9,830	19,240				
						14,080	15,040	37,620		12,690	24,930				

加工条件 ◎H-D ≥ 2 ◎D4~5...Lmax=50 ◎L ≤ V × 8 ◎FCLJHT・FCLJHF・FCLJHP・FCLJHEはH ≤ 50 ◎価格表記の無いものは規格がありません。



Order
注文例
型式 - V - D - H - T - L
FCLJHM - V15 - D21 - H26 - T6 - L50.5



Delivery
出荷日
2 日目出荷
◎注文締切
在庫A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄
在庫A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134



Price
価格
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応
小口 大口
数量 1~9 10~29 30~49 50~99 100~200 201~
値引率 基準単価 5% 10% 15% 18%
出荷日 通常 +5日 お見積り

◎在庫A早割は1明細行当たり一律200円
◎在庫Aは3本以上で1明細行当たり一律540円
大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 100~200
◎在庫対応なし



Alteration
追加加工
◎寸法選択タイプ
型式 - D - L - (CC・SLC...etc.)
CLJHM15 - 35 - 75.5 - SLC
◎寸法フリー指定タイプ
型式 - V(VM・VMA) - D - H - T - L - (CC・SLC...etc.)
FCLJHT - VMA18 - D25 - H28 - T5 - L15 - MC3

3 日目出荷 ◎在庫不可

◎材質: ベークライト・エポキシガラス・フッ素樹脂には適用できません。 ◎追加加工は、D10以上より適用となります。

Alterations	C面取り追加加工 (片側1ヶ所 両側)	タップ穴追加加工	止めネジ穴追加加工 (1ヶ所 2ヶ所)	スリ割り追加加工
		◎寸法フリー指定タイプにのみ適用 		◎他の追加加工と併用できません。
Code	CC	VM (並目) VMA (細目)	MC・WMC	SLC
Spec.	C面を追加加工します。 [指定方法] CC1.5 ◎CC=指定0.5mm単位 ◎0.5 ≤ CC < (D-V)/2-1	タップ(貫通)を追加加工します。 [指定方法] VM4 VをVM・VMAに変えて指定 例: FCLJHJ-VMA4-D10-H15-T6-L10 ◎タップ径と全長(L)の加工限界は下表。 タップ径 ≤ D/2 タップ径 VM VMA L max 4 0.7 0.5 20 5 0.8 0.5 30 6 1.0 0.75 35 8 1.25 0.75 45 10 1.5 60 12 1.75 1.0 70 16 2.0 90 18 - 1.5 90 20 2.5 100	D部にタップ(並目)を追加加工します。	