

COPPER・BRASS FREE PLATES PRICE 銅・真鍮フリープレート

価格表



Price 価格 WOSにてご確認ください。

■CCSPL(クローム銅 側面フライス+板厚面圧延)

A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30
6 ~ 50	6~10	6~10									
50.1~100											
100.1~150											
150.1~200											
200.1~250	10.1~15	10.1~15									
250.1~300											
10.1~50											
50.1~100											
100.1~150	15.1~20	15.1~20									
150.1~200											
200.1~250											
250.1~300											
30.1~100	20.1~30	20.1~30									
100.1~150											
150.1~200											
200.1~250											
250.1~300	30.1~40	30.1~40									
30.1~100											
100.1~150											
150.1~200											
200.1~250	40.1~60	40.1~60									
250.1~300											
40.1~100											
100.1~150											
150.1~200	60.1~80	60.1~80									
200.1~250											
250.1~300											
80.1~150											
150.1~200	80.1~100	80.1~100									
200.1~250											
250.1~300											
100.1~150											
150.1~200	100.1~146	100.1~146									
200.1~250											
250.1~300											
146.1~250											
250.1~300	146.1~200	146.1~200									
200.1~250											
250.1~300											
250.1~300											

Web 金額はWOSにてご確認ください。

■C28PL(真鍮板 側面フライス+板厚面圧延)

A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	
6 ~ 50	6~10	6~10										
50.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	10.1~15	10.1~15										
250.1~300												
10.1~50												
50.1~100												
100.1~150	15.1~20	15.1~20										
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300												
30.1~100	20.1~30	20.1~30										
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300	30.1~40	30.1~40										
30.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	40.1~60	40.1~60										
250.1~300												
40.1~100												
100.1~150												
150.1~200	60.1~80	60.1~80										
200.1~250												
250.1~300												
80.1~150												
150.1~200	80.1~100	80.1~100										
200.1~250												
250.1~300												
100.1~150												
150.1~200	100.1~146	100.1~146										
200.1~250												
250.1~300												
146.1~250												
250.1~300	146.1~200	146.1~200										
200.1~250												
250.1~300												
250.1~300												

Web 金額はWOSにてご確認ください。

■CCSPF(クローム銅 6面フライス)

A	B	T	3~3.9	4~4.9	5~5.9	6~7.9	8~9.9	10~14.9	15~19.9	20~24.9	25~30	
16 ~ 50	6~10	6~10										
50.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	10.1~15	10.1~15										
250.1~300												
10.1~50												
50.1~100												
100.1~150	15.1~20	15.1~20										
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300												
30.1~100	20.1~25	20.1~25										
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300	25.1~40	25.1~40										
25.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	40.1~60	40.1~60										
250.1~300												
40.1~100												
100.1~150												
150.1~200	60.1~80	60.1~80										
200.1~250												
250.1~300												
80.1~150												
150.1~200	80.1~100	80.1~100										
200.1~250												
250.1~300												
100.1~150												
150.1~200	100.1~146	100.1~146										
200.1~250												
250.1~300												
146.1~250												
250.1~300	146.1~200	146.1~200										
200.1~250												
250.1~300												
250.1~300												

Web 金額はWOSにてご確認ください。


■C28PF(真鍮板 6面フライス)

A	B	T	3~3.9	4~4.9	5~5.9	6~7.9	8~9.9	10~14.9	15~19.9	20~24.9	25~30	
16 ~ 50	6~10	6~10										
50.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	10.1~15	10.1~15										
250.1~300												
10.1~50												
50.1~100												
100.1~150	15.1~20	15.1~20										
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300												
30.1~100	20.1~25	20.1~25										
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250												
250.1~300	25.1~40	25.1~40										
25.1~100												
100.1~150												
150.1~200												
200.1~250	40.1~60	40.1~60										
250.1~300												
40.1~100												
100.1~150												
150.1~200	60.1~80	60.1~80										
200.1~250												
250.1~300												
80.1~150												
150.1~200	80.1~100	80.1~100										
200.1~250												
250.1~300												
100.1~150												
150.1~200	100.1~146	100.1~146										
200.1~250												
250.1~300												
146.1~250												
250.1~300	146.1~200	146.1~200										
200.1~250												
250.1~300												
250.1~300												

Web 金額はWOSにてご確認ください。

HIGH PRECISION BLOCKS 高精度ブロック

—全角直角度保証—




材料屋24でミス型番・出荷日・価格を一発表示!



薄板サイズ	標準サイズ	材質	硬度
U-SSFBG	SSFBG	SS400	—
U-SCFBG	SCFBG	SS0C	—
U-PXSG	PXSG	PX5	30~33HRC
U-NAKSG	NAKSG	NAK55	37~43HRC

■精度基準 (最大値)

項目	基準値
板厚平行度	100mmに対し0.01
板厚平面度	100mmに対し0.01
直角度(各面)	100mmに対し0.02
全周面取り	C0.2~0.3



Order 注文例: 型式 - A - B - T
U-SCFBG - 99.9 - 10.1 - 3.01
SSFBG - 30.5 - 20.6 - 17.13

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

薄板サイズ: 3 日目出荷

標準サイズ: 3 日目出荷

③本以上で1明細行当たり一律2,160円
③11個以上は納期が変わる可能性があります。

Price 価格 WOSにてご確認ください。