

TRANSPARENT RESIN PIPES RESIN PIPES
透明樹脂パイプ/樹脂パイプ
ポリカーボネート・アクリル/ポリアセタール・MCナイロン




CADデータフォルダ名: 36_Rods

■耐衝撃に強いポリカーボネートと透明性に優れたアクリルパイプです。

■透明樹脂パイプ
-ポリカーボネート・アクリル-

型式	材質	グレード	色
PIJC	ポリカーボネート	標準	透明
PIJA	アクリル	標準	透明



●ポリカーボネートは、JIS標準の公差です。
アクリルは、V基準の公差です。

●材質特性P995参照


型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	t	V 公差	¥基準単価							
						L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000		
PIJC (ポリカーボネート)	13	±0.2	50~1000	2.0	±0.2	9	660	910	1,410	2,160	2,580	3,000	
	14					830	1,160	1,750	2,750	3,330	3,830		
	22					910	1,330	1,910	3,000	3,580	4,160		
	26	1,000				1,500	2,160	3,330	4,000	4,660			
	34	1,160				1,750	2,500	3,910	4,750	5,500			
	38	1,250				1,910	2,750	4,250	5,160	6,000			
	±0.3	42		±0.3	3.0	±0.3	32	1,580	2,330	3,410	5,330	6,410	7,500
		48					1,750	2,580	3,830	6,000	7,250	8,500	
		60					2,160	3,250	4,750	7,410	9,000	10,500	
		76					2,500	3,710	5,500	8,570	10,350	12,140	
		89					3,350	5,000	7,420	11,570	14,000	16,420	
		89					4,070	6,070	9,070	14,000	17,140	20,000	

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	t	V 公差	¥基準単価							
						L50~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000		
PIJA (アクリル)	15	±0.3	50~1000	3	±0.8	9	500	750	1,250	1,580	2,160	2,500	
	20					560	830	1,410	1,830	2,410	2,830		
	25					700	1,050	1,750	2,250	3,000	3,500		
	30					750	1,100	1,830	2,330	3,160	3,660		
	35					860	1,300	2,160	2,830	3,750	4,330		
	40					1,000	1,500	2,500	3,250	3,610	4,000		
	±0.5	50		±0.5	5	±1.0	40	1,450	2,180	3,640	4,710	6,280	6,800
		55					1,710	2,570	4,280	5,570	6,930	8,000	
		60					1,820	2,740	4,570	5,920	7,330	8,530	
		70					2,140	3,210	5,350	6,460	8,530	10,000	
		80					2,450	3,680	6,140	7,400	9,860	11,460	
		90					2,850	4,280	6,660	8,660	11,330	13,330	
±1.0	100	±1.0	80	3,140	4,710	7,330	9,460	12,530	14,660				

■様々な工業用途で使用されるポリアセタールとMCナイロンのパイプです。

■樹脂パイプ
-内外径未仕上タイプ-

型式	材質	グレード	色
FPIJJ	ポリアセタール	標準	白
FPIJM	MCナイロン	標準	青



●内外径は素材のままです。内外径仕上品はP360をご覧ください。
●材質特性P999参照

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	V 公差	¥基準単価					
					L100~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	
FPIJJ (ポリアセタール・標準)	30	+2.0 0	100~1000	20	0	1,290	1,890	2,970	3,600	4,140
	40					2,160	3,240	4,770	6,300	7,200
	50					3,240	4,860	7,200	9,360	10,800
	60	4,590				6,930	10,530	13,500	15,300	
	70	6,480				9,720	14,760	18,900	21,600	
	80	8,640				12,960	19,440	25,200	28,800	
	90	10,800				16,200	23,400	31,680	36,000	
	100	13,500				20,340	30,600	39,600	45,000	

型式 Type	D 選択	D 公差	L 指定1mm単位	V 公差	¥基準単価		
					L100~200	L201~350	
FPIJM (MCナイロン・標準)	30	±0.1	100~350	15	-1.0	1,620	2,700
	40					2,370	3,960
	50					2,910	4,860
	60	4,210				7,020	
	70	4,750				7,920	
	80	5,070				8,460	
	100	5,400				9,000	
75	5,830	9,720					

Order 注文例
型式 - D - L
PIJC22 - 200
PIJA20 - 100
FPIJJ - D50 - L550

Delivery 出荷日
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 P.134

●1日日出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
大口 出荷日 +2 日日出荷 数量 21~100
●ストーク対応なし

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		大口		個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~10	11~15	16~20	21~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				+2日

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

RESIN PIPES
樹脂パイプ
-内外径仕上タイプ-



CADデータフォルダ名: 36_Rods

■内外径を仕上げたエンブラ13種類をラインナップいたしました。小径からお選びいただけます。



Type	材質	グレード	色
PIJJ	ポリアセタール	標準	白
PIJK		標準	黒
PIJM		標準	青
PIJW	MCナイロン	標準	アイボリー
PIJG		導電性CDR2	黒
PIJT		導電性CDR6	黒
PIJB		紙系	茶
PIJN	ペークライト	布系	うす茶
PIJF		標準	白
PIJP	PEEK	標準	灰
PIJS	PPS	標準	茶
PIJX	ABS	標準	ベージュ
PIJU	超高分子量ポリエチレン	標準	乳白色



●PIJ (PPS) は、光や熱(直射日光・蛍光灯・水銀灯・高温雰囲気)に長時間さらされると、表面に酸化膜が生成され、茶色く変色することがありますが、機械的特性・物性の変化はほとんど発生しません。

●材質特性P999-1000参照

型式 Type	D	V 選択	L 指定1mm単位					
			20~100	20~120	20~150	20~200	20~250	
PIJJ PIJK PIJM PIJW PIJG PIJT PIJB PIJN PIJF PIJP PIJS PIJX PIJU	5	3						
	6	3	4					
	8	3	4	5	6			
	10	3	4	5	6			
	12			5	6	8		
	13			5	6	8		
	14			5	6	8	10	
	15			5	6	8	10	
	16			5	6	8	10	
	20			8	10	12	15	
	25					15	16	20
	30					16	20	25

Order 注文例
型式 - V - L
PIJJ15 - 8 - 150
Delivery 出荷日
2 日日出荷
ストーク A 単割 翌日出荷 600円/1本
ストーク A 翌日出荷 600円/1本
PM 3:00迄 PM 6:00迄
P.134 大口 出荷日 +6 日日出荷 数量 101~200

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		大口		個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~200
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%
出荷日	通常				+6日

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	L101~120	L121~150	L151~200
PIJJ PIJK	5	310			
	6	310			
	8	310	580		
	10	330	640	870	
	12	330	640	980	
	13	330	640	1,040	1,300
	14	590	840	1,090	1,440
	15	590	840	1,160	1,510
	16	590	840	1,290	1,630
	20	670	1,160	1,750	2,190
	25	710	1,260	2,120	2,560
	30	790	1,550	2,540	2,970

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	L101~120	L121~150	L151~200
PIJM PIJW	5	340			
	6	340			
	8	340	740		
	10	370	840	1,400	
	12	370	840	1,580	
	13	370	840	1,940	2,210
	14	690	1,260	2,210	2,560
	15	690	1,260	2,350	2,700
	16	690	1,260	2,960	3,310
	20	750	1,350	3,640	4,080
	25	810	1,740	4,450	4,880
	30	1,020	2,710	5,840	6,280

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	L101~120	L121~150	L151~200
PIJG	5	920			
	6	920			
	8	1,130	1,390		
	10	1,220	1,480	2,050	
	12	1,570	1,830	2,750	
	13	2,010	2,270	3,540	3,800
	14	2,360	2,800	4,080	4,430
	15	2,530	2,960	4,360	4,710
	16	3,230	3,660	5,580	5,930
	20	3,800	4,230	6,090	6,520
	25	5,060	5,490	8,290	8,730
	30	6,460	6,890	10,730	11,170

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	L101~120	L121~150	L151~200
PIJN	5	480			
	6	480			
	8	480	840		
	10	520	940	1,200	
	12	520	940	1,460	
	13	520	940	1,660	1,930
	14	840	1,300	1,940	2,310
	15	840	1,300	2,090	2,440
	16	840	1,300	2,120	2,470
	20	900	1,740	3,270	3,710
	25	960	2,030	4,210	4,650
	30	1,170	2,810	5,330	5,770

型式 Type	D	¥基準単価			
		L20~100	L101~120	L121~150	L151~200
PIJF	5	1,240			
	6	1,240			
	8	1,770	2,260		
	10	2,420	3,230	4,040	
	12	3,390	4,850	5,980	
	13	4,520	5,490	7,920	9,530
	14	4,850	5,820	8,240	9,860
	15	5,170	6,140	8,560	10,180
	16	5,490	6,460	8,890	10,500
	20	7,270	8,890	12,120	14,550
	25	11,310	13,740	17,130	21,820
	30	17,760	21,500	25,050	32,330

36 丸棒・ロッド
樹脂パイプ