

STRIPPER BOLTS -MALE SCREW TYPE- -SHAFT DIAMETER TOLERANCE e9-

外ねじ式ストリッパボルト

一軸径公差 e9-

価格改訂

大口
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

値下げ価格
新価格


CADデータフォルダ名: 34_Screws

長納期大口割(ストック)ご利用で最大40%割引を実現しました。

外ねじ式ストリッパボルト 固定タイプ



標準タイプ MSB MSBMF
フリー指定タイプ SMSB SMSBF



※MSB
D12・13は3max.
D16・20は3.5max.

※2.5max.

標準タイプ

Des	A	B	C	E	M×P	T
4	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5
4.5	7	2.5	1.6	3.5	3×0.5	5
5	8	3	2.2	4	4×0.7	5.5
5.5	9	3	2.2	4	4×0.7	6
6	10	4	2.5	5	5×0.8	7
6.5	10	4	2.5	5	5×0.8	7
8	13	5	3	6	6×1.0	8.7
10	16	6	4	8	8×1.25	10.8
12	17	8	5	10	10×1.5	12.8
13	18	8	5	10	10×1.5	14
16	24	10	7	14	12×1.75	17
20	27	14	9	18	16×2.0	21

M材質	SCM435	SCM435	SUS304相当
H硬度	33~38HRC	33~38HRC	-
S表面処理	-	無電解ニッケルメッキ	-
強度区分	10.9	10.9	A2-50

標準タイプ

型式	D	L (SMSBは*印がついたサイズのみになります)						F	MSB				SMSB				
		L (SMSBは*印がついたサイズのみになります)							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価		¥スライド単価				
MSB	4	*15	*20	*25	*30	35	*40	52	440	220	160	155	140				
	4.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	66	440	150	110	105	95				
	5	*15	*20	*25	*30	35	*40	57	460	230	170	160	145				
	5.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	66	470	160	115	110	100				
	6	*15	*20	*25	*30	35	*40	71	480	240	175	165	150				
	6.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	90	480	170	125	115	105				
	8	*15	*20	*25	*30	35	*40	61	460	170	125	115	105				
	10	*15	*20	*25	*30	35	*40	76	490	180	130	125	110				
	12	*15	*20	*25	*30	35	*40	95	500	210	155	145	130				
	16	*15	*20	*25	*30	35	*40	114	570	240	175	165	150				
SMSB	4	*15	*20	*25	*30	35	*40	95	500	210	155	145	130				
	4.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	109	570	240	175	165	150				
	5	*15	*20	*25	*30	35	*40	114	640	270	200	185	170				
	5.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	133	-	-	-	-	-				
	6	*15	*20	*25	*30	35	*40	171	-	-	-	-	-				
	6.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	204	-	-	-	-	-				
	8	*15	*20	*25	*30	35	*40	232	-	-	-	-	-				
	10	*15	*20	*25	*30	35	*40	313	-	-	-	-	-				
	12	*15	*20	*25	*30	35	*40	332	-	-	-	-	-				
	16	*15	*20	*25	*30	35	*40	413	-	-	-	-	-				

部 1~19本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。下記数量スライド価格表をご参照ください。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

フリー指定タイプ

型式	De9	L 指定0.1mm単位	F 指定0.5mm単位	A	B	C	E	T	L+F 加工条件	¥基準単価	
										MSBMF	SMSBF
MSBMF SMSBF	4	10~40	M≤F≤M×3	7	2.5	1.6	3	4.5	L+F≤46	810	880
	4.5	10~40							L+F≤46	660	760
	5	10~40		9	3	2.2	4	5.5	L+F≤47	820	890
	5.5	10~40							L+F≤47	690	790
	6	10~50		10	4	2.5	5	6.5	L+F≤59	830	900
	6.5	10~50							L+F≤59	730	830
	8	10~60		13	5	3	6	8.7	L+F≤70	760	860
	10	10~60							L+F≤72	850	960

Order 注文例: MSB10 - L30 - F10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

MSB・SMSB: 3日目出荷

SMSBF・MSBMF: 5日目出荷

フリー指定タイプは標準タイプと各部寸法が異なる場合があります。

Alteration 追加加工

MSB10 - LC0.1
SMSBF8 - L30 - F10 - LKC

MSB・SMSBF: 3日目出荷

MSBMF: 5日目出荷

追加加工ご利用時はパラチャージは申し受けません。1~19本ご注文の場合も基準単価となります。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~49
パラチャージ	標準単価	標準単価+20円
適用価格	標準単価+20円(明細行)	標準単価+20円(明細行)
価格率	5%	10%
出荷日	通常	+2日

MSBの100~300は+4日出荷です。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
MSBについてはいずれもP.135をご確認ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

長納期大口割(ストック)
数量 101~300
値引率 ~40%
出荷日 WOS

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
LC		L寸変更(切削加工) 全長(LC)公差は±0.05となります。 Lmin≤LC≤Lmax 指定0.1mm単位 F寸法は規格寸法にて製作いたします。 F寸変更ご希望時はFCを併用してください。 MSBのみ適用	D4~10 300 D12~16 400 D20 500
FC		ネジ部長さ変更 M≤FC≤M×3 指定0.5mm単位 D=4の時のみ 3≤FC≤7.5 MSB且つ追加加工LC併用時のみ適用	FC<F 0 FC>F 60
LKC		L寸公差変更 L寸公差は±0.05から±0.1となります。 MSBMF、SMSBFのみ適用	無料

STRIPPER BOLTS -MALE SCREW TYPE- -SHAFT DIAMETER TOLERANCE g6・h7・e9-

外ねじ式ストリッパボルト

一軸径公差 g6・h7・e9-

価格改訂

大口
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

値下げ価格
新価格


CADデータフォルダ名: 34_Screws

長納期大口割(ストック)ご利用で最大55%割引を実現しました。

外ねじ式ストリッパボルト 固定タイプ



Type	D公差	M材質	H硬度	強度区分
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
SGMSB	g6	SUS304相当	-	A2-50
MSBH	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
SHMSB	h7	SUS304相当	-	A2-50



D公差		A	B	C	E	F	M×P	T	
D	g6	h7							
4	-0.004	0	6.5	2.5	1.6	3	5	2.5×0.45	4.5
5	-0.012	-0.012	8	3	2	4	7	3×0.5	5.5
6	-0.005	0	9	3	2	4	7	4×0.7	6.5
8	-0.014	-0.015	13	5	3	6	9	6×1.0	8.7
10	-0.014	-0.015	16	6	4	8	12	8×1.25	10.8

型式	D	L () 寸法はGMSBのみ選択可能					
		4	5	6	8	10	12
GMSB MSBH	4	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	
	5	10	15	20	(25)	(30)	
	6	10	15	20	25	(30)	(35)
	8	10	15	20	25	30	(35)
	10	10	15	20	25	30	35

型式	D	L () 寸法はSGMSBのみ選択可能					
		4	5	6	8	10	12
SGMSB SHMSB	4	10	15	20			
	5	10	15	20			
	6	10	15	20	25	(30)	(35)
	8	10	15	20	25	30	(35)
	10	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)

Order 注文例: GMSB10 - L30

Price 価格: 50

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


D	GMSB・MSBH				SGMSB・SHMSB			
	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
4	440	155	120	105	590	290	280	230
5	450	155	120	105	610	300	290	240
6	490	170	130	110	630	310	300	250
8	460	160	125	105	730	350	340	300
10	520	180	140	120	820	410	390	340

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ



Type	D公差	M材質	H硬度	強度区分
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
GDSMSB	g6	SUS304相当	-	A2-50
HDSMSB	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
HDSMSB	h7	SUS304相当	-	A2-50



D公差		A	B	C	E	T	L+F加工条件
D	g6	h7					
4			7	2.5	1.6	3	4.5
4.5	-0.004	0	9	3	2.2	3.5	5.5
5	-0.012	-0.012	10	4	2.5	5	6.5
5.5			10	4	2.5	5	7
6			13	5	3	6	8.7
6.5	-0.005	0	16	6	4	8	10.8
8	-0.014	-0.015					
8x1.25							
10x1.5							

M=Dの時

L+F±0.05

※M=Dの時、溝は付かずが有効ねじ部となります。
その為、L寸法に約1~2ピッチ分の不完全ねじ部が発生します。

型式	D	L 指定0.1mm単位	F 指定0.5mm単位	M	¥基準単価			
					GMSB	GDSMSB	HDSMSB	HDSMSB
GMSB GDSMSB HDSMSB HDSMSB	4	10~40	3~9	3 4	950	1,050	900	1,000
	4.5	10~40	3~9	3 4	780	880	730	830
	5	10~40	4~12	3 4 5	970	1,070	920	1,020
	5.5	10~40	4~12	3 4 5	790	890	740	840
	6	10~50	5~15	4 5 6	990	1,090	940	1,040
	6.5	10~50	5~15	4 5 6	800	900	750	850
	8	10~60	6~18	5 6 8	860	960	810	910
	10	10~60	8~24	6 8 10	1,020	1,120	970	1,070

Order 注文例: HDSMSB6.5 - L30 - F12 - M5

Price 価格: 30

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~14	15~19