

SNAP PINS SPLIT PINS SCALE TAPES
スナップピン/割りピン/スケールテープ



■スナップピン

RPNP JNPN JNSPN (ステンレス)

Type	材質	表面処理
RPNP	SWRH6	三価クロメート
JNPN	SWRH6	三価クロメート
JNSPN	SUS304	-

型式		d (線径)	L	L1	L2	R	h	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	基準単価	スライド単価
RPNP	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	+200円/明細行	53	13
	8	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9	70	17	
	10	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2	88	22	
	12	2	46	17.5	6	6	4	12	2.4	99	24	

■割りピン

NPN NSPN (ステンレス)

型式		L	d (約)	a	b	c	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	基準単価	スライド単価	
NPN	0.8	8	10	12	0.7	1.6	2.4	1.4	32	9
	1	10	12	15	0.9	3	3	1.8	32	9
	1.2	10	12	15	1	3	2	2	32	9
	1.6	10	12	15	1.4	3.2	2.8	3	35	10
	2	12	15	1.8	4	3.6	3	3.6	35	10

Order 注文例: RPNP6 NSPN3.2 - 20

Price 価格: 1~4コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

数量区分: 標準対応 個別対応 小口 大口

■スケールテープ

TMEL (ゼロ点左端) L=1000(1000×1 0~1000)

TMER (ゼロ点右端) L=1000(1000×1 0~1000)

TMEPL (ゼロ点左端) L=2000(500×4本 0~100繰り返し)

TMEPR (ゼロ点右端) L=2000(500×4本 0~100繰り返し)

TMEPN (数字無し) L=2000(500×4本)


TMELF (ゼロ点左端) L=2000(1000×2 0~2000)

TMERF (ゼロ点右端) L=2000(1000×2 0~2000)

■素材構成: 保護フィルム 0.06mm, PETフィルム 0.10mm, アルミ箔 0.05mm, 粘着層(アクリル) 0.03mm, 剥離紙 0.08mm

ゼロ点位置 (目盛)	型式	L	厚さ	目盛単位	基準単価
左端 (0~1000)	TMEL	1000	0.18	1mm単位	2,350
右端 (0~1000)	TMER	1000			
左端 (0~100)	TMEPL	1000			
右端 (0~100)	TMEPR	1000			
-	TMEPN	1000			
左端 (0~1000, 1000~2000)	TMELF	2000	2,760		
右端 (0~1000, 1000~2000)	TMERF	2000			

ANGLE SCALES WATER LEVEL MEASURING INSTRUMENTS
角度スケール/水準器



*機械・装置等の角度調整の目安としてご利用ください。 CADデータフォルダ名: 35_Misc

■角度スケール フレートタイプ

MEAA (180度タイプ) MEAB (90度タイプ)

Type	目盛方向	D	V	H	X	Y	基準単価
MEAA	C (中央0位置)	40	20	3	13.5	11.5	850
		60	30		20	17	980
		100	50		36	26	1,280
		140	80		48	40	1,450

Type	目盛方向	D	V	H	X1	Y1	X2	Y2	基準単価
MEAB	L (左側0位置)	20	10	3	12	5	5	12	780
	R (右側0位置)	30	15		17	7	7	17	840
	C (中央0位置)	50	25		29	12	12	29	1,000
		70	40		43	18	18	43	1,190

Order 注文例: MEABC50 - 25 - 3

Price 価格: 数量区分 標準対応 個別対応

■角度スケール 両面テープタイプ

MEAN

Type	目盛方向	D	V	選択	基準単価		
MEAN	L (左側0位置)	40	10	12	16	20	500
	C (中央0位置)	60	16	20	25	30	700
	R (右側0位置)	100	30	35	40	50	830
		140	40	50	60	80	1,160

Order 注文例: MEANC60 - 25

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量区分 標準対応 個別対応

Alteration 追加加工: MEANC140 - 60 - HC

Spec. 穴加工目印部の穴加工します。MEAN...φ3.5×2ヶ所の穴加工をします。

D	X	Y
40	13.5	11.5
60	20	17
100	36	26
140	51	36

■水準器 (取り付けタイプ) SMTp

■水準器 (はめ込みタイプ) SMH

Type	D	A	B	h	h2	取付穴 (N)	感度	基準単価
SMTp	28	16	22	10.5	3.5	2	38'12" (R-180)	2,120
	32	20	27	12.0	4.0	3	38'12" (R-180)	2,200

Order 注文例: SMTp28

Price 価格: 数量区分 標準対応 個別対応

■水準器

この水準器は予め水平が確認された面に取付け、簡易的に水平を確認するものです。

数量区分: 標準対応 個別対応 小口 大口

35 小物部 ネット