



PROTECTION TOOLS 安全保護材 -D型ゴム-

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

D型ゴムの穴加工タイプは、粘着剤を使用できない場所や、取付け強度が必要な場合にご使用ください。



- PRGDS (コンパクト)
- PRGDSY (コンパクト・トラ)
- PRGDM (スタンダード)
- PRGDMG (スタンダード・ライトグレー)
- PRGDMY (スタンダード・トラ)



※穴加工詳細

| Type | ボルト呼び径 | d | d1 |
|-----------------|--------|-----|------|
| PRGDS PRGDSY | 5 | 6.0 | 11.0 |
| PRGDM PRGDMY | 6 | 7.0 | 13.5 |

◎ボルト穴は加工特性上楕円となる場合がございます。

◎トラ柄タイプは黄色のエチレンゴムに追従性の高いアクリルポリオール樹脂エナメル塗装を行なっています。
◎穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

◎材質
本体：エチレンゴム (EPDM)
粘着部：アクリル系粘着剤
◎硬度 ショアA60

標準タイプ

| 型式 Type | L 選択 (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | 重量 (g) | ¥基準単価 | |
|--|-----------------|----|----|-----|-----|---|---|----|---|-----|-----------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | PRGDS (ブラック) PRGDM (ブラック) PRGDMG (グレー) | PRGDSY (トラ) PRGDMY (トラ) |
| コンパクトタイプ PRGDS (ブラック) PRGDSY (トラ) | 100 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 19 | 280 | 520 |
| | 500 | | | | | | | | | | 95 | 620 | 940 |
| | 1000 | | | | | | | | | | 190 | 1,070 | 1,550 |
| | 1500 | | | | | | | | | | 285 | 1,580 | 2,450 |
| | 2000 | | | | | | | | | | 380 | 2,050 | 3,010 |
| スタンダードタイプ PRGDM (ブラック) PRGDMG (グレー) PRGDMY (トラ) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 44 | 400 | 750 |
| | 500 | | | | | | | | | | 220 | 1,160 | 1,760 |
| | 1000 | | | | | | | | | | 440 | 1,990 | 2,890 |
| | 1500 | | | | | | | | | | 660 | 2,840 | 4,560 |
| | 2000 | | | | | | | | | | 880 | 3,780 | 5,690 |

◎裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。
◎カッターで切断できます。◎接着力(180°剥離): 16N/20mm幅(SUS304へ貼り付け時) ◎特性P433のエチレンゴムを参考ください。

穴加工タイプ

| 型式 Type | L 選択 (mm) | H 指定 (穴数) | F 指定 (10mm単位) | P 指定 (50mm単位) | ¥穴加工費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRGDS | 500 | 1~5 | F≥20 | P≥100 | 200 | 380 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1,120 | 1,200 | 1,260 | 1,300 | 1,430 | 1,560 | 1,690 | 1,820 | 1,950 | 1,920 | 2,040 | 2,160 | 2,280 | 2,400 | |
| PRGDSY | 1000 | 1~10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRGDM | 1500 | 1~15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRGDMY | 2000 | 1~20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎カッターで切断できます。◎特性P433のエチレンゴムを参考ください。◎穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

Order 注文例

標準タイプ
型式 - L
PRGDSY - 100

Delivery 出荷日

標準タイプ (L2000を除く)
在庫品 翌日出荷 翌P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

穴加工タイプ
型式 - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150
◎穴加工タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。
(例) 型式 - L - H - F - P のとき
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150 のとき
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = (穴加工タイプ単価)
2,890 + 850 = 3,740円

標準タイプ (L2000)
3 日日出荷
◎ご注文締切
ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 翌P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律810円

穴加工タイプ
3 日日出荷

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 大口 |
|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 小口 | 小口 | 小口 | 小口 | |
| 数量 | 1~4 | 5~19 | 20~39 | 40~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎穴加工タイプは数量スライド価格適用外です。

PROTECTION TOOLS 安全保護材 -D型ゴムコーナー用/安全マークテープ

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration




- 標準タイプ
PRGDS (コンパクト)
- PRGDSY (コンパクト・トラ柄用)
- PRGDM (スタンダード)
- PRGDMY (スタンダード・トラ柄用)



◎材質
本体：エチレンゴム (EPDM)
粘着部：アクリル系粘着剤
◎硬度 ショアA60

- 穴加工タイプ
PRGDSCH (コンパクト)
- PRGDSCHY (コンパクト・トラ柄用)
- PRGDMCH (スタンダード)
- PRGDMCHY (スタンダード・トラ柄用)



◎トラ柄タイプは黄色一色となります。黒色塗装は行っていません。
◎穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

※穴加工詳細

| Type | ボルト呼び径 | d | d1 |
|---------------------|--------|-----|------|
| PRGDSCH PRGDSCHY | 5 | 6.0 | 11.0 |
| PRGDMCH PRGDMCHY | 6 | 7.0 | 13.5 |

◎ボルト穴は加工特性上楕円となる場合がございます。

標準タイプ

| 型式 Type | L 選択 (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | ¥基準単価 | | |
|--|-----------------|----|----|-----|-----|---|---|----|---|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | 1~3本 | 4~7本 | 8~30 |
| コンパクトタイプ PRGDS (ブラック) PRGDSY (イエロー) | 70 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 900 | 850 | 800 |
| スタンダードタイプ PRGDM (ブラック) PRGDMY (イエロー) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 1,100 | 1,050 | 1,000 |

◎裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。
◎カッターで切断できます。◎接着力(180°剥離): 16N/20mm幅(SUS304へ貼り付け時) ◎特性P433のエチレンゴムを参考ください。

穴加工タイプ

| 型式 Type | L 選択 (mm) | H 選択 (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | ¥基準単価 | | |
|--|-----------------|-----------------|----|----|-----|-----|---|---|----|---|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1~3本 | 4~7本 | 8~30 |
| コンパクトタイプ PRGDSCH (ブラック) PRGDSCHY (イエロー) | 70 | 20 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 1,250 | 1,200 | 1,150 |
| スタンダードタイプ PRGDMCH (ブラック) PRGDMCHY (イエロー) | 100 | 30 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 1,450 | 1,400 | 1,350 |



◎カッターで切断できます。◎特性P433のエチレンゴムを参考ください。◎穴加工タイプには粘着剤はついておりません。

Order 注文例

型式 - L - H
PRGDS - 70
PRGDMCH - 100 - 30

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Order 注文例

型式
PRTRT50

Delivery 出荷日

3 日日出荷
◎ご注文締切
ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 翌P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

安全マークテープ

| 型式 Type | W 選択 (mm) | L (m) | ¥基準単価 |
|------------|-----------------|----------|-------|
| | | | |

◎L寸法はm単位になります。

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 大口 |
|------|------|-------|-------|---------|------------|
| | 小口 | 小口 | 小口 | 小口 | |
| 数量 | 1~19 | 20~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。