


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 6 SERIES-

アルミフレーム用先入れナット・ストップ スタンダード

-6シリーズ(溝幅8mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

締付けトルク P.570



参考締付トルク(N・m)

M	S10C相当	SUS316相当(焼結)	SUS303相当
6	11.7		

●先入れナット
アルミフレームにあらかじめ入れておきます。
HNTU
HNTUV
HNTUZ
SHNTU
HNTTBS
HNTT
HNTTV
HNTTZ
HNTTSS
HNTTSS6
HNTJ

*導電機能付

Type	材質	S表面処理
① HNTT6	S10C相当	三価クロメート
② PACK-HNTT6	S10C相当	三価クロメート
③ HNTTV6	ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当	三価クロメート
④ HNTTZ6	ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当	三価クロメート
⑤ HNTTSS6*	SUS316相当(焼結)	-
⑥ PACK-HNTTSS6*	SUS316相当(焼結)	-
⑦ HNTTSS6	SUS303相当	-

型式	M	¥基準単価				¥スライド単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500	1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTT6 (S10C相当)	3 4 5 6	33	32	29	25				
HNTTV6 (ゆるみ防止・S10C相当)	6	47	45	42	38				
HNTTZ6 (ゆるみ防止・S10C相当)	6	44	44	44	43				
HNTTSS6 (SUS316相当・焼結)	3 4 5 6	33	33	31	31				
HNTTSS6 (SUS303相当)	6	81	76	71	56				

●バック販売 (1パック100個入り)

型式	M	¥基準単価(1~10パック)	1個当たりの価格
PACK-HNTT6 (S10C相当)	3 4 5 6	2,890	28.9
PACK-HNTTSS6 (SUS316相当・焼結)	3 4 5 6	2,890	28.9



参考締付トルク(N・m)

M	S10C相当/SUS304
6	11.7

型式	対応先入れナット	色	¥基準単価	¥スライド単価
HNST6	HNTT HNTTV6 HNTTZ6 HNTTSS6 HNTTSS6	黒	15	8

Order 注文例
型式 HNST6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



型式	対応先入れナット	¥基準単価
SHNST6	HNTT6 HNTTV6 HNTTZ6 HNTTSS6 HNTTSS6	12

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

Order 注文例
型式 SHNST6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



型式	対応先入れナット	¥基準単価	¥スライド単価
HDW6	HNTT6	47	45

●ワッシャの突起部でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより、導電性をもたせます。

Order 注文例
型式 HDW6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



型式	¥基準単価	¥スライド単価
HUZW6PACK	780	500


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

Order 注文例
型式 HUZW6PACK
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 6 SERIES-

アルミフレーム用先入れナット 仮止め機能付き

-6シリーズ(溝幅8mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

締付けトルク P.570



参考締付トルク(N・m)

M	S10C相当/SUS304相当(焼結)
6	11.7


*導電機能付

Type	本体	球	材質	S表面処理
① HNTU6	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
② PACK-HNTU6	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
③ HNTUV6	SUS304相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
④ HNTUZ6	SUS304相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
⑤ SHNTU6*	SUS304相当(焼結)	SUS304	SWP-A	三価クロメート
⑥ PACK-SHNTU6*	SUS304相当(焼結)	SUS304	SWP-A	三価クロメート

型式	M	¥基準単価				¥スライド単価			
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500	1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTU6 (S10C相当)	3 4 5 6	49	47	45	43				
HNTUV6 (ゆるみ防止・S10C相当)	6	62	59	57	54				
HNTUZ6 (ゆるみ防止・S10C相当)	6	67	64	62	59				
SHNTU6 (SUS304相当)	3 4 5 6	72	72	69	55				

●バック販売 (1パック100個入り)


型式	M	¥基準単価(1~10パック)	1個当たりの価格
PACK-HNTU6 (S10C相当)	3 4 5 6	4,160	41.6
PACK-SHNTU6 (SUS304相当)	3 4 5 6	7,410	74.1



●ゆるみ防止タイプ
タップ内側にゆるみ防止剤塗布
●ゆるみ防止剤の効果(参考値)

特徴	締結後の戻りトルク(1回目)	補正事項
防止剤塗布なし	8.2N・m	-
ゆるみ防止接着剤タイプ	11.7N・m	試験条件: 11.7N・mで締付、常温(25℃)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値 HNTTV6-6での測定
ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ	10.0N・m	繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。5回目の戻りトルク: 9.4Nm HNTTZ6-6での測定

Order 注文例
型式 HNTU6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



参考締付トルク(N・m)


M	S10C相当/SUS304
6	11.7

Order 注文例
型式 HNTU6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



型式	M	¥基準単価	¥スライド単価
HNTU6	3 4 5 6	47	38
SHNTE6	3 4 5 6	67	53

Order 注文例
型式 HNTU6
Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



●滑り止め一体ナット
先入れナットに滑り止めが一体化しています。
縦に置いたフレームにそのまま挿入しても滑り落ちません。

40 アルミフレーム