

BLIND BRACKETS -GUIDES-

ブラインドジョイント概要


-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

アルミフレーム専用サイト ▶ [ミスマ アルミフレーム](#) 検索
 簡単検索! 技術情報や使用例が多数掲載!
<https://jp.misumi-ec.com/special/alumiframe/>


■ブラインドジョイントの特長

締結がフレームの内部でなされるので、美観に優れます。
 また、コーナー内側の干渉が気になる場合やフレームの溝にパネルをはめ込みたい場合に便利です。

ブラケット接続



ブラインドジョイント接続



■商品一覧表

商品名	スクリージョイント				センタージョイント			
製品写真								
特長	・プレート付きで、確実かつ安価に接続できます。				・幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。			
取付図								
材質	鉄または SUS304				SCS13			
代表Type	HCJ				HMJ			
対応フレームNo.	5	6	8	8-45	5	6	8	8-45
ページ数	P.750				P.752			
フレームに必要な追加ページ数	タップ穴あけ・レンチ穴 P.801・803				M穴 P.810			

商品名	後入れダブルジョイント	シングルジョイント	先入れダブルジョイント						
製品写真									
特長	・2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントの中で最も強固な締結ができます。	・追加加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。	・フレームの延長、プレートへの取り付けなど様々な用途で利用できるブラインドジョイントです。						
取付図	 ジョイントパイプのテーパ部分と、後入れジョイントの突起部により、上方に引っ張る力が働き、フレーム同士を締結します。								
材質	SCS13・SUS304相当		SUS316相当・SUS304						
代表Type	HPJN		HDJSN						
対応フレームNo.	5	6	8	6	8	8-45	6	8	8-45
ページ数	P.754		P.751	P.753		P.809			
フレームに必要な追加ページ数	M穴 P.810		レンチ穴・D穴 P.803・808	S穴 P.809					

BLIND JOINT PARTS

ブラインドジョイント部品

-スクリージョイント8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

締結方法の詳細はP.647をご覧ください。
 この部品を使用する際に必要な追加加工

タップ穴あけ P.801
 レンチ穴追加加工 P.803

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 単価173円からご用意。コストメリットに優れたブラインドジョイントです。フレームの回り止め機能つき。

■スクリージョイント




(参考) 本ジョイント使用時のコーナー部


RoHS 10

HCJ (三価クロメート)

① スクリューボルト



② ジョイントプレート



Type	構成部品	M材質	S表面処理
HCJ	スクリーボルト ジョイントプレート	SCM435 SPCC	三価クロメート

型式	構成部品	Y基準単価	Yスライド単価	スクリージョイント	対応フレームNo.	【例外】使用不可なフレーム		
Type	No.	スクリーボルト	ジョイントプレート	1~99コ	100~160			
HCJ	8-45	M12	8-45	173	163	HCJ8-45	8-4545* 8-4590* 8-45180	*HFSL(ライトタイプ)には使用できません。 *曲面のあるHFS80-4545はレンチ穴加工不可の為使用できません。 *GFS8-100100, GFS8-100200は重量があるためブラケット接続をお奨めします。
(三価クロメート)	8-60		8-60用	183	173	HCJ8-60	8-6060	

Order注文例
 型式 HCJ8-45

Delivery出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長: 追加加工のご指定が必要なく、スクリージョイントが使用できます。(相手側フレームにはレンチ穴が必要となります。)

■スクリージョイント

組み込み済みフレーム



JFSC□-□□□□L

(左端面スクリージョイント組込タイプ)



JFSC□-□□□□W


(両端面スクリージョイント組込タイプ)



型式	ジョイント部材組込	L指定0.5mm単位	フレーム	組込み済みジョイント部材スクリージョイント個数	A	締結時に必要なレンチ	¥フレーム単価	¥ジョイント他
JFSC	8-4545 (左端面のみ) W (両側端面)	100~4000	HFS8-4545 (P.725)	1	45	M12用	300mm未満	1,150
				2			300mm以上 (円/m)	1,950
	8-6060 (左端面のみ) W (両側端面)		HFS8-6060 (P.733)	1	60		300mm未満	1,750
				2			300mm以上 (円/m)	3,930

Example 使用例

相手側のフレームにはレンチ穴が必要となります。



■L=300未満の場合
 長さに関わらず表中単価となります。
 ex: JFSC8-4545L-200=1,150円
 ■L=300以上の場合
 下記計算をし価格を算出します。
 ¥基準単価/m×指定L寸+ジョイント他単価=販売単価
 ex: JFSC8-4545L-1800
 =>1,950×1.8m+580=3,510+580
 =4,090円
 (1円単位は切り捨て)

Order注文例
 型式 JFSC8-4545L-1200

Delivery出荷日
 2 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~160	161~
大口	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration追加加工
 ※本ページ掲載以外の追加加工は適用できません。

Alterations	Code	Spec.			¥/1Code
		フレーム	タップ	深さ	
右端面タップ追加加工 左端面組み込みタイプのみ適用	RTP	8-4545	M12 (ハリサード挿入)	18	400

Alterations	Code	Spec.			¥/1Code
		フレーム	H	穴径	
右端面レンチ穴追加加工 左端面組み込みタイプのみ適用	RCH RCV	8-4545	22.5	8	120

40 アルミフレーム
 フレーム用ブラケット