

PIPE FRAME UNITS

ファクトリーフレーム・パイプフレーム標準ユニット


—パーテーション—



PFUC
(パイプフレーム)

FFUC
(ファクトリーフレーム)

W・Hは外寸法(ジョイントの端から端までの距離)となります。詳しくは、P958の「メタル・ジョイント計算例」・P925の「パイプ寸法の計算方法」をご覧ください。



A-A断面図

このユニットはお客様での組立になります。
標準ユニットは、部材の種類、各寸法を指定するだけで、部材の個数が自動的に決まります。そのため、その部材をお客様が組み立てるだけで、ユニットができて上がります。

型式		W	H
Type	フレーム種類・色	1mm単位	1mm単位
PFUC (パイプフレーム)	W(白)	600~1200	600~2000
	V(アイボリー)		
	S(ダークグレー)		
FFUC (ファクトリーフレーム)			

フレームの種類・色についてはP926・927をご覧ください。

Order 注文例

型式 - W - H

PFUCV - W900 - H1800

FFUC - W1000 - H1200

Delivery 出荷日

5 日 目 出 荷

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price 価格

型式	フレーム種類・色	W	¥基準単価 1~20コ			
			H			
Type			600~800	801~1200	1201~1600	1601~2000
PFUC (パイプフレーム)	W(白)	600~800	6,970	8,050	9,130	10,190
	V(アイボリー)	801~1000	7,180	8,330	9,480	10,610
	S(ダークグレー)	1001~1200	7,390	8,610	9,830	11,030
FFUC (ファクトリーフレーム)	600~800	7,120	8,070	9,080	10,120	
	801~1000	7,260	8,300	9,380	10,470	
	1001~1200	7,420	8,590	9,720	10,880	



パネルの取付には、FFB6(P927)またはPBLSN701(P940)をご使用ください。



FFB7(P927)またはPBLSN11(P940)をご使用されますと、パーテーション同士を簡単に連結することができます。



キャスタが干渉する場合は、フレームを前後にずらしてください。

Alteration 追加加工

型式 - W - H - (SPN・GA・ABM)

PFUCS - W900 - H1350 - GA - ABM2

5 日 目 出 荷

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code	Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
キャスタ取付用スナバ追加	SPN	キャスタ取付用スナバを追加します。	135	横フレームの本数追加	ABM	横フレーム・ジョイントを追加します。 ■部材リスト ・PFUC□ ① PFS28-色-(W-103) 1本 ② PBLSN1 2個	PFUC□ 940円/本 FFUC 840円/本
接地部品変更	GA	キャスタをゴム足に変更します。 PFUC□→JBS402(P947) FFUC→FFS204(P930)	-1,500			① FFA28-(W-106) 1本 ② FFB1 2個 指定方法 1本→ABM1 2本→ABM2	

PIPE FRAME UNITS

ファクトリーフレーム・パイプフレーム標準ユニット構成部材

お客様でご選択いただいた形状と寸法から部品の種類を探していただけます。

■作業台構成部材

[PFUA□]		[FFUA]		
番号	パイプフレームユニット	ファクトリーフレームユニット	数量	名称
①	PFS28-色-1730	FFA28-1722	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
②	PFS28-色-(W-104)	FFA28-(W-110)	6	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
③	PFS28-色-(D-104)	FFA28-(D-110)	5	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
④	PFS28-色-(H-70)	FFA28-(H-78)	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
⑤	PFS28-色-379	FFA28-370	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
⑥	PFS28-色-(1730-H)	FFA28-(1720-H)	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
⑦	PBLSN1	FFB1	12	メタル・ジョイント
⑧	PBLSN2	FFB2	8	メタル・ジョイント
⑨	差し込み式キャスタ50φ(*1)	FFS301-50-R	2	キャスタ
⑩	差し込み式キャスタ50φストッパー付(*1)	FFS301S-50-R	2	ストッパー付キャスタ
⑪	PJ503-W(ホワイト)	FFS103	6	インナーキャップ
⑫	-	FFS203-12	4	インサートナット

■参考組立図




参考図はSR2の追加加工を加えたものです。天板・棚板は別途ご手配ください。

■台車構成部材

[PFUB□]		[FFUB]		
番号	パイプフレームユニット	ファクトリーフレームユニット	数量	名称
①	PFS28-色-(T-133)	FFA28-(T-133)	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
②	PFS28-色-(D-103)	FFA28-(D-110)	7	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
③	PFS28-色-(W-103)	FFA28-(W-110)	8	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
④	PFS28-色-(H-133)	FFA28-(H-133)	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
⑤	PBLSN1	FFB1	14	メタル・ジョイント
⑥	PBLSN2	FFB2	8	メタル・ジョイント
⑦	JBS005	JBS005	8	キャスタ取付部品
⑧	JBS006	JBS006	8	キャスタ取付部品
⑨	PJ503-W(ホワイト)	FFS103	4	インナーキャップ
⑩	PHCHK100	PHCHK100	2	キャスタ
⑪	PHCHS100	PHCHS100	2	ストッパー付キャスタ

■参考組立図



■パーテーション構成部材

[PFUC□]		[FFUC]		
番号	パイプフレームユニット	ファクトリーフレームユニット	数量	名称
①	PFS28-色-(H-154)	FFA28-(H-161)	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
②	PFS28-色-(W-103)	FFA28-(W-106)	(*2)	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
③	PFS28-色-403	FFA28-400	2	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
④	PFS28-色-63	FFA28-60	4	パイプフレーム/ファクトリーフレーム
⑤	PBLSN1	FFB1	(*2)	メタル・ジョイント
⑥	差し込み式キャスタ50φ(*1)	FFS301-50-R	2	キャスタ
⑦	差し込み式キャスタ50φストッパー付(*1)	FFS301S-50-R	2	ストッパー付キャスタ
⑧	PJ503-W(ホワイト)	FFS103	6	インナーキャップ
⑨	-	FFS203-12	4	インサートナット

■参考組立図



(*1) ミシの型式ではご用意のない商品です。
(*2) フレームの本数、ジョイントの数量はH寸により変動します。

H	フレームの本数	メタルジョイントの数量
600~800	3	12
801~1200	4	14
1201~1600	5	16
1601~2000	6	18

■天板・棚板について

ファクトリーフレーム・パイプフレーム標準ユニットには天板・棚板は含まれていません。別途お手配ください。

[PFUB□・FFUBの例]

●上段棚板について
P981~P986の商品の中からお選びください。

M材質	型式	掲載ページ
メラミン樹脂両面貼付合板	MPBHA10・MPBHA15・MPBHA20	P981
積層合板	PBHA12・PBHA16・PBHA20	
ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)	NTBHA10・NTBHA14・NTBHA20	P983
ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)	ATBHA10・ATBHA14・ATBHA20	
ソフトエッジ付メラミン樹脂両面貼付合板	MPBHR10・MPBHR15・MPBHR20	P985
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)	NTBHR10・NTBHR14・NTBHR20	
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)	ATBHR10・ATBHR14・ATBHR20	
ソフトエッジ付アルミ片面貼付合板	ALBHR10・ALBHR15・ALBHR20	

注文例

型式 - A - B - 色 - R - E - S

上表より選択 - W寸法 - D寸法 - 色 - 10 - 32 - 32

また、棚板取付にはジョイント・PJ706B(P944)またはFFB6(P927)をご使用ください。

●下段棚板について
P981~P986の商品の中からお選びください。

M材質	型式	掲載ページ
メラミン樹脂両面貼付合板	MPBH10・MPBH15・MPBH20	P981
積層合板	PBH12・PBH16・PBH20	
ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)	NTBH10・NTBH14・NTBH20	P983
ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)	ATBH10・ATBH14・ATBH20	
ソフトエッジ付メラミン樹脂両面貼付合板	MPBHR10・MPBHR15・MPBHR20	P985
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ)	NTBHR10・NTBHR14・NTBHR20	
ソフトエッジ付ゴム片面貼付合板(帯電防止タイプ)	ATBHR10・ATBHR14・ATBHR20	
ソフトエッジ付アルミ片面貼付合板	ALBHR10・ALBHR15・ALBHR20	

注文例

型式 - A - B - 色 - E - S - X - Y

上表より選択 - W寸法 - D寸法 - 色 - 32 - 32 - 32 - 32

また、棚板取付にはジョイント・PJ706B(P944)またはFFB6(P927)をご使用ください。