

新商品

INSERT BEARINGS -SET SCREW TYPE-

インサート軸受

—円筒穴形止めねじ式—

■特長：軸受として最も代表的な形式で、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって固定し取り付けます。軽量タイプは標準タイプを軽量化したシリーズで、軽量形ユニットや銅板製ユニットに使用されます。

(標準タイプ JIS規格品)
UBU 給油式

(軽量タイプ)
UBUCN 無給油式

精度：JIS B 1558
JIS B 1514

構成部品	材質
軸受	SUJ2
ゴムシール	ニトリルゴム
止めねじ	SCM435

型式 Type	D	JIS呼び	W	D ₁	B	A	S	S ₁	T	T ₁	r (mm.)	基本定格荷重 (kN)		止めねじ	質量 (g)	¥ 基準単価
												Cr(動)	Cor(静)	M ₁		
(給油式) UBU	12	UC201	47	29.6	31.0	4.5	12.7	18.3	17	3.8	0.6	12.8	6.7	M5×0.8	210	680
	15	UC202													200	670
	17	UC203													180	660
	20	UC204													170	610
	25	UC205	52	33.9	34.1	5.0	14.3	19.8	19	4.9	1.0	14.0	7.9	200	690	
	30	UC206	62	40.8	38.1		15.9	22.2				19.5	11.3	M6×0.75	320	810
	35	UC207	72	46.8	42.9	6.0	17.5	25.4	20	5.4	1.5	25.7	15.3	460	980	
	40	UC208	80	53.0	49.2	8.0	19.0	30.2	21	6.0		29.1	17.8	M8×1.0	640	1,250

kgf=N×0.101972

型式 Type	D	W	D ₁	B	A	S	S ₁	T	r (mm.)	基本定格荷重 (kN)		止めねじ	質量 (g)	¥ 基準単価
										Cr(動)	Cor(静)	M ₁		
(無給油式) UBUCN	12	40	24.3	22.0	4.2	6.0	16.0	12	0.6	9.6	4.6	M5×0.8	90	490
	15												80	500
	17												130	
	20	47	29.6	25.0	5.0	7.0	18.0	14	1.0	12.8	6.7	M6×0.75	160	540
	25	52	33.9	27.0		7.5	19.5	15		14.0	7.9		19.5	11.3
	30	62	40.8	29.0	6.0	8.5	25.5	17	1.5	25.7	15.3	M8×1.0	380	840
	35	72	46.8	34.0									8.0	9.0
	40	80	53.0	38.0	8.0	9.0	29.0	18	1.5	29.1	17.8	M8×1.0	510	930

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式
UBU12
UBUCN15

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **P.133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口		
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ