

HOSE NIPPLES —HEXAGONAL HOLE TYPE (FOR HEXAGONAL WRENCH INSTALLATION)—


ホースニップル

—六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)—



RoHS10

NPWN (六角穴付タイプ)
NPWNC (六角穴付コンパクトタイプ)



※ホース接続部

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

⚠六角レンチ用穴が貫通しています。


ホース取付部		D1	L	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式	
D	ℓ						Type	No.
12.6	22.5	13	34.5	○6	1/8	9	NPWN	1
		14	36.5		1/4	11		2
13.2	27	18	46	○8	3/8	15		3
12.6	22.5	18	40.5	○6	3/8	15	NPWNC	3

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。



RoHS10

NPWS (ショートタイプ)



※ホース接続部

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

⚠六角レンチ用穴が貫通しています。


ホース取付部		D1	L	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式	
D	ℓ						Type	No.
12.6	16.5	13	28.5	○6	1/8	9	NPWS	1
	17.5	14	31.5		1/4	11		2

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。



RoHS10

NPWL (六角穴付ロングタイプ)



※ホース接続部

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

⚠ホース接続部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きま。六角レンチ用穴は、両先端部途中まで、穴全体に貫通はしていません。

ホース取付部		D1	D2	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式		L 指定10mm単位
D	ℓ						Type	No.	
12.6	22.5	14	10	○6	1/8	9	NPWL	1	50~200
			13.2		1/4	11		2	

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

Order
注文例

型 式
NPWN 1
NPWS 2
NPWNC 3


型 式	L
NPWL 2	120

Delivery
出荷日

在庫品

Example
使用例

● NPWN・NPWNC・NPWS・NPWL・LSNM・LSN



万一、ホースニップルが折損した場合、内径側に六角レンチ用の穴が切ってあるため、取り外しが簡単に行えます。

HOSE NIPPLES —SPANNER TYPE—

L-SHAPED HOSE NIPPLES —HEAT RESISTANT 120℃ TYPE—


ホースニップル／L形スィベルホースニップル

—スパナ取付用—

—耐熱120℃タイプ—



NPW (スパナ取付用)




材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)

ホース取付部		L	六角対辺 B	H	テーパネジ R (PT)	ℓ	型 式	
a	d1						Type	No.
12	6	38	14	7	1/8	10	NPW	1
	8				1/4			2
15	10	48	17	8	3/8	12		3

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。



NPL (スパナ取付用ロングタイプ)



材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR (PT)


ホース取付部			D	六角対辺 B	H	テーパネジ R (PT)	ℓ	S	d	型 式		L
a	d1	E								Type	No.	
12	6	21	10.5	14	7	1/8	10	3.97	9.728	NPL	1	50 100 150
	8		13.8			1/4		6.01	13.157		2	
15	10	28	16.8	17	8	3/8	12	6.35	16.662		3	

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。



RoHS10

LSNM (L形スィベルタイプー流量一定タイプー)
LSN (L形スィベルタイプ)



材質 本体：黄銅 (C3604)
内部部品：黄銅 (C2700W) ふっ素ゴム ふっ素系グリス

⚠ () 寸法は参考値です。
⚠ テーパネジ部に六角レンチ用穴が付きま。

ホース取付部		L	L2	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式	
D	ℓ							Type	No.
12.6	22.5	35.5	16.5	20	○6	1/8	9.5	LSNM	1
		38.5			○8	1/4	12.5		2
		39.5			○8	3/8	13.5		3
		36.5	15.75	19	○5	1/8	9.5	LSN	1
		39.5			○6	1/4	12.5		2
		42.5			○6	3/8	13.5		3

⚠ 最高使用圧力1.0MPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

⚠ 水温120℃以下でご使用ください。

Order
注文例

型 式
NPW 1
LSN 2


型 式	L
NPL1	100

Delivery
出荷日

在庫品





Example
使用例

● LSN



360°回転
リング止め輪
リング
ふっ素ゴム
ケーシング

⚠ L形スィベルは金型取り付け時の方向変換用の商品です。成形時の金型開閉等で連続的に方向転換をさせますとOリングが劣化し、水漏れの原因となりますので、ご注意ください。

LSN		LSNM	
縦断面図	横断面図 A	縦断面図	横断面図 A
			
■構成部品A・B ■特長・横穴φCで流入した流体が絞られ、入口と出口で流量が変動します。 ・部品Aを回転させると横穴φCの位置がずれ、さらに流量変動が大きくなります。		■構成部品A1・B1 ■特長・既存品と比較し、入口と出口の流量変動は少なくなります。 ・部品A1を回転させてどの位置にまでも一定の流量を得ることができます。	

975

ミスミ モールド 2022

最新の価格・納期・規格情報はWebをご覧ください。

ミスミ モールド

検索

976

冷却関連部品①
カプ・継手・ホース