


カートリッジヒータ L型タイプ

-L寸・W数・フランジ選択-


メンテナンス用焼付防止剤 P1072・1073



MLCHA (フランジA形状)
● D8~12




MLCHB (フランジB形状)
● D16




MLCHC (フランジC形状)
● D16

MLCHN (フランジ無し)
MLCHA (フランジA形状)
MLCHB (フランジB形状)
MLCHC (フランジC形状)



■MLCHC(フランジC形状)取り付け例



①：ワッシャとボルトで挟み込んで、フランジを取り付けます。
②：ボルト位置を自由に決めることができます。

① ステンレスシース
② L型パイプ
③ フランジ
材質 SUS304
リード線耐熱温度180℃

ワット密度 (W/cm ²)	A	B	型 式		L 指定1mm	電圧(V) 選択	ワット数(W) 指定10W単位
			Type	D			
$2 \leq W/cm^2 \leq 15$ $W/cm^2 = W / \{D \times (L-12) \times 3.14/100\}$	22	12	MLCHN (フランジ無し) MLCHA (フランジA形状) MLCHB (フランジB形状) MLCHC (フランジC形状)	8 10 12 *16	50~400 50~600	200 220	50~1100 50~1600 50~1800
		14					
		24					

W数の指定は、ワット密度(W/cm²)が2≦W/cm²≦15の範囲でご指定ください。D16はMLCHB選択不可

 Order
注文例

型 式	-	L	-	V	-	W
MLCHN 8	-	150	-	V200	-	W 400
MLCHA12	-	300	-	V220	-	W1400
MLCHB10	-	200	-	V200	-	W 600

 Delivery
出荷日

5




日目出荷

 ストック B

15本以上は緊急出荷サービス(ストック)B未対応

 Alterations
追加加工

型 式	-	L	-	V	-	W	-	(JC・M4・G4)
MLCHN 8	-	200	-	V200	-	W 600	-	JC2
MLCHB10	-	400	-	V220	-	W1300	-	JC2-M4

追加加工	記号	詳細
	JC	リード線長さを変更します。 指定方法 リード線長さ(mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	丸型圧着端子(M4)をリード線に取り付けます。
	G4	Y型圧着端子(M4)をリード線に取り付けます。


カートリッジヒータ センサー一体タイプ

-L寸・W数・フランジ選択-

メンテナンス用焼付防止剤 P1072・1073



MTSJCHN (フランジ無し)
MTSJCHA (フランジA形状)
MTSJCHB (フランジB形状)



① ステンレスシース
② フレキシブルチューブ
③ フランジ
④ ガラス繊維被覆リード線
⑤ 保護カバー
⑥ 補償導線
⑦ 熱収縮チューブ

■MTSJCHA(フランジ形状A)
● D6
● D8~12

■MTSJCHB(フランジ形状B)
● D8~12

① ステンレスシース
② フレキシブルチューブ
③ フランジ
④ ガラス繊維被覆リード線
耐熱温度：180℃
材質 SUS304

ワット密度 (W/cm ²)	型 式		L 指定1mm単位	電圧(V) 選択	ワット数(W) 指定10W単位	センサ位置 (Kタイプ) 選択
	Type	D				
$2 \leq W/cm^2 \leq 15$ $W/cm^2 = W / \{D \times (L-15) \times 3.14/100\}$	MTSJCHN (フランジ無し) MTSJCHA (フランジA形状) MTSJCHB (フランジB形状)	*6 8 10 12	50~200 50~400	200 220	50~ 510 50~1100 50~1600 50~1800	KP：先端 KC：中心

W数の指定は、ワット密度(W/cm²)が2≦W/cm²≦15の範囲でご指定ください。D6はフランジB形状選択不可

- 特長
- カートリッジヒータと温度センサ(Kタイプ)が一体になった商品です。
 - ヒータと温度センサを別に設置する必要がないため、スペースのない部分への取り付けに向いています。
 - また、ヒータ自体の温度をセンサで制御するので、異常発熱によるショートや発火を未然に防ぐことができます。

 Order
注文例

型 式	-	L	-	V	-	W	-	センサ位置
MTSJCHA10	-	200	-	V200	-	W600	-	KP




 Delivery
出荷日

8

日目出荷

 Alterations
追加加工

型 式	-	L	-	V	-	W	-	センサ位置	-	(JC・HC・M4・G4)
MTSJCHA10	-	200	-	V200	-	W600	-	KP	-	JC2 - M4

追加加工	記号	詳細
	JC	ヒータ用リード線長さを変更します。 指定方法 リード線長さ(mm) JC2 2000 JC3 3000
	HC	温度センサ用補償導線長さを変更します。 指定方法 補償導線長さ(mm) HC2 2000 HC3 3000
	M4	丸型圧着端子(M4)をリード線に取り付けます。
	G4	Y型圧着端子(M4)をリード線に取り付けます。