



主成分	容量 (g)	使用温度	型式
シリコンカーバイド カーボン	200	0 ～ 1600℃	M-SCP-2



主成分	容量 (g)	使用温度	型式
アルミナ 窒化ボロン ケイ酸リチウム・ナトリウム	160	−10〜800℃	M-HLB

