


成形機用薄型ノズルヒータ／成形機ノズル用保温テープ

－耐熱400℃・耐熱800℃－



電圧 (V)	ワット数 (W)	ワット密度 (W/cm ²)	型式		H (バンドの厚さ)
			Type	D	
220V	110	4.7	MUNH	30	25
	130	4.6			30
	150	4.5			35
	180	4.8			40
	200	4.7			45
	220	4.7			50
	140	5.1		35	25
	150	4.5			30
	180	4.7			35
	210	4.8			40
	230	4.7			45
	260	4.6			50
	280	4.6		38	55
	310	4.7			60
	170	4.7			30
	190	4.5			35
	210	4.4			40
	250	4.7			45
	280	4.7		50	50
	310	4.7			55
	340	4.7			60
220V	180	4.8	MUNH	40	30
	200	4.5			35
	230	4.6			40
	260	4.6			45
	290	4.6			50
	320	4.6			55
	350	4.7		45	60
	200	4.7			30
	230	4.6			35
	260	4.6			40
	300	4.7			45
	330	4.7			50
	370	4.8			55
	400	4.7		50	60
	220	4.5			30
	250	4.6			35
	290	4.6			40
	330	4.7			45
	370	4.7			50
	410	4.7			55
	440	4.7			60

■特長

- 成形機のノズル用ヒータで外周が干渉しないように平型リードカバーを低く抑えています。
- 発熱体とバンドが一体構造のためバンドのズレによるショートを防ぐとともに取り付けが容易です。

Order
注文例

型 式

MUNH40

－

H

50

Delivery
出荷日

3

日目出荷

成形機ノズル用保温テープ

MNL
(耐熱400℃)
①

MNLH
(耐熱800℃)
②



材質 ①：非加熱性ガラス繊維
②：セラミック繊維

厚さ	幅	耐熱温度 (℃)	型式		長さ (m)
			Type	No.	
1.6	75	400	MNL	1	1
3.2				2	10
1.8	75	800	MNLH	1	1
					10

Order
注文例

型 式

MNL2

－

長さ

10

Delivery
出荷日

3

日目出荷

■用途

成形機ノズル用保温テープは成形機のノズルヒータに巻きつけることによりノズルヒータの熱の放出を防ぎ、ノズル内部の温度を安定させます。

高温ガラステープ／ノズルヒーターガード／耐熱ストラップベルト




■用途

成形機のノズルに巻きつけた成形機ノズル用保温テープ(MNL/MNLH)を固定するために使用します。


厚さ	幅	長さ (単位m)	耐熱温度 (℃)	型式	
				Type	No.
0.2	6	33	260	NKGT	6
	13				13
	19				19

Example
使用例

- 成形機のノズルヒータの上からしっかりとノズル用保温テープを巻き、高温ガラステープで固定してください。



■M-HBP524スリットサイズ

Example
使用例

■使用上のご注意

- 本商品は先端が取外し可能なノズル専用です。ノズルに挟み込むように締め付け固定します。


耐熱ストラップベルト



幅	長さ	型式	
		Type	No.
25	600	M-TR	24
	900		36
	1200		48

■特長

- ヒーターの外側、保温ジャケットの外周固定、絶縁用カバーの固定に便利です。

Example
使用例Order
注文例

型 式

NKGT6

M-HBP524

M-TR-24

Delivery
出荷日

3

日目出荷