


ハイス鋼
SKH51

EXTRA PRECISION STRAIGHT EJECTOR PINS WITH ENGRAVING

超精級刻印付ストレートエジェクタピン

ー全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプー



追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**



(全長指定タイプ)
(軸径・全長指定タイプ)

型 式			L	P	刻印文字 (0~9, A~Z / > < + - .)
Type	Character	No.			
EPV	1M	1.5	75.00		A
EPVB	3M	5	100.00	P4.700	BCD



Delivery 出荷日	3 日 目 出 荷
--------------	-----------



型 式	L	P	刻印文字	(AKC・AWC...etc.)
EPVB3M5	100	P4.700	BCD	TC3.0

追加加工詳細 **P.57**


Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≤TC<4, P≥1.5 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3, P≥1.5	400
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	EC	刻印文字深さ変更 0.05→0.1 P≥1に適用 GCB, GCDとの併用不可	300

ストリート
エジェクタピン

ハイス鋼
SKH51

型 式	ツバ厚	P公差
Type	Character	
EPV EPVB	M MR (連番指定)	4mm (T4) 0 -0.002



1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
1.000≤P≤5.000	2.000≤P≤5.000	2.800≤P≤5.000	3.600≤P≤5.000	4.500≤P≤5.000

● 成形品の文字順序でご発注ください。 ● 文字フォントは **P.122** をご参照ください。

■全長指定タイプ

ツバ厚4mm		型 式			L	刻印文字 (丸ゴシック体)
H	T	Type	Character	P	指定0.01mm単位	
3	4	EPV	1M	1	50.00~100.00	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
4			2M	1.5		
5			3M	2		
6			4M	2.5		
7			5M	3	50.00~120.00	呼称 刻印文字 注文記号 スラッシュ / / ダイナリ > > ショウナリ < < プラス + + マイナス - # スペース □ % ナカグロ ・ @ ピリオド . &
8			連番指定 ※1MR	4		
			※2MR	4.5		
				5		

● / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、□ (スペース) は % で、・ (ナカグロ) は @ で、. (ピリオド) は & でご指定ください。

■軸径・全長指定タイプ

ツバ厚4mm		型 式			L	P	刻印文字 (丸ゴシック体)											
H	T	Type	Character	No.	指定0.01mm単位	指定0.001mm単位												
3	4	EPVB	1M	1.5	50.00～100.00	1.000～1.499	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	J	
4			2M	2		1.500～1.999	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	T	
5			3M	2.5		2.000～2.499	K	L	M	N	O	P	Q	R				
6			4M	3		2.500～2.999	U	V	W	X	Y	Z						
7			5M	3.5	50.00～120.00	3.000～3.499	呼称			刻印文字			注文記号					
8							スラッシュ	/	/									
							ダイナリ	>	>									
										ショウナリ	<	<						
							プラス	+	+									
							マイナス	-	#									
							スペース	□	%									
							ナカグロ	・	@									
							ピリオド	.	&									

● / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、□ (スペース) は % で、・ (ナカグロ) は @ で、. (ピリオド) は & でご指定ください。

● ※1MR・2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。

● ※1MRの場合、[9]の次は[0]、[Z]の次は[A]となります。 ● ※1MR・2MRの場合、数字・アルファベット以外はご指定いただけません。

● ※2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目[9]、[Z]の次は二桁目を繰り上げ、[0]、[A]から連番します。

● EPV1MR2-150-1を5本発注の場合、刻印文字[1 2 3 4 5] ● EPVB1MR3-150-P2.8-Zを3本発注の場合、刻印文字[Z A B]

■軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W	文字数	P	Q	W
1M 1MR (1文字)	1.000~1.299	0.8	0.4	3M (3文字)	2.800~3.099	0.8	1.8
	1.300~1.499	1.0	0.5		3.100~4.499	1.0	2.1
	1.500~1.999	1.2	0.6		4.500~5.000	1.5	3.2
	2.000~2.499	1.5	0.8	4M (4文字)	3.600~3.899	0.8	2.4
	2.500~3.499	2.0	1.0		3.900~5.000	1.0	2.9
	3.500~4.499	3.0	1.5		5M (5文字)	4.500~4.999	0.8
4.500~5.000	4.0	2.0	5.000	1.0		3.7	
2M 2MR (2文字)	2.000~2.299	0.8	1.2				
	2.300~2.999	1.0	1.3				
	3.000~3.999	1.5	2.0				
	4.000~4.999	2.0	2.6				
	5.000	2.5	3.3				



■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47					
数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1~4	5~12	13~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■全長指定タイプ

型 式		L	¥ 基準単価 1~4本				
Type	P		1M 1MR	2M 2MR	3M	4M	5M
EPV	1	50.00~100.00	1,200	1,450	1,750	2,350	2,450
	1.5		1,160	1,410	1,710	2,310	2,410
	2		1,160	1,410	1,710	2,310	2,410
	2.5		1,200	1,450	1,750	2,350	2,450
	3		1,200	1,450	1,750	2,350	2,450
	3.5	50.00~120.00	1,220	1,470	1,770	2,370	2,470
	4		1,250	1,500	1,800	2,400	2,500
	4.5		1,340	1,590	1,890	2,490	2,590
	5		1,340	1,590	1,890	2,490	2,590

■軸径・全長指定タイプ

型 式		L	P	¥ 基準単価 1～4本				
Type	No.			1M 1MR	2M 2MR	3M	4M	5M
EPVB	1.5	50.00～100.00	1,000～1,499	2,370	2,620	2,970	3,520	3,620
	2		1,500～1,999	2,430	2,680	3,030	3,580	3,680
	2.5		2,000～2,499	2,430	2,680	3,030	3,580	3,680
	3		2,500～2,999	2,450	2,700	3,050	3,600	3,700
	3.5		3,000～3,499	2,550	2,800	3,150	3,700	3,800
	4	50.00～120.00	3,500～3,999	2,550	2,800	3,150	3,700	3,800
	4.5		4,000～4,499	2,620	2,870	3,220	3,770	3,870
	5		4,500～4,999	2,620	2,870	3,220	3,770	3,870