

ハイス鋼
SKH51


精級
P・W_{-0.005}
フリー指定

PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS WITH GAS VENT

精級ガス抜き角エジェクタピン

ーフリー指定タイプー

追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**



Alterations 追加加工

型 式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)

GV-ERVF5.5 - 105.03 - P3.50 - W1.50 - N50 - AWC 0

5 日目出荷

追加加工詳細 **P.199**

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VAK	VAK=指定45°単位 ① 0≤VAK<360 ⊗ KSA,WSA併用不可	300
	VAW	VAW=指定45°単位 ① 0≤VAW<360 ⊗ KSA,WSA併用不可	400
	AKC	AKC=指定1°単位 ① 0≤AKC<360 ⊗ KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≤AWC<360 ⊗ KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≤ARC<360 ⊗ KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≤ADC<360 ⊗ KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 ① D+1≤HC<H, D≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ① D+1≤HCC<H-0.3, D≥1.5	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1	1,200
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① T/2≤TC<T ② N寸法は(T-TC)分短くなります。 (L寸法は指定寸法通り) ③ T-TC≤Lmax.-L	200
	NC	ノック穴加工 ① H≥4に適用 ⊗ NHC・NHN以外の併用不可 P.199	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 ① H≥4に適用 ⊗ NHC・NHN以外の併用不可 P.199	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式			指定0.01mm単位			Kmax.	N 指定1mm単位	Nmin.
H	T	H	T	ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	D	L	P	W			
3	4	3	4	GV-ERVF	GV-ERVJ	1.5	40.00~250.00	1.00~ 1.30	1.00~	1.4	10 ≤ (L-N) ≤ 250	23
4		4				2		1.00~ 1.80		1.9		
5		5				2.5		1.00~ 2.30		2.4		
6		6				3		1.00~ 2.80		2.9		
7		7				3.5	1.00~ 3.30	3.4				
8		8				4	40.00~300.00 (40.00~350.00)	1.00~ 3.80		3.9		29
		9				4.5		1.20~ 4.30		4.4		
9		10				5	50.00~300.00 (50.00~350.00)	1.50~ 4.80		4.9		31
		11	5.5			1.80~ 5.30		5.4				
10		12	6			2.00~ 5.80		5.9		33		
		13	6.5			2.00~ 6.30		6.4				
11		14	7			2.30~ 6.80		6.9		40		
		15	8			2.30~ 7.80		7.9				
12		16	10			3.00~ 9.80		9.9				
		17	12			3.50~11.80		11.9				
13		18	15			3.50~14.80	14.9					

① P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。K=√P²+W² ② P≥W ③ L寸()内の寸法は、GV-ERVJの規格となります。

Order 注文例

型 式 - L - P - W - N

GV-ERVF5.5 - 105.03 - P3.50 - W1.50 - N50

Delivery 出荷日

5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.47**


数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	お見積り
値引率	基準単価 5% 10% 15%	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

精度基準	
先端角部の直角度	 W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≤0.01
先端角部のコーナーR値	 先端より2mmは、バリをとらずに ピン角の状態です。

型 式		¥基準単価 1~4本					
Type	D	L40.00~100.00	L100.01~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00	L300.01~350.00
GV-ERVF GV-ERVJ	1.5	2,910	3,090	3,320	3,600	—	—
	2	2,810	2,990	3,200	3,350	4,100	
	2.5				3,480	3,870	—
	3						
	3.5	2,890	3,070	3,270	3,550	4,150	4,510
	4				3,780	4,670	5,030
	4.5	3,170	3,400	3,650	3,920	4,850	5,210
	5	3,270	3,510	3,780	4,050	5,020	5,370
	5.5	3,380	3,620	3,870	4,210	5,230	5,590
	6	3,490	3,740	4,010	4,440	5,460	5,840
GV-ERVJ	7	3,700	3,970	4,240	4,580	5,810	6,230
	8	4,220	4,550	4,880	5,150	6,190	6,680
	10	5,170	5,560	6,000	6,330	6,870	7,410
	12	6,740	7,550	8,060	8,350	9,740	10,570

ex Example 使用例



角エジェクタピン

ハイス鋼
SKH51

精級
P・W_{-0.005}
フリー指定