


ハイス鋼
SKH51

刻印付
P・W_{0-0.005}
フリー指定

PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS WITH ENGRAVING
精級刻印付R加工付角エジェクタピン

追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**



Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ① 0≦AKC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≦AWC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≦ARC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≦ADC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360	300
	HC HCC	HC(HCC)=指定0.1mm単位 ・HC…ツバ径公差 $-\frac{0.3}{0}$ ・HCC…ツバ径公差 $-\frac{0.02}{0}$ ① D+1≦HC<H.D+1≦HCC<H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1	1,200
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① 2.0≦TC<4 (LN寸法は指定寸法通り) ② 4-TC≦Lmax.-L	200

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 ① NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ① NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	CSW	上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 ① 日日出荷	400
	CSF	4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30 ① 日日出荷	800
	RC	R加工部分の長さを指定 5≦RC≦(L-N)-30 and RC≦40 RC=指定1mm単位 指定方法 RC25 ① 全R加工箇所と同じRC加工が施されます。	2カ所R 600 4カ所R 1,200

H	型 式	指定0.01mm単位	R	Kmax.	N	Nmin.	刻印文字 (丸ゴシック体)
Type	Character	D	L	P	W	指定1mm単位	
4		2		0.80~1.80		1.9	0 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (その他)
5		2.5		0.80~2.30		2.4	
6		3		1.00~2.80		2.9	
7		3.5		1.00~3.30		3.4	
8	1M 2M 3M 4M 5M	4 4.5 5	50.00~250.00	1.00~3.80 1.20~4.30 1.50~4.80	0.30~ 0.40~ 0.50~	3.9 4.4 4.9	呼称 スラッシュ ダイナリ ショウリ 刻印文字 / > < 注文記号 / > <
9	ERVFR (4カ所R)	5.5 6 6.5		1.80~5.30 2.00~5.80 2.00~6.30		5.4 5.9 6.4	呼称 プラス マイナス スペース 刻印文字 + - 注文記号 + # %
10	1MR 2MR	7 8		2.30~6.80 2.30~7.80		6.9 7.9	呼称 ナカグロ ビリオド 刻印文字 . . 注文記号 @ &
11		10		3.00~9.80		9.9	

① / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、(スペース) は % で、・ (ナカグロ) は @ で、・ (ビリオド) は & でご指示ください。
② 1MR, 2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
③ 1MRの場合、[9]の次は[0]、[Z]の次は[A]となります。
④ 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目[9]、[Z]の次は二桁目を繰り上げ、[0]、[A]から連番します。
⑤ 1MR・2MRの場合、その他の刻印文字はご指定いただけません。
● ERVWR1MR2-150-P1.5-W0.5-R0.1-N70-1を5本発注の場合、刻印文字 [1 2 3 4 5]
● ERVWR1MR3-150-P2.5-W1.2-R0.1-N70-Zを3本発注の場合、刻印文字 [Z A B]
● ERVWR2MR4-100-P3.0-W2.0-R0.1-N50-01を4本発注の場合、刻印文字 [01 02 03 04]
● ERVWR2MR4-100-P3.5-W2.2-R0.1-N50-A8を4本発注の場合、刻印文字 [A8 A9 B0 B1]
● ERVWR2MR6-150-P5.0-W2.6-R0.1-N70-1Xを6本発注の場合、刻印文字 [1X 1Y 1Z 2A 2B 2C]

Order 注文例

型 式

Type Character D L P W R N 刻印文字 (0~9, A~Z, / > < + - .)

ERVFR 3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - R0.1 - N60 - MY3

Delivery 出荷日

5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

型 式	D	1M・1MR(1文字)	2M・2MR(2文字)	3M(3文字)	4M(4文字)	5M(5文字)
ERVWR (上面2カ所R)	2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 10	L50.00 L150.01 ~150.00	L50.00 L50.01 ~150.00	L50.00 L150.01 ~150.00	L50.00 L150.01 ~150.00	L50.00 L150.01 ~150.00
ERVFR (4カ所R)	2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 10	4,840 4,550 4,540	4,840 4,160 4,150	4,830 4,820	5,200 4,980	5,200 5,730

P	W	Q	Z(文字幅)
(横サイズ)	(縦サイズ)	(文字高さ)	1M・1MR 2M 3M 4M 5M
P≧Z+0.2	0.30~0.39 0.40~0.49 0.50~0.59 0.60~0.79 0.80~0.99 1.00~1.29 1.30~1.49 1.50~1.99 2.00~2.49 2.50~3.49 3.50~4.49 4.50~5.49 5.50~10.30	0.2 0.25 0.35 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0	0.1 0.15 0.18 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5

エジェクタピン	成形品
逆文字(凹文字)	正文字(凸文字) 浮き出し文字
刻印 詳細図	刻印溝幅(a) 0.1×Q~0.2×Q 抜勾配(b°) 35°±2° 刻印深さ(e) P≦0.99のとき 0.05±0.01 P≧1.00のとき 0.05±0.02