


S50C
6F
6F2RG
6F2G

水穴・ヒータ穴加工付プレート ーフリーサイズタイプー



水穴・ヒータ穴加工付

■精度基準

100mmに対し	基準面直角度	板厚平行度
FP(フライス)	0.015以下	0.05以下
RP(ロータリー)	0.015以下	0.012以下
SP(サフフェイス)	0.015以下	0.012以下

■板厚(T)


平面度(100mmに対し)	T15	T16~T25	T21~T40	T41~T50
FP(フライス)	0.07	0.05	0.05	0.05
RP(ロータリー)	0.03	0.015	0.012	0.012
SP(サフフェイス)	0.03	0.015	0.012	0.012

RoHS

型 式	加 工	A・B公差	T公差	T面粗度
M-S50CFP	フライス	± 0.3 ± 0.1	± 0.3 ± 0.1	$\nabla 3$
M-S50CRP	ロータリー	± 0.3 ± 0.1	± 0.3 ± 0.1	$\nabla 3$
M-S50CSP	サフフェイス	± 0.3 ± 0.1	± 0.05	$\nabla 1.5$

■M・H公差

記号	穴加工	穴公差
M	水穴	± 0.2
H	ヒータ穴	$+0.1$ 0



●全周面取り C0.1~C0.3

①テーパネジ不要の場合、RCの指定不要です。

■材質 S50C(生材)

■指定・選択手順

①プレートサイズ指定	②穴径サイズ選択	③テーパネジ選択															
	<table><tr><th>記号</th><th>穴加工</th><th>穴公差</th></tr><tr><td>M</td><td>水穴</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>H</td><td>ヒータ穴</td><td>$+0.1$ 0</td></tr></table>	記号	穴加工	穴公差	M	水穴	± 0.2	H	ヒータ穴	$+0.1$ 0	<table><tr><th>RC</th><th>(D)</th></tr><tr><td>Rc1/8</td><td>9.728</td></tr><tr><td>Rc1/4</td><td>13.157</td></tr></table>	RC	(D)	Rc1/8	9.728	Rc1/4	13.157
記号	穴加工	穴公差															
M	水穴	± 0.2															
H	ヒータ穴	$+0.1$ 0															
RC	(D)																
Rc1/8	9.728																
Rc1/4	13.157																
④穴ピッチ指定	⑤穴位置(高さ)指定	加工限界															
		①プレートサイズ A≧B ②穴径サイズ M11.5・H12選択の場合は、T>20 ③テーパネジ テーパネジ不要の場合は、指定不要 ④ピッチ 25≦S≦B-25 ⑤穴位置(高さ) テーパ穴付 $2 + \frac{(D+1)}{2} < Z < T - 2 - \frac{(D+1)}{2}$ テーパ穴無 $2 + (M \text{ or } H)/2 < Z < T - 2 - (M \text{ or } H)/2$ 穴位置(高さ)は穴径、テーパネジの端面より 2mm以上必要															

型式	①プレートサイズ			②穴径サイズ		③テーパネジ	④穴ピッチ	⑤穴位置(高さ)			
	指定1mm単位			穴径サイズ(選択)		ネジサイズ(選択)	指定1mm単位	指定1mm単位			
Type	A	B	T	水穴(M)	ヒータ穴(H)	RC	S	Z			
M-S50CFP (フライス)	50~200	50~200	15~50	8	6	RC1 (Rc1/8)	25≦S≦B-25	(テーパネジ付) $2+\frac{(D)+1}{2}<Z<T-2-\frac{(D)+1}{2}$			
M-S50CRP (ロータリー)				8.5	8	RC2 (Rc1/4) (T>20のみ指定可)		(テーパネジ無) $2+\frac{M \text{ or } H}{2}<Z<T-2-\frac{M \text{ or } H}{2}$			
M-S50CSP (サフェイス)				(A≧B)	*11.5 (T>20のみ指定可)	*12 (T>20のみ指定可)		テーパネジ不要の場合 はRCの指定不要です。	<table><tr><th>RC</th><th>(D)</th></tr><tr><td>Rc1/8</td><td>9.728</td></tr><tr><td>Rc1/4</td><td>13.157</td></tr></table>	RC	(D)
RC	(D)										
Rc1/8	9.728										
Rc1/4	13.157										



Order
注文例

型 式 - A - B - T - M・H - RC - S - Z
M-S50CRP - 200 - 200 - 20 - M8 - RC1 - S120 - Z10



Delivery
出荷日

5 日目出荷



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~4	5~9
値引率	標準単価	5% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

穴加工		価格
水穴	2穴加工付	表中価格+3,000円
水穴	2穴加工付+テーパネジ4ヶ所	表中価格+3,800円
ヒータ	2穴加工付	表中価格+4,000円

■M-S50CFP(フライス)フリーサイズタイプ ¥基準単価

A	B	T	15~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~50	
50~ 60	50~ 60		720	900	1,020	1,080	1,080	1,320	
61~ 80			880	960	1,120	1,120	1,280	1,440	
81~100			1,100	1,200	1,400	1,400	1,600	1,800	
101~125			1,250	1,250	1,500	1,550	1,650	2,000	
126~150			1,500	1,500	1,650	1,650	1,800	2,100	
151~180			1,800	1,800	1,980	1,980	2,160	2,520	
181~200			2,000	2,000	2,200	2,200	2,400	2,800	
61~ 80	61~ 80		880	960	1,120	1,360	1,440	1,680	
81~100			1,100	1,200	1,400	1,700	1,800	2,100	
101~125			1,250	1,380	1,650	1,880	2,000	2,250	
126~150			1,500	1,650	1,950	2,250	2,400	2,700	
151~180			1,800	1,980	2,340	2,700	2,880	3,240	
181~200			2,000	2,200	2,600	3,000	3,200	3,600	
81~100		81~100		1,100	1,300	1,400	1,800	1,900	2,300
101~125			1,250	1,380	1,680	1,900	2,250	2,630	
126~150			1,500	1,650	1,950	2,250	2,700	3,150	
151~180			1,800	1,980	2,340	2,700	3,240	3,780	
181~200			2,000	2,200	2,600	3,000	3,600	4,200	
101~125	101~125			1,380	1,380	1,880	2,250	2,750	3,000
126~150				1,500	1,650	2,100	2,700	3,000	3,450
151~180			1,800	1,980	2,520	3,240	3,600	4,140	
181~200			2,000	2,200	2,800	3,600	4,000	4,600	
126~150		126~150		1,650	1,800	2,100	2,800	3,000	3,750
151~180				1,980	2,160	2,520	3,360	3,600	4,500
181~200				2,200	2,400	2,800	3,800	4,000	5,000
151~180	151~180		2,700	2,880	3,240	3,780	3,960	4,700	
181~200			3,000	3,200	3,600	4,200	4,400	5,200	
181~200	181~200		3,400	3,600	4,000	4,600	4,800	5,600	

■M-S50CSP(サフフェイス)フリーサイズタイプ ¥基準単価

A	B	T	15~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~50	
50~ 60	50~ 60		1,440	1,680	2,040	2,160	2,400	2,600	
61~ 80			2,080	2,200	2,280	2,320	2,640	2,800	
81~100			2,600	2,600	2,800	2,900	3,300	3,500	
101~125			3,000	3,200	3,250	3,300	3,400	3,600	
126~150			3,600	3,750	3,900	4,000	4,200	4,600	
151~180			4,320	4,500	4,680	4,840	4,940	5,000	
181~200			4,800	5,000	5,200	5,250	5,300	5,400	
61~ 80	61~ 80		2,080	2,200	2,280	2,720	2,800	2,860	
81~100			2,600	2,650	2,900	3,400	3,500	3,600	
101~125			3,000	3,250	3,300	3,500	4,200	4,400	
126~150			3,600	3,900	4,000	4,200	4,950	5,250	
151~180			4,320	4,680	4,750	5,040	5,940	6,300	
181~200			4,800	5,200	5,400	5,600	6,600	7,000	
81~100			2,600	2,650	3,000	3,500	3,800	4,200	
101~125	81~100		3,000	3,250	3,400	3,500	4,500	5,400	
126~150			3,600	3,900	4,000	4,200	5,400	6,300	
151~180			4,320	4,680	4,800	5,040	6,480	7,380	
181~200			4,800	5,200	5,400	5,600	7,200	8,100	
101~125			3,200	3,300	3,750	4,250	4,980	5,500	
126~150			3,600	3,900	4,350	4,950	5,550	6,300	
151~180			4,320	4,700	5,220	5,940	6,660	7,500	
181~200	101~125		4,800	5,200	5,800	6,600	7,400	8,200	
126~150			3,900	4,050	4,500	4,950	5,550	6,450	
151~180			4,680	4,860	5,400	5,940	6,660	7,740	
181~200			5,200	5,400	6,000	6,600	7,400	8,600	
151~180		126~150		5,760	5,760	6,660	7,380	7,560	8,700
181~200				6,400	6,400	7,400	8,200	8,400	9,000
181~200			181~200	7,200	7,200	8,200	9,000	9,200	9,800


① 水穴・ヒータ穴加工付プレートの価格は、
選択したプレートの表中価格 + 穴加工料金(左表)が加算されます。
(計算例)

M-S50CFP-200-200-20-M8-RC1-S120-Z10を5枚ご注文
文の場合の基準単価

(表中価格) (スライド値引) (穴加工料金)
3,400円 × 0.95 + 3,800円 = 7,030円

■M-S50CRP(ロータリー)フリーサイズタイプ ¥基準単価

A	B	T	15~20	21~25	26~30	31~35	36~40	41~50	
50~ 60	50~ 60		1,020	1,320	1,440	1,560	1,680	1,920	
61~ 80			1,120	1,200	1,360	1,440	1,600	1,760	
81~100			1,400	1,500	1,700	1,800	2,000	2,200	
101~125			1,500	1,630	1,750	1,850	2,050	2,250	
126~150			1,800	1,950	2,100	2,100	2,250	2,550	
151~180			2,160	2,340	2,520	2,520	2,700	3,060	
181~200			2,400	2,600	2,800	2,800	3,000	3,400	
61~ 80	61~ 80		1,200	1,440	1,600	1,760	2,080	2,400	
81~100			1,400	1,500	1,800	2,100	2,300	2,600	
101~125			1,500	1,750	2,000	2,400	2,500	2,750	
126~150			1,800	2,100	2,400	2,850	3,000	3,300	
151~180			2,160	2,520	2,880	3,420	3,600	3,960	
181~200			2,400	2,800	3,200	3,800	4,000	4,400	
81~100		81~100		1,400	1,600	1,800	2,200	2,400	2,900
101~125			1,500	1,750	2,000	2,400	2,900	3,250	
126~150			1,800	2,100	2,400	3,000	3,150	3,600	
151~180			2,340	2,520	3,240	3,960	4,500	5,220	
181~200			2,600	2,800	3,600	4,400	5,000	5,800	
101~125	101~125			1,750	1,900	2,250	2,700	3,200	3,900
126~150				2,100	2,250	2,700	3,150	3,750	4,650
151~180			2,520	2,700	3,240	4,000	4,500	5,580	
181~200			2,800	3,000	3,600	4,600	5,000	6,200	
126~150		126~150		2,100	2,250	2,700	3,150	3,750	4,650
151~180				2,520	2,700	3,240	4,100	4,500	5,580
181~200				2,800	3,000	3,600	4,600	5,000	6,200
151~180	151~180			3,420	3,600	4,140	4,500	4,860	5,600
181~200				3,800	4,000	4,600	4,600	5,400	6,200
181~200			181~200	4,400	4,600	5,200	5,200	6,000	6,800



モールドベース用、入れ子用にご使用ください。