

ダイス鋼  
SKD61  
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS -STANDARD / P DIMENSION DESIGNATION · L DIMENSION SELECTION TYPE-

# ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ / 軸径指定・全長固定タイプ



- 材質
- 加工
- 公差区分
- 形状選択方式
- 付加情報

RoHS10

材質 SKD61  
硬度 50~55HRC  
軸径精度・母材硬度保証範囲(詳細 P.7)

型式	ツバ厚	P公差
EPDS (定尺タイプ)	4mm (T4)	-0.005
EPDGS (軸径指定・全長固定タイプ)		
EPD (定尺タイプ)		
EPDG (軸径指定・全長固定タイプ)		

### ■定尺タイプ

H	T	型式		L 選択					
		Type	P	選択					
3	4	EPDS (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	1.5	100	150	200			
4			2	100	150	200	250		
5			2.5	100	150	200	250		
6			3	100	150	200		300	
7			3.5	100	150	200		300	
8			4	100	150	200		300	
9			4.5	100	200		300		
10			5	100	150	200		300	400 500
11			5.5	100	200		300	*400	*500
14			6	100	150	200		300	400 500
15			6.5	100	200		*300	*400	*500
17			7	100	150	200		300	*400 *500
18		8	100	150	200		300	400 500	
		9	100	200		300	400	500	
		10	100	150	200		300	400 500	
		12	100	200		300	400	500	
		13		200		300	400	500	

### ■軸径指定・全長固定タイプ

H	T	型式		L 選択					P 指定0.01mm単位		
		Type	No.	選択					指定		
3	4	EPDGS (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	1.5	100	150	200			1.00~	1.49	
4			2	100	150	200	250		1.50~	1.99	
5			2.5	100	150	200			2.00~	2.49	
6			3	100	150	200			2.50~	2.99	
7			3.5	100	150	200	300		3.00~	3.49	
8			4	100	200	300			3.50~	3.99	
9			4.5	100	200	300			4.00~	4.49	
10			5	100	150	200	300		4.50~	4.99	
11			5.5	100	200	300			5.00~	5.49	
14			6	100	150	200	300	400	500	5.50~	5.99
15			6.5	100	200	300	400	500		6.00~	6.49
17			7	100	150	200	300	400	500	6.50~	6.99
18		8	100	150	200	300	400	500	7.00~	7.99	
		10	100	200	300	400	500		8.00~	9.99	
		12	100	200	300	400	500		10.00~	11.99	
		13		200	300	400	500		12.00~	12.99	

Order 注文例

型式 - L - P  
EPDG 12 - 300 - P11.00

50PACK-EPD 3 - 100  
100PACK-EPD 3 - 100

PACK 型式

PACK	Type	P	L
50PACK (50本入り)	EPD	2 3 4	100 150 200
100PACK (100本入り)			

Delivery 出荷日

在庫品

2 日目出荷

3 日目出荷

ストーク A 早割

50PACK-EPDのみ適用可

Alterations 追加加工

型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)  
EPDG 12 - 300 - P11.00 - HC15

2 日目出荷

ストーク A 早割・A

NHC・NHNは緊急出荷サービス(ストーク)不可

追加加工詳細 P.9

追加加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H EPDGS・EPDG...P≧1.5
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 P+1≦HCC<H-0.3 EPDGS・EPDG...P≧1.5
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 2.0≦TC<4 L寸は(4-TC)分短くなります。 EPDGS・EPDG...P≧1.5
	NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.10 SKC併用不可
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.10 SKC併用不可

ストレートエジェクタピン