



# ブロックコアピン

-横幅ワイドタイプ-



RoHS10



■精度基準  
 ・W両面の平行度 0.01/100mm以下  
 ・上下面の平行度 0.01/100mm以下  
 ・縦横面の直角度 0.01/100mm以下

※フランジ部の逃し H=0を指定すると逃しはなくなります。

※BCSWH・BCSWの圧延方向は図面と異なることがあります。

型式	材質	硬度
BCSWH	SKH51	61~64HRC
BCSWR	RIGOR®	53~55HRC
BCSWA	ORVAR®	51~53HRC
BCSWV	SUPREME	47~49HRC
BCSWN	NAK80	37~43HRC
BCSWS	STAVAXESR®	27~35HRC

型式	L 指定0.01mm単位	P	W 指定0.01mm単位	H
*1 BCSWH (SKH51) BCSWR (RIGOR®) BCSWA (ORVAR®) BCSWV (SUPREME) BCSWN (NAK80) BCSWS (STAVAXESR®)	10.00 ~ 65.00 (100.00)	25 50  75 100	1.00~20.00  3.00~20.00	0 4 6

STAVAXESR® ORVAR® SUPREME® および RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。  
 L寸の( )内は、BCSWH・BCSWN (W≧7.01)、BCSWS (W≧5.01) のみの規格です。 \*2 W≦1.99 → L≦50  
 \*1 BCSWRは、W≦3.49 → L≦50.00

Order 注文例: 型式 BCSWR - L 20.00 - P P50 - W W3.00 - H H6  
 Delivery 出荷日: 3 日日出荷

■規格対応表

記号	◎	○	△	-
L	10.00 ~ 100.00	10.00 ~ 65.00	10.00 ~ 50.00	規格無し

W	P	BCSWH				BCSWR				BCSWV・BCSWA				BCSWN				BCSWS			
		25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
1.00~1.99	△	△	-	-	△	△	-	-	△	△	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-
2.00~2.50	○	○	-	-	△	△	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
2.51~3.00	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
3.01~3.49	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
3.50~5.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
5.01~6.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.01~7.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.01~9.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.01~11.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.01~13.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13.01~17.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.01~20.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Alterations 追加加工: 型式 BCSWH - L 30.00 - P P50 - W W2.00 - H(HC) HC5 - (TC) TC1.3

追加加工	記号	詳細
	TC	フランジ幅変更 (0.3≦TC≦3.0) TC=指定0.1mm単位 ◎ BCSWSのみ (0.3≦TC≦1.0) ◎ L10.00~30.00 → 0.3≦TC≦1.5 L30.01~50.00 → 0.3≦TC≦2.5 L50.01~65.00 (100.00) → 0.3≦TC≦3.0
	HC	フランジ厚変更 HC=指定0.1mm単位 ◎ 2≦HC<H (L寸は指定寸法通り)


# 刻印付ブロックコアピン



RoHS10

P・W寸公差  $\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$

材質	硬度	型式				
		1文字	2文字	3文字	4文字	5文字
SKH51	61~64HRC	BCSH1M	BCSH2M	BCSH3M	BCSH4M	BCSH5M
NAK80	37~43HRC	BCSN1M	BCSN2M	BCSN3M	BCSN4M	BCSN5M



先端刻印部

1M (1文字)	2M (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)

■文字寸法 (X,Y)

No.	X (文字幅)					Y (文字高さ)
	1M	2M	3M	4M	5M	
1	0.4	1.2	1.8	2.4	3.0	0.8
2	0.8	1.8	3.0	4.2	5.4	1.5
3	0.9	2.4	4.0	5.4	6.6	2.0
4	1.3	3.6	5.5	7.5	9.3	3.0
5	1.6	4.8	6.9	9.6	11.8	4.0

P	W	型式		指定0.01mm単位 L	H	刻印文字 (丸ゴシック体)	
		Type	Character No.				
1M 2M 3M 4M 5M		BCSH	1M 2M 3M 4M 5M	10.00~50.00		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	呼称: スラッシュ / ダイナリ > ショクナリ < プラス + マイナス - スペース □

Order 注文例: 型式 BCSH3M2 - L 35.00 - H H4 - 刻印文字 MOL  
 Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Alterations 追加加工: 型式 BCSH3M2 - L 35.00 - H(HC) HC3.5 - 刻印文字 MOL - (TC) TC0.5

■精度基準

精度基準	材質	
	SKH51	NAK80
ソリ	$a \leq 0.01$	$P \cdot W < 2 \rightarrow a \leq 0.05$ $P \cdot W \geq 2 \rightarrow a \leq 0.01$
直角度	$b \leq 0.01$	
平行度	$P \cdot W \leq 10 \rightarrow C \leq 0.005$ $P \cdot W > 10 \rightarrow C \leq 0.01$	

フロントローディング  
入れ字