


ストレートコアスリーブ
-S寸指定タイプ-



RoHS 10

M	材質	硬度 HRC	Group	公差			Type			
				D or P	L	V	軸径(D)固定タイプ		軸径(P)指定タイプ	
							ツバ厚4mm	ツバ厚6mm	ツバ厚4mm	ツバ厚6mm
SKH51	58~60	スタンダード	0 -0.005	+0.02 0	+0.01 0	CSHK4T	CSHK	CSHKB4T	CSHKB	
NAK80	37~43					CSGK4T	CSGK	CSGKB4T	CSGKB	
SKH51	58~60	精級	0 +0.005	+0.005 0	0 +0.01	CSHKV4T	CSHKV	CSHKBV4T	CSHKBV	
NAK80	37~43					CSGKV4T	CSGKV	CSGKBV4T	CSGKBV	



■ザグリ穴径サイズ表
W寸はV寸により決まります。

W	V
3	0.80~1.50
4	1.51~2.00
5	2.01~2.50
6	2.51~3.00
7	3.01~4.00
8	4.01~5.00
9	5.01~6.00
10	6.01~7.00
11	7.01~7.50

■軸径(D)固定タイプ

H	C	型 式		D	指定0.01mm単位			S 指定0.5mm単位	Smax.
		Type			L	V			
		ツバ厚4mm	ツバ厚6mm				スタンダード	精級	
8	C=V+(0.2~0.4)	スタンダードタイプ	スタンダードタイプ	4	15.00~ 60.00	0.80~2.50	0.60~2.90	スタンダードタイプの場合 1.0≤S≤ (V×10)	30 and L-(T-2)
9		CSHK4T	CSHK	5		1.00~3.50	0.60~3.90		
10		CSGK4T	CSGK	6		15.00~100.00	1.00~4.50		
11		精級タイプ(4≤D≤6)	精級タイプ(4≤D≤6)	7	20.00~100.00	1.00~5.50	—	精級タイプの場合 1.0≤S≤ (V×3)	
12		CSHKV4T	CSHKV	8		2.00~6.50			
14		CSGKV4T	CSGKV	9		30.00~100.00			

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

H	C	型 式			指定0.01mm単位				S 指定0.5mm単位	Smax.
		Type		No.	L	V		P		
		ツバ厚4mm	ツバ厚6mm			スタンダード	精級			
8	C=V+(0.2~0.4)	スタンダードタイプ	スタンダードタイプ	4	15.00~60.00	0.80~2.49	0.60~2.89	3.00~3.99	スタンダードタイプの場合 1.0≤S≤(V×10)	30 and L-(T-2)
9		CSHKB4T	CSHKB	5		1.00~3.49	0.60~3.89	4.00~4.99		
10		CSGKB4T	CSGKB	6		15.00~100.00	1.00~4.49	0.60~4.89		
11		精級タイプ(4≤No.≤6)	精級タイプ(4≤No.≤6)	7	20.00~100.00	1.00~5.49	—	6.00~6.99	精級タイプの場合 1.0≤S≤(V×3)	
12		CSHKBV4T	CSHKBV	8		2.00~6.49		7.00~7.99		
14		CSGKBV4T	CSGKBV	9		30.00~100.00		2.00~7.49		

🔴 精級タイプ …… V≤P-1.1 🔴 スタンダードタイプ …… V≤P-1.5



Order
注文例

型 式	-	L	-	V	-	P	-	S
CSGK 5	-	60.00	-	V1.50	-		-	S10.5
CSHK 6	-	60.00	-	V2.00	-		-	S20.0
CSHKB 6	-	60.00	-	V3.50	-	P5.49	-	S15.0





Delivery
出荷日

3 日目出荷



Alterations
追加工


型 式	-	L	-	V	-	P	-	S	-	(CZ・RZ・WN)
CSGK 5	-	60.00	-	V1.50	-		-	S10.5	-	WN
CSHK 6	-	60.00	-	V2.00	-		-	S20.0	-	CZ0.3
CSHKB 6	-	60.00	-	V3.50	-	P5.49	-	S15.0	-	RZ0.5

追加工	記号	詳細
	CZ	先端部にC面を付けます。CZ=指定0.1mm単位 🔴 0.1≤CZ< $\frac{(DorP)-V}{2}$ 🔴 RZ併用不可
	RZ	先端部にR面を付けます。RZ=指定0.1mm単位 🔴 0.2≤RZ< $\frac{(DorP)-V}{2}$ 🔴 CZ併用不可
	WN	ツバ部ザグリなし

ex Example
使用例

—ツバ厚4mm—

—ツバ厚6mm—



■特長

スタンダードタイプ

- ①はめあい部(S)を最大V×10まで長くとることができます。
- ②S寸を長くとるために精密ワイヤーカットによる加工を採用しております。
- ③ワイヤーカット加工によって発生する内径の軟化層は、みがき処理にて除去しています。
(V寸公差はみがき処理後の公差です。)

精級タイプ

V寸精度を出すために内面研磨による加工を採用しております。(V寸0.8mm未満はワイヤーカット加工となります。)

ツバ厚4mmタイプ

ストレートコアスリーブのツバ厚4mmタイプは、コアピンの標準ザグリ寸法4mmに合わせた規格です。プレートのザグリ加工を4mmに統一することができます。コアスリーブ内部にセットして使用するコアピンは、追加工「ツバ厚変更(TC2)」をご利用いただくか、ツバ厚2mmのものをご使用ください。

異形状・ボス用・
インローコアピン