


	■精度基準			
	• 基準面直角度	100mmに対し0.015以下		
	• 板厚平行度	100mmに対し0.05以下		
	• 平面度	(板厚) T5~7 100mmに対し	T8~15 0.1	T16~50 0.07



RoHS10

型式	材質	硬度	面取り
S50CFP	S50C(生材)	—	全周面取り C0.1~C0.3
NAK55FP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
NAK80FP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
STAVAXFP	STAVAX ESR®	27~35HRC	全周糸面取り
PX5FP	PX5	30~33HRC	全周糸面取り
DH2FFP	DH2F	38~42HRC	全周面取り C0.1~C0.3
SKD11FP	SKD11(生材)	—	全周面取り C0.1~C0.3

Ⓜ STAVAX ESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。



■標準タイプ

型式	A	B	T
S50CFP NAK55FP NAK80FP STAVAXFP PX5FP DH2FFP SKD11FP	10	10	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
	20	10 20	
	40	10 20 40	
	60	10 20 40 60	
	80	10 20 40 60 80	
	100	10 20 40 60 80 100	
	125	20 40 60 80 100	
	150	20 40 60 80 100	
	180	20 40 60 80 100	
	200	20 40 60 80 100	
250	40 60 80 100 125 150 180 200 250	10 13 15 20 25 30 35 40 50	
300	40 60 80 100 125 150 180 200 250 300	10 13 15 20 25 30 35 40 50	

Order 注文例	型式	A	B	T
	S50CFP	100	100	25
	NAK55FP	125	40	6
	NAK80FP	300	250	35


Delivery 出荷日	•S50CFP・NAK55FP・NAK80FP	•STAVAXFP・PX5FP・DH2FFP
	3 日目出荷	3 日目出荷
	•SKD11FP	
	3 日目出荷	



RoHS10

型式	材質	硬度	面取り
F-S50CFP	S50C(生材)	—	全周面取り C0.1~C0.3
F-NAK55FP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
F-NAK80FP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
F-STAVAXFP	STAVAX ESR®	27~35HRC	全周糸面取り
F-PX5FP	PX5	30~33HRC	全周糸面取り
F-DH2FFP	DH2F	38~42HRC	全周面取り C0.1~C0.3
F-SKD11FP	SKD11(生材)	—	全周面取り C0.1~C0.3

Ⓜ STAVAX ESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。



■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm

型式	A	B	T
F-S50CFP	20~29	20 40	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
	30~49	20 40 60 80 100	
F-NAK55FP	50~100	20 40 60 80 100	10 13 15 20 25 30 35 40 50
F-NAK80FP		125	
F-STAVAXFP	101~150	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
F-PX5FP		125 150 180 200	
F-DH2FFP	151~200	20 40 60 80 100	10 13 15 20 25 30 35 40 50
F-SKD11FP		125 150 180 200	
F-SKD11FP	201~250	40 60 80 100 125 150 180 200 250	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	251~300	40 60 80 100 125 150 180 200 250 300	

Order 注文例	型式	A	B	T	Delivery 出荷日	•F-S50CFP・F-NAK55FP・F-NAK80FP
	F-S50CFP	100	100	25	3 日目出荷	3 日目出荷
	F-NAK55FP	100	60	15		•F-STAVAXFP・F-PX5FP・F-DH2FFP
	F-NAK80FP	125	80	10		3 日目出荷
						•F-SKD11FP
						3 日目出荷

Alterations 追加工	型式	A	B	T	(フリーサイズB・T寸) (CC・AB・TK...etc.)
	F-S50CFP	175	60	15	BC58 TC14 CC0.5

フリーサイズタイプでB・T寸を変更する場合は、上記注文例のように指定したい寸法より大きく、かつ、一番近い数値を下記表から選択し、その後、BC・TCでご希望の寸法を指定してください。

追加工	標準・フリーサイズに適用			フリーサイズのみ適用	
	C寸変更	A・B寸公差変更	T寸公差変更	B寸変更	T寸変更
記号	CC	AB	TK	BC	TC
詳細	全周の面取り寸法を変更します。(面取りなし) CC0 (C0.5) CC1 (C1)	A・B寸の公差を変更します。 Code A・B公差 AB1 ±0.2 AB2 ±0.3(規格公差) AB3 ±0.1 AB4 -0.2 AB5 -0.3	T寸の公差を変更します。 Code T公差 TK1 ±0.2 TK2 ±0.3(規格公差) TK3 ±0.2 TK4 ±0.1 TK5 -0.2	幅(B寸)変更 20≤BC≤299 指定1mm単位	板厚(T寸)変更 5≤TC<Tmax 指定1mm単位 Ⓜ T≤8 → A≤200, B(BC)≤100 Ⓜ B(BC)寸により、追加料金が設定されています。