


6F6G
6面サーフェイス

GROUND PLATES

研磨プレート

ー標準タイプ・フリーサイズタイプー




■精度基準				
・基準面直角度	100mmに対し0.008以下			
・板厚平行度	100mmに対し0.008以下			
・平面度	(板厚T) 100mmに対し	T3.00~10.00 0.02	T10.01~20.00 0.015	T20.01~40.00 0.01
			T40.01~50.00 0.008	



型式	材質	硬度	面取り
S50CSP	S50C(生材)	—	全周糸面取り
NAK55SP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
NAK80SP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
STAVAXSP	STAVAX ESP®	27~35HRC	全周糸面取り
PX5SP	PX5	30~33HRC	全周糸面取り

Ⓜ STAVAX ESP®はウッデホルム株式会社の登録商標です。



■標準タイプ

型式	A	B	T
S50CSP NAK55SP NAK80SP STAVAXSP PX5SP	10	10	3 5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
	20	10 20	
	40	10 20 40	
	60	10 20 40 60	
	80	10 20 40 60 80	
	100	10 20 40 60 80 100	
	125	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	150	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	180	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	200	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180 200	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	250	40 60 80 100 125 150 180 200 250	
	300	40 60 80 100 125 150 180 200 250 300	


Order 注文例	型 式	—	A	—	B	—	T
	S50CSP	—	100	—	100	—	25
	NAK55SP	—	125	—	40	—	6
	NAK80SP	—	300	—	250	—	35

Delivery 出荷日	3	日目出荷
-----------------	---	------



型式	材質	硬度	面取り
F—S50CSP	S50C(生材)	—	全周糸面取り
F—NAK55SP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
F—NAK80SP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.1~C0.3
F—STAVAXSP	STAVAX ESP®	27~35HRC	全周糸面取り
F—PX5SP	PX5	30~33HRC	全周糸面取り

Ⓜ STAVAX ESP®はウッデホルム株式会社の登録商標です。



■フリーサイズタイプ A・B・T寸指定0.01mm ⓂA≥B

型式	A	B	T
F—S50CSP F—NAK55SP F—NAK80SP F—STAVAXSP F—PX5SP	10.00~ 29.99	10.00~ 29.99	3.00~50.00
	30.00~ 60.00	10.00~ 60.00	
	60.01~ 80.00	10.00~ 80.00	
	80.01~100.00	10.00~100.00	
	100.01~125.00	10.00~125.00	5.01~50.00
	125.01~150.00	10.00~150.00	
	150.01~180.00	10.00~180.00	
	180.01~200.00	10.00~200.00	
	200.01~250.00	30.00~ 80.00	10.00~50.00
	250.01~300.00	80.01~300.00	8.01~50.00
		30.00~ 80.00	10.00~50.00
		80.01~300.00	8.01~50.00

Order 注文例	型 式	—	A	—	B	—	T
	F—S50CSP	—	100.00	—	100.00	—	25.00
	F—NAK55SP	—	80.01	—	60.01	—	30.00
	F—NAK80SP	—	250.10	—	30.11	—	10.10

Delivery 出荷日	3	日目出荷
-----------------	---	------

Alterations 追加加工	型 式	—	A	—	B	—	T	—	(CC・AB・TK)
	F—S50CSP	—	250.02	—	249.98	—	20.01	—	CC0

追加加工	標準・板厚(T)0.01mm指定タイプに適用		
	C寸変更	A・B寸公差変更	T寸公差変更
記号	CC	AB	TK
詳細	全周の面取り寸法を変更します。 CC0 (面取りなし) CC0.5 (C0.5) CC1 (C1)	A・B寸の公差を変更します。 Code A・B公差 AB1 ±0.03(±0.01) AB2 ±0.02(±0.05) AB3 ±0.01(±0.025) AB4 ±0.02(±0.05) (規格公差) AB5 ±0.01(±0.01) (規格公差) Ⓜ ()内公差はA,B>200	T寸の公差を変更します。 Code T公差 TK1 ±0.03 TK2 ±0.02 TK3 ±0.02 TK4 ±0.01(規格公差) TK5 ±0.02

