

6F2RG
6面フライス2面ロータリー

FINISHED PLATES


仕上げプレート

ー標準タイプ・フリーサイズタイプー

	■精度基準				
	・基準面直角度 100mmに対し0.015以下				
	・板厚平行度 100mmに対し0.012以下				
	・平面度 (板厚T) T5~7 T8~15 T16~25 T26~50 100mmに対し 0.05 0.03 0.015 0.012				


RoHS10

型式	材質	硬度	面取り
S50CRP	S50C (生材)	—	全周面取り C0.5~C1.0
NAK55RP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.5~C1.0
NAK80RP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.5~C1.0
SKD11RP	SKD11 (生材)	—	全周面取り C0.5~C1.0



RoHS10

型式	材質	硬度	面取り
F-S50CRP	S50C (生材)	—	全周面取り C0.5~C1.0
F-NAK55RP	NAK55	37~43HRC	全周面取り C0.5~C1.0
F-NAK80RP	NAK80	37~43HRC	全周面取り C0.5~C1.0
F-SKD11RP	SKD11 (生材)	—	全周面取り C0.5~C1.0



■標準タイプ

型式	A	B	T
S50CRP NAK55RP NAK80RP SKD11RP	20	20	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
	40	20 40	
	60	20 40 60	
	80	20 40 60 80	
	100	20 40 60 80 100	
	125	20 40 60 80 100	10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125	
		125	
	150	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	180	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	200	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180 200	10 13 15 20 25 30 35 40 50

Order 注文例	型 式	—	A	—	B	—	T
	S50CRP	—	100	—	100	—	25
	NAK55RP	—	125	—	40	—	6
	NAK80RP	—	300	—	250	—	35

Delivery 出荷日	3 日目出荷	急 ストック A
--------------	--------	----------

■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm

型式	A	B	T
F-S50CRP F-NAK55RP F-NAK80RP F-SKD11RP	20~ 29	20 40	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
	30~ 49	20 40 60 80 100	
	50~100	20 40 60 80 100	
		125	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	101~150	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180 200	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	151~200	20 40 60 80 100	5 6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50
		125 150 180 200	10 13 15 20 25 30 35 40 50
	201~250	40 60 80 100 125 150 180 200 250	
	251~300	40 60 80 100 125 150 180 200 250 300	

Order 注文例	型 式	—	A	—	B	—	T
	F-S50CRP	—	100	—	100	—	25
	F-NAK55RP	—	100	—	60	—	15
	F-NAK80RP	—	125	—	80	—	10



Alterations

追加加工



型 式

F-S50CRP

175

60

15

BC58

TC14

CC0.5

—

A

—

B

—

T

—

(フリーサイズB・T寸)

—

(CC・AB・TK...etc.)

フリーサイズタイプでB・T寸を変更する場合は、上記注文例のように指定したい寸法より大きく、かつ、一番近い数値を下記表から選択し、その後、BC・TCでご希望の寸法を指定してください。

追加加工	標準・フリーサイズに適用			フリーサイズのみ適用	
	C寸変更	A・B寸公差変更	T寸公差変更	B寸変更	T寸変更
記号	CC	AB	TK	BC	TC
詳細	全周の面取り寸法を変更します。 CC0.5 (C0.5) CC1 (C1)	A・B寸の公差を変更します。 Code A・B公差 AB1 ±0.5 (規格公差) AB2 ±0.3 AB3 ±0.1 AB4 ±0.2 AB5 ±0.3	T寸の公差を変更します。 Code T公差 TK1 ±0.3 TK2 ±0.3 TK3 ±0.2 TK4 ±0.1 (規格公差) TK5 ±0.2	幅 (B寸) 変更 20≦BC≦299 指定1mm単位	板厚 (T寸) 変更 5≦TC≦Tmax. 指定1mm単位 ① T≦8 ... A≦200, B (BC) ≦100 ② B (BC) 寸により、追加料金が設定されています。